



125 A 3P+T et 3P+N+T - IP 66/67 - 55					
Socles de prises		Fiches	Prises mobiles	Socles de connecteurs	
0 595 02	0 595 12	0 595 22	0 595 32	0 595 42	0 595 44
0 595 03	0 595 13	0 595 23	0 595 33	0 595 43	0 595 45

FRANCE


Installation en conformité à l'article 20-IV du décret n°88 - 1056 du 14 novembre 1988 pour la protection des travailleurs.
« Pour les prises de courant, prolongateurs et connecteurs d'une intensité nominale supérieure à 32 A, la réunion ou la séparation des deux constituants ne doit pouvoir s'effectuer que hors charge ».

Attention : dans le cas de l'utilisation d'une protection différentielle, celle-ci doit être placée en amont de l'alimentation de la bobine.

Câblage avec fil pilote (obligatoire pour être conforme au décret du 14/11/88 en France.)



1 ou 2 inserts serre-câble (selon modèle) fournis avec les prises mobiles et fiches 125A, ils permettent d'adapter le diamètre d'amarrage au câble choisi.




• Example of cabling 125 A - 3P+E / 3P+N+E - IP 66/67 - 55
• Verdrahtungsbeispiel 125 A - 3P+E / 3P+N+E - IP 66/67 - 55


125 A, 3P+E / 3P+N+E - IP 66/67 - 55					
• Sockets • Steckdose		• Plugs • Stecker		• Mobile sockets • Kupplungsdose	
0 595 02	0 595 12	0 595 22	0 595 32	0 595 42	0 595 44
0 595 03	0 595 13	0 595 23	0 595 33	0 595 43	0 595 45

• Warning : when using RCD protection, this is to be placed upstream of the supply to the RCD.
• Achtung : Bei Verwendung eines Fehlerstromschutzes muß dieser vor der Stromversorgung der Spule eingebaut werden.

• Cabling with contactor (essential for conformity to French decree of 14/11/88)
 • Verdrahtung mit Schütz (laut Erlaß vom 14.11.88 in Frankreich vorgeschrieben)



• 1 or 2 cable clamp inserts (according to type) supplied with the 125A mobile sockets and plugs, for adapting the clamp diameter to the selected cable.
 • 1 oder 2 Kabelklemmeinsätze (je nach Modell) werden mit den Kupplungs-dosen und Steckern 125A mitgeliefert. Sie dienen zur Anpassung an den Kabeldurchmesser des ausgewählten Kabel.




• Ejemplo de cableado 125 A - 3P+T / 3P+N+T - IP 66/67 - 55
• Esempio di cablaggio 125 A - 3P+T / 3P+N+T - IP 66/67 - 55

125 A, 3P+T / 3P+N+T - IP 66/67 - 55					
• Base	• Clavija	• Base aerea	• Clavija mural		
• Prese	• Spine	• Prese mobili	• Prese dei connettori		
0 595 02	0 595 12	0 595 22	0 595 32	0 595 42	0 595 44
0 595 03	0 595 13	0 595 23	0 595 33	0 595 43	0 595 45

• Atención : en el caso de utilización de una protección diferencial, ésta debe situarse antes de la alimentación de la bobina.
• Attenzione : utilizzando un interruttore differenziale, tale dispositivo verrà collegato a monte dell'alimentatore della bobina.

- Cableado con piloto (obligatorio para estar conforme al decreto del 14/11/88 en Francia)
- Cablaggio con pilota (obbligatorio per conformità al decreto 14/11/88 francese)



- 1 ó 2 insertos aprietahilos (según modelo) suministrados con las bases aereas y las clavijas 125A, permiten adaptar el diámetro de amarre al cable escogido.
- 1 o 2 inserti morsetto (secondo modello) forniti con le prese mobili e le spine 125A. Permettono di adattare il diametro di collegamento col cavo selezionato.

