














Το πακέτο αυτό είναι ένα συνδεδεμένο προϊόν επέκτασης, το οποίο **προϋποθέτει** την αγορά και την εγκατάσταση του βασικού kit για μια συνδεδεμένη εγκατάσταση σειρών διακοπών Valena Life/Allure with Netatmo και Celiane with Netatmo.

Περιεχόμενα του πακέτου



Συνδεδεμένος
μικροδιακόπτης φωτισμού


Χαρακτηριστικά

		R	L			
 + 45°C + 5°C 100-240 VAC 50/60 Hz	 1 x 1,5 mm ²	 LED				
						
240 VAC	Μεγ.	300 W	(*)100 W	250 VA	250 VA	250 VA
100 VAC	Μεγ.	150 W	(*)50 W	125 VA	125 VA	125 VA

(*) ή 10 λάμπες max. Για καλύτερο φωτεινό αποτέλεσμα συνιστάται να χρησιμοποιείτε λάμπες ίδιου τύπου και κατασκευαστή.

Πριν ξεκινήσετε: προφυλάξεις ως προς την καλωδίωση

Για να εγκαταστήσετε ή να αντικαταστήσετε έναν τηλεχειριζόμενο διακόπτη, χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το προϊόν:



x 1

Συνδεδεμένος μικροδιακόπτης
φωτισμού

Μπορείτε να κρατήσετε τα μπουτόν που ήδη έχετε ή να τα αντικαταστήσετε με ασύρματους διακόπτες.



Μη χρησιμοποιείτε: συνδεδεμένο διακόπτη (με δυνατότητα dimmer) για να ελέγχετε ένα συνδεδεμένο μικροδιακόπτη φωτισμού.

Για τον έλεγχο του συνδεδεμένου μικροδιακόπτη:

Είναι απαραίτητο να συσχετίσετε με αυτόν τουλάχιστον ένα ασύρματο διακόπτη φωτισμού των σειρών διακοπών Valena Life/Allure with Netatmo και Celiane with Netatmo.

Για να δημιουργήσετε τη δυνατότητα αλλέ-ρετουρ ασύρματου φωτισμού:

Προσθέστε έναν ή περισσότερους ασύρματους διακόπτες φωτισμού των σειρών διακοπών Valena Life/Allure with Netatmo και Celiane with Netatmo.



Οδηγίες ασφαλείας:

Το προϊόν αυτό πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους κανόνες εγκατάστασης, και κατά προτίμηση από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Τυχόν εσφαλμένη εγκατάσταση και/ή εσφαλμένη χρήση ενδέχεται να δημιουργήσουν κινδύνους ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Πριν πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε το εγχειρίδιο και λάβετε υπόψη το σημείο εγκατάστασης για το συγκεκριμένο προϊόν. Μην ανοίγετε, αποσυρμαρμολογείτε, τροποποιείτε ή επεμβαίνετε στη συσκευή εκτός αν υπάρχουν σαφείς οδηγίες στο εγχειρίδιο. Όλα τα προϊόντα Legrand πρέπει να ανοίγονται και να επισκευάζονται αποκλειστικά από εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο από την Legrand προσωπικό. Τυχόν μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή επισκευή αποκλείει κάθε ευθύνη, δικαίωμα αντικατάστασης και εγγύηση. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ μάρκας Legrand.

1 Εγκαταστήστε το συνδεδεμένο μικροδιακόπτη φωτισμού

Ο συνδεδεμένος μικροδιακόπτης φωτισμού εγκαθίσταται εύκολα σε φωτιστικά οροφής ή απλές τοίχους.

1




OFF

Διακόψτε την παροχή ρεύματος με το γενικό διακόπτη

2

Καλωδιώστε το συνδεδεμένο μικροδιακόπτη φωτισμού



Πριν προχωρήσετε στην εγκατάσταση, βεβαιωθείτε για την απουσία τάσης.

Ζώνη συχνότητων: 2,4 έως 2,4835 GHz

Στάθμη ισχύος: < 100 mW

— N (ουδέτερος) = μπλε

— L (φάση) = όλα εκτός από μπλε και πράσινο/κίτρινο

— ⚬ (γείωση) = πράσινο/κίτρινο

2

Για να προσθέσετε ένα συνδεδεμένο προϊόν στη συνδεδεμένη εγκατάστασή σας, συνιστάται να ακολουθήσετε τις οδηγίες:

- που υπάρχουν στο **οδηγό χρήσης του Βασικού Kit για μια Συνδεδεμένη Εγκατάσταση**
- που υπάρχουν στην **εφαρμογή Home + Control** (ενότητα **Παράμετροι/Προσθήκη νέου προϊόντος**)
- ή να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης που υπάρχει στον ιστότοπο www.legrand.gr

Το βίντεο εγκατάστασης και το εγχειρίδιο χρήσης είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο www.legrand.gr



www.legrand.gr

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Ο υπογεγραμμένος,

Legrand

δηλώνει ότι οι ραδιοηλεκτρικοί εξοπλισμοί που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο συμμορφώνονται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Internet:

www.legrandoc.com