


Raccordement • Cabling • التوصيل

Contacts 1 / 2 / 3 : Max 30VDC, 1A

 • Température ambiante maxi
 • Max ambient temperature
 • درجة حرارة الوسط القصوى

70° C



- Si régleur Ualim < 25V: fonctionnement OK, mais le voyant jaune risque d'être allumé en permanence. Le module ne peut pas être utilisé pour secourir une charge 12 ou 48V.
- If DC voltage < 25V, operation OK, but risk of yellow LED light staying on permanently. The module can not be used to back-up a 12V or 48V load.

• إذا كانت فولتية التيار المباشر > 25 فولت، فإن التشغيل يكون ممكناً غير أن المؤشر الضوئي الأصفر قد يبقى مضاءً على الدوام. لا يمكن استخدام الوحدة على حمل بقيمة 12 أو 48 فولت.

Fonctionnement • Operation • التشغيل
DC OK allumé (vert) = module en service → $21V < U_{DC} \leq 29V$ - contact 3 fermé

BAT FAIL allumé (rouge) - seulement si batterie connectée = batterie défaillante ou tension batterie faible → $U_{BAT} \leq 21.9V$ - contact 2 fermé

BAT DISCHARGE allumé (jaune) = fonctionnement sur batterie - contact 1 fermé

 Si $U_{BAT} < 21V$: coupure générale - Tous les voyants sont éteints

DC OK green light on - normal service → $21V < U_{DC} \leq 29V$ - relay contact 3 closed

BAT FAIL red light on - only when battery is connected = battery failure or low battery voltage → $U_{BAT} \leq 21.9V$ - relay contact 2 closed


BAT DISCHARGE yellow light - battery is discharging - relay contact 1 closed

 If $U_{BAT} < 21V$: general disconnection - All indicators off

DC OK مضاء (أخضر) = الوحدة قيد الخدمة ← 21 فولت < $U_{DC} \leq 29$ فولت - نقطة تلامس 3 مغلقة

BAT FAIL مضاء (أحمر) - فقط إذا كانت البطارية متصلة = بطارية معطلة أو شدة تيار البطارية ضعيفة ← $U_{BAT} \leq 21.9$ فولت - نقطة تلامس 2 مغلقة

BAT DISCHARGE مضاء (أصفر) = تشغيل بواسطة البطارية - نقطة تلامس 1 مغلقة

 إذا $U_{BAT} < 21$ فولت: قطع عام للتيار - جميع المؤشرات الضوئية مطفأة

Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

(FR) (BE) (CA) (LU) (CH)

Safety instructions

This product should be installed in line with installation rules, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and use can lead to risk of electric shock or fire.

Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product's specific mounting location.

Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do so by the instructions. All Legrand products must be opened and repaired exclusively by personnel trained and approved by Legrand. Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees.

Use only Legrand brand accessories.

(GB) (CA) (IN) (IE) (US) (SG)

إرشادات الأمان:

يجب تركيب هذا المنتج طبقاً لتواعد التركيب ويفضل أن يقوم بالتركيب كهربائي مؤهل. فقد يؤدي التركيب الخاطئ والأو استخدام الخاطئ إلى مخاطر التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق. اقرأ النشرة قبل التركيب، وأخذ مكاناً لتركيب المنتج خاصاً به. لا تفتح أو تفك أو تعطل أو تحجز المنتج ما لم يُنشر إلى ذلك بشكل محدد في النشرة. فكل منتجات Legrand يجب فتحها وإصلاحها حصراً من قبل فنيين مدربين ومؤهلين لدى Legrand. وكل فتح أو إصلاح غير مسموح به يتبطل المسؤوليات وحقوق الاستبدال والضمانات. لا تستخدم سوى إكسسوارات من علامة Legrand حصراً.