




230 VAC
50/60 Hz




Réf.	Im	P (W)	II □		W(Kg)
6 614 50	600 lm 1h - NP (NM)	3,8 W	IP 55 IK 07	1 x 6 609 73 1 x KRMU 33/62 Ni-Cd - 4Ah - 4,8V	2,6 Kg
6 614 51	900 lm 1h - NP (NM)	3,8 W		1 x 6 609 73 1 x KRMU 33/62 Ni-Cd - 4Ah - 4,8V	2,6 Kg
6 614 52	1500 lm 1h - NP (NM)	6,6 W		2 x 6 609 73 2 x KRMU 33/62 Ni-Cd - 4Ah - 4,8V	3,1Kg
6 614 53	2500 lm 1h - NP (NM)	8 W		2 x 6 609 74 2 x KRMU 33/62 Ni-Cd - 4Ah - 7,2V	3,6 Kg
6 614 54	1000 lm 2h - NP (NM)	6,6 W		2 x 6 609 73 2 x KRMU 33/62 Ni-Cd - 4Ah - 4,8V	3,1Kg




x4 x4 x1




310




223 155 1/4 335 255 323



223 94





360°



90°




13





ou

Câblage




- Interruptor automático general de iluminación
- Main lighting circuit breaker
- Algemene vermogensschakelaar van de verlichting
- Disjoncteur général d'éclairage
- Allgemeiner Lichtschutzschalter
- Disjuntor geral de iluminação

L
N 230 V~





ON


NP (NM)



OFF





1h => 6 614 50/51/52/53
2h => 6 614 54




OFF


NP (NM)



OK



- La luminaria se debe colocar de tal manera que no se produzca una mirada prolongada hacia la misma a una distancia inferior a 3 m.
- The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than 3 m is not expected.
- Het verlichtingstoestel moet zodanig worden opgesteld dat langdurig staren naar het verlichtingstoestel op een afstand van minder dan 3 m niet te verwachten is.
- Il convient que le luminaire soit positionné de telle manière que le regard prolongé du luminaire à une distance inférieure à 3 m ne soit pas attendu.
- Die Leuchte ist so zu positionieren, dass nicht davon auszugehen ist, dass es zu einem längeren direkten Blick auf die Leuchte aus einer Entfernung von weniger als 3 m kommt.
- A luminária deve ser posicionada de forma que não seja de prever o olhar prolongado na direção da mesma a uma distância inferior a 3 m.




1




OFF



2





3



4






11



- La fuente luminosa de esta luminaria no puede cambiarse por otra. Cuando la fuente luminosa llega al final de su vida útil, hay que sustituir la luminaria..
- The light source in this luminaire is not replaceable. When the light source reaches the end of its life, the luminaire must be replaced.
- De lichtbron van deze verlichtingsarmatuur kan niet worden vervangen; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de verlichtingsarmatuur worden vervangen.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire doit être remplacé.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte kann nicht getauscht werden; wenn die Lichtquelle nicht mehr funktioniert, ist die Leuchte zu tauschen.
- A fonte luminosa desta luminária não pode ser substituída; quando a fonte luminosa atingir o seu fim de vida, a luminária deverá ser substituída.

0 039 00/01




- Luminarias de emergenda en estado de reposo durante periodos de no funcionamiento del edificio
- Rest mode of the emergency lighting luminaires out of building's opening periods
- Rusttoestand van de veiligheidsverlichting buiten de operationele periode van het gebouw


- Mise à l'état de repos des luminaires d'éclairage de secours en dehors des périodes d'exploitation du bâtiment
- Ruhezustand der Einzelbatterieleuchten ausserhalb der Nutzungszeiten des Gebäudes
- Modo estado de repouso dos blocos de iluminação de emergência, quando o edifício não está no período de atividade




ON




NP (NM)




1
OFF




NP (NM)



OFF



NP (NM)




- Apagado general de luminarias de emergencia
- Complete switching off the emergency lighting

- Volledige uitschakeling van de veiligheidsverlichting
- Extinction complète des luminaires d'éclairage de secours


- Komplettes Erlöschen der Einzelbatterieleuchten
- Extinção completa da iluminação de emergência



3
ON




NP (NM)




TEST



ON



NP (NM)



IEC 61347-2-7/A2 : 2021

- Durée de coupure maximale (T_{RM}) : 13 jours
- Maximum off time (T_{RM}) : 13 days
- Maximale onderbrekingstijd (T_{RM}): 13 dagen

- Durée de coupure maximale (T_{RM}) : 13 jours
- Maximale Abschaltzeit (T_{RM}): 13 Tage
- Tempo de interrupção máximo (T_{RM}): 13 jornadas

Consignas de seguridad

(ES)

Este producto debe instalarse conforme a las normas de instalación y preferiblemente por un electricista cualificado. Una instalación incorrecta y/o una utilización incorrecta pueden entrañar riesgos de choque eléctrico o de incendio. Antes de efectuar la instalación, leer las instrucciones, tener en cuenta el lugar de montaje específico del producto. No abrir, desmontar, alterar o modificar el aparato salvo que esto se indique específicamente en las instrucciones. Todos los productos **Legrand** deben ser abiertos y reparados exclusivamente por personal formado y habilitado por **Legrand**. Cualquier apertura o reparación no autorizada anula la totalidad de las responsabilidades, derechos a sustitución y garantías.

Utilizar exclusivamente los accesorios de la marca **Legrand**.

Safety instructions

(GB) (IE)

This product should be installed in compliance with installation rules, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and/or incorrect use can lead to risk of electric shock or fire.

Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product's specific mounting location.

Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do so by the instructions. All **Legrand** products must be opened and repaired exclusively by personnel trained and approved by **Legrand**. Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees.

Use only **Legrand** brand accessories.

Veiligheidsvoorschriften

(NL) (BE)

Dit product moet in overeenstemming met de installatievoorschriften en bij voorkeur door een vakbekwame elektricien worden geïnstalleerd. Bij een onjuiste installatie en/of een onjuist gebruik bestaat het risico van elektrische schokken of brand.

Lees alvorens de installatie uit te voeren de handleiding door en houd rekening met de specifieke montageplaats van het product.

U mag het apparaat niet openen, demonteren of wijzigen, tenzij dat specifiek in de handleiding wordt vermeld. Alle **Legrand**-producten mogen uitsluitend worden geopend en gerepareerd door personeel dat door **Legrand** is opgeleid en bevoegd verklaard. In geval van ongeoorloofd openen of repareren wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, vervalt het recht op vervanging en zijn de garanties niet meer geldig.

Gebruik uitsluitend accessoires van het merk **Legrand**.

Consignes de sécurité

(FR) (LU) (BE)

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits **Legrand** doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par **Legrand**. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque **Legrand**.

Sicherheitshinweise

(DE)

Dieses Produkt darf nur durch eine Elektro-Fachkraft eingebaut werden. Bei falschem Einbau und/oder Umgang besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr. Vor der Installation die Anleitung lesen, den produktspezifischen Montageort beachten.

Das Gerät vorbehaltlich besonderer, in der Betriebsanleitung angegebener Hinweise nicht öffnen, zerlegen, beschädigen oder abändern. Alle Produkte von **Legrand** dürfen ausschließlich von durch **Legrand** geschultes und anerkanntes Personal geöffnet und repariert werden. Durch unbefugte Öffnung oder Reparatur erlöschen alle Haftungs-, Ersatz- und Gewährleistungsansprüche.

Ausschliesslich Zubehör der Marke **Legrand** benutzen.

Instruções de segurança

(PT)

Este produto deve ser instalado de acordo com as regras de instalação e de preferência por um electricista qualificado. Uma instalação incorreta e/ou uma utilização incorreta podem provocar riscos de choque elétrico ou de incêndio.

Antes de efetuar a instalação, ler as instruções e ter em conta a localização adequada para a montagem do produto.

Não abrir, desmontar, alterar ou modificar o aparelho salvo especificação em contrário nas instruções do produto. Todos os produtos **Legrand** só devem ser abertos e reparados exclusivamente por pessoal formado e autorizado pela **Legrand**. Qualquer abertura ou reparação não autorizada cancela todas as responsabilidades, direitos de substituição e garantias.

Utilizar exclusivamente os acessórios da marca **Legrand**.