


## Smart spínač pre žalúzie

7 525 90 - 7 526 90 - 7 527 90 - 7 528 90 - 7 529 90




Tento balík je smart príslušenstvo, ktoré **vyžaduje**, aby ste si najprv kúpili a nainštalovali smart štartovací balík Valena Allure s Netatmo.


### Balík obsahuje:



Smart spínač pre žalúzie



Ochranná krytka



Rámik

### Charakteristika


 + 45°C + 5°C	 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	 ①
100-240 VAC 50/60 Hz		
240 VAC max.		1 x 500 VA
100 VAC max.		1 x 270 VA

① Motor žalúzií

### Pred začatím prác

Ak plánujete namontovať spínače pre žalúzie, prečítajte si nasledujúce upozornenia:


**Na ovládanie spínača pre žalúzie prostredníctvom dvoch alebo viacerých bezdrôtových ovládaní používajte len tieto produkty:**



x 1

Smart spínač pre žalúzie

A



x 1  
alebo niekoľko

Bezdrôtové ovládania pre žalúzie (nie sú súčasťou tohto balíka)

Uistite sa, že máte bezdrôtové ovládania pre žalúzie pre každý ďalší bod ovládania.


### Na vytvorenie centralizovaného ovládania:

- Používajte jeden alebo viac smart spínačov pre žalúzie.
- Používajte bezdrôtové ovládanie pre žalúzie.

LE10675AA

## 1 Nevyhnutné bezpečnostné opatrenia

1



OFF

Vypnite prúd na hlavnom ističi.


2



Zabezpečte, aby pred pokračovaním v montáži bol odpojený prúd.


## 2 Montáž smart spínača pre žalúzie

1




Odstráňte existujúci spínač.

3



### 2 Zapojte smart spínač pre žalúzie.



Riešenie Valena Allure s Netatmo je kompatibilné s žalúziami s mechanickým alebo elektromechanickým zastavením, ovládanými prostredníctvom štandardného zapojeného spínača

Frekvenčné pásma: 2,4 – 2,4835 GHz  
Hladina výkonu: < 100 mW

- N (neutrál) = modrá
- L (živý) = okrem modrej a zelenej/žltej
- ⊥ (uzemnenie) = zelená/žltá

pre žalúzie. Nie sú kompatibilné s motorom, ktoré sú priamo ovládané rádiovým ovládaním. Na overenie si pozrite pokyny pre rolety.

## 3 Pri pridávaní smart produktu do vašej smart inštalácie by ste mali dodržiavať pokyny:

- v používateľskom návode vo vašom smart štartovacom balíku
- v aplikácii Home + Control (časť Nastavenia/Pridať nový produkt)
- alebo si pozrite používateľský návod na stránke [legrand.sk](http://legrand.sk)



[www.legrand.sk](http://www.legrand.sk)

Legrand Slovensko s.r.o.

Plus Centrum Panónska cesta 7 851 04 Bratislava 5 • [www.legrand.sk](http://www.legrand.sk)

### ⚠ Bezpečnostné nariadenia

Tento výrobok musí podľa možnosti inštalovať elektrikár, spĺňajúci kvalifikačné predpoklady, v súlade s inštalacným návodom. Pri nesprávnej inštalácii a/alebo pri nesprávnom používaní hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom a riziko požiaru. Pred uskutočnením inštalácie sa oboznámte s návodom a zohľadnite montážne miesto, špecifické pre daný výrobok. Prístroj neotvárajte, nerozoberajte, neupravujte ani nemodifikujte, iba ak by bolo v návode uvedené inak. Všetky výrobky **Legrand** môže otvárať a opravovať výlučne personál na to vyškolený a oprávnený spoločnosťou **Legrand**. Akékoľvek nepovolené otvorenie alebo oprava rušia akúkoľvek zodpovednosť zo strany **Legrand**, ako aj právo na výmenu výrobku a na záruku. Používajte výlučne príslušenstvo značky **Legrand**.

## ZJEDNODUŠENÉ EURÓPSKE VYHLÁSENIE O ZHODE

Dolepodpísaná

**Legrand**

vyhlasuje, že rádielektrické zariadenie uvedené v týchto pokynoch spĺňa smernicu 2014/53/EU.

Úplné znenie európskeho vyhlásenia o zhode je dostupné na tejto internetovej stránke:

[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)