


Enthält ein vernetztes Produkt, für das zunächst das Starterpaket, sowie Steckdosen, Schalter (mit Dimmer-Option) und/oder vernetzte Beleuchtungs-Mikromodule der Serie «...with Netatmo» installiert werden **müssen**.

! Dieses Produkt steuert ausschließlich Schalter (mit Dimmer-Option), Steckdosen, Kabelauslässe und Beleuchtungs-Mikromodule der Serie «...with Netatmo».

VERPACKUNGSIHALT



Aufputzgehäuse 1-fach mit Membraneinführungen

EIN/AUS drahtlose Tasterschnittstelle (Batterie inkludiert)

Schalteinsatz

Wippe

Frequenzband : 2,4 - 2,4835 Ghz
Leistungspegel : < 100 mW
Temperaturbereich : +5°C - +45°C




www.legrand.at - www.legrand.de


Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest, Deutschland
Legrand Austria GmbH, Floridsdorfer Hauptstrasse 1, 1210 Wien, Österreich

LE11737AA

1 Montieren Sie das Gehäuse an der Wand, dann fügen Sie die Kabeleinführungen und den Rahmen hinzu.




! Das Produkt darf nicht an Spannung angeschlossen werden. Nur potentialfreier Kontakt.




2

2 Beginnen Sie die Konfiguration der installierten Produkte:

1 Bringen Sie den **Master-Switch** in die Nähe des **Funk-Gateways** und drücken Sie auf die Tastenmitte des Senders, bis die Anzeige-LED kurz grün leuchtet. **Lassen Sie die Taste dann los.**



2 Die Anzeige-LEDs an den verdrahteten Produkten leuchten jetzt nacheinander grün auf.



3

3 Bereiten Sie die Tasterschnittstelle vor:




Installieren Sie die Tasterschnittstelle noch nicht im Aufputzgehäuse. Dies wird in den Schritten 6 & 7 durchgeführt.

4 Verknüpfung der Tasterschnittstelle

! Vergewissern Sie sich, dass die Anzeige-LED an den verdrahteten Produkten grün leuchten und nicht blinken. Wenn nicht, gehen Sie zurück zu Schritt 1.

1 Wie verknüpft man die Tasterschnittstelle?




! Dieses Produkt steuert nur Schalter, Mikromodule für Beleuchtung, Kabelauslässe und Steckdosen von «...with Netatmo».

! Es kann nur eine Lampe oder Gerät mit der Tasterschnittstelle gesteuert werden.

4


④ Verknüpfen der Tasterschnittstelle (Forts.)

② Verknüpfung einer Tasterschnittstelle mit einem vernetzten Mikromodul für Beleuchtung.



- A Drücken Sie auf die Tasterschnittstelle, die Sie verknüpfen möchten und klopfen Sie dreimal auf den Lichtschalter, den Sie steuern wollen.
- B Die LED-Anzeigen beider Produkte blinken schnell blau.
- C Die Anzeigelampen an den beiden Produkten leuchten kurz blau und blinken. Die LED am verdrahteten Produkt leuchtet dann wieder grün und die LED am Wandsender erlischt. Die Verknüpfung war erfolgreich..

③ Verknüpfung der Tasterschnittstelle mit einem vernetzten Lichtschalter.





- A Drücken Sie auf die Tasterschnittstelle, die verknüpft werden soll, und klopfen Sie dreimal auf den Lichtschalter, den Sie steuern möchten.
- B Die LED-Anzeigen an beiden Produkten blinken schnell in blau.
- C Die Anzeigelampen an den beiden Produkten leuchten kurz blau und blinken. Die LED am verdrahteten Produkt leuchtet dann wieder grün und die LED am Wandsender erlischt. Die Verknüpfung war erfolgreich.


5

⑤ Verdrahtungsanleitung


Schaltung



⑥ Installation der Tasterschnittstelle und des Schaltereinsatzes im Aufputzgehäuse.




⑦ Wippe montieren



7

④ Verknüpfen der Tasterschnittstelle (Forts.)

④ Verknüpfung einer Tasterschnittstelle mit einer vernetzten Steckdose.




- A Drücken Sie auf die Tasterschnittstelle, die Sie verknüpfen möchten, während Sie dreimal auf die Steckdose klopfen, die gesteuert werden soll.
- B Die LED-Anzeigen an beiden Produkten blinken schnell in blau.
- C Die Anzeigelampen an den beiden Produkten leuchten kurz blau und blinken. Die LED am verdrahteten Produkt leuchtet dann wieder grün und die LED am Wandsender erlischt. Die Verknüpfung war erfolgreich.

6

Zum Hinzufügen dieses Funk-Produkts zu Ihrer vernetzten Installation folgen Sie den Anweisungen:

- in der **Anleitung in Ihrem vernetztem Starter-Set**
- in der **App Legrand Home + Control** (Abschnitt **Einstellungen/Neues Produkt hinzufügen**)
- in der Bedienungsanleitung auf legrand.fr

Batterietausch



3-V-Lithium-Batterie CR 2032

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Unterzeichner,

Legrand

erklärt, dass das in dieser Anleitung genannte funkgesteuerte Elektrogerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Den vollständigen Wortlaut der EU-Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Website:

www.legrandoc.com