

This product is a connected accessory which **requires** you to buy and install the Arteor with Netatmo connected starter pack first.

Pack contents



Connected switch

Characteristics

In default operating mode (on/off), this switch works with the following bulbs:

+ 45°C + 5° C			LED			**************************************
100-240 VAC 50/60 Hz	1 x 2.5 mm ²	.‡-	⊐ZI⊗	⊐ℤ⊗	⊐ℤ⊗	JI®
240 VAC	Max.	500 W	(*) 100 W	100 W	250 VA	250 VA
100 VAC	Max.	250 W	^(*) 50 W	50 W	125 VA	125 VA

 $^{^{(\}rm st)}$ Or 10 lamps max. For a good light comfort, it is recommended to use bulbs of the same type and the same manufacturer.


^(**) Use only with transformers designed to work with electronic switches. Take account of transformer losses when calculating power. Transformers must be loaded at more than 60% of their power.

Before you start: wiring precautions




Do not use: two connected switches to control the same lighting point.


If you plan to install two-way light switches, read the following precautions:



Tip if replacing a two-way switch using a wireless control: old flush-mounted switch replaced by the wireless control.

Use a **connector** to connect live wire and traveller wires 1 and 2.





1 Necessary safety precautions



Switch OFF the power at the main circuit breaker


2

 \wedge

Make sure that the power is OFF before continuing with the installation.


(2) Install the connected switch







Remove the existing switch





2 Wire the connected switch





N (neutral) = blueL (live) = any except blue and green/yellow

Frequency bands: 2.4 - 2.4835 GHz Power level: < 100 mW

- ③ To add a connected product to your connected installation, you should follow the instructions:
- in the user guide in your connected starter pack
- in the Legrand Home + Control application (Settings/Add a new product section)
- or consult the user manual on legrand.fr



www.legrand.fr/reference/574211

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

⚠ Safety instructions

This product should be installed in compliance with installation rules, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and/or incorrect use can lead to risk of electric shock or fire.

Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product's specific mounting location.

Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do so by the instructions. All Legrand products must be opened and repaired exclusively by personnel trained and approved by Legrand. Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and quarantees. Use only Legrand brand accessories.

SIMPLIFIED **EU** DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned,

Legrand

declares that the radio-electric equipment referred to in these instructions complies with directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website:

www.legrandoc.com



هذا المنتج هو جهاز متصل يتطلب منك أو لأ شراء وتركيب علبة المنتجات الأساسية المتصلة ماركة . Arteor with Netatmo.

محتويات العلبة



لمفتاح المتصل

مواصفات المنتج

في وضع التشغيل الافتراضي (التشغيل/إيقاف التشغيل)، يعمل هذا المفتاح مع المصابيح التالية:

	+		مصباح LED	CATE TO		م°45 + م°5 +
⊗II E	⊗ D_	⊗ I∑	⊗ D_	-‡-	2.5 x 1 ملم²	240-100 فولت تيار متردد 50/60 هرتز
250 فولت أمبير	250 فولت أمبير	100 واط	(*)100 واط	500 واط	الحد الأقصى	240 فولت تيار متردد
125 فولت أمبير	125 فولت أمبير	50 واط	(*)50 واط	250 واط	الحد الأقصى	100 فولت تيار متردد

 ^(*) أو 10 مصابيح بحد أقصى. لتوفير أجواء إضاءة مريحة للعينين، يوصى باستخدام مصابيح من نفس النوع ونفس
 الشركة المصنعة.


(**) لا تُستخدم سوى مع المحو لات المصممة للعمل مع المفاتيح الإلكترونية.
پجب مراعاة الفقد الحاصل في قدرة المحول عند حساب القدرة.
پجب أن يكرن الحمل الواقع على المحولات أكثر من القدرة المقررة لها بنسبة 60%.

قبل بدء العمل: الاحتباطات الخاصة بيو صبلات الأسلاك




႔ يحظر استخدام: مفتاحان متصلان للتحكم في نفس موضع الإضاءة.

إذا كنت تنوي تركيب مفاتيح إضاءة ذات تحويلتين، فاقرأ الاحتياطات التالية:



وحدات التحكم اللاسلكية لجميع مواضع التحكم (ليست موجودة في هذه العلبة)


نصيحة في حالة استبدال مفتاح ذي تحويلتين باستخدام وحدة تحكم لاسلكية: استبدال المفتاح القديم المركب داخلُ الجدار بوحدة التحكم اللاسلكية.



مفتاح میکانیکی ذو تحویلتین

(ليست موجودة في هذه العلبة)

استخدم أداة وصل لتوصيل السلك الكهربائي والاسلاك الناقلة رقمي 1 و2.





مفصول









تأكد من فصل التيار الكهرباني قبل ناقد من حصر الير الراب وراب والمراب التركيب. والمرابعة خطوات عملية التركيب.


2 تركيب المفتاح المتصل





2 قم بتوصيل أسلاك المفتاح المتصل





- نطاقات التردد: 2.4 2.4835 جيجاهرتز مستوى القدرة: < 100 مللي واط
- م (محايد) = أزرق فرخط كهربائي) = أي واحد فيما عدا الأزرق والأخضر/الأصفر
 - 7

- ③ لإضافة منتج متصل إلى المنتجات المتصلة المركبة لديك، يجب اتباع الإرشادات:
 - الواردة في دليل المستخدم المرفق مع علية المنتجات الأساسية المتصلة
- الموجودة في النطبيق Home + Control الخاص بشركة Legrand (القسم الإعدادات/إضافة منتج جديد)
 - أو راجع دليل المستخدم المتوفر على legrand.fr



www.legrand.fr/reference/574211

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • www.legrand.com

⚠ ارشادات الأمان:

يجب تركيبُ هذا المنتَج طبقاً لقواعد التركيب ويفضل أن يقومَ بالتركيب كهربائيٌ مؤهل. فقد يؤدي التركيب الخاطئ و/أو الاستخدام الخاطئ إلى مخاطر التعرض لصدمةٍ كهربائية أو نشوب حريق. اقرأ النشرة قبل التركيب، وأفرد مكاناً لتركيب المنتَج خاصاً به.

لا تُفتخ أو تفك أو تَعنَّل أو تَحوُّر المنتَج ما لم يُشَر إلى ذلك بشكل محدد في النشرة. فكل منتجات Legrand بجب فتحُها وإصلاحُها حصراً من قبل فنيين مدربين ومؤهلين لدى Legrand. وكل فتح أو إصلاح غير مسموحٍ به يُبطل المسؤوليات وحقوقَ الاستبدال والضماتات. لا تَستخدم سوى إكسسورات من ماركة Legrand حصراً.

SIMPLIFIED **EU** DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned,

Legrand

declares that the radio-electric equipment referred to in these instructions complies with directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website:

www.legrandoc.com