


## Łącznik rolet connected

7 221 78 - 7 222 78 - 7 223 78 - 7 224 78



Ten pakiet jest połączony z akcesorium, które wymaga wcześniejszego zakupu i instalacji pakietu startowego Suno with Netatmo connected.

### Zawartość zestawu



Łącznik rolet connected

### Parametry

 + 45°C + 5°C	 1 x 1,5 mm <sup>2</sup> 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	 ①
110-240 VAC 50/60 Hz		
240 VAC max.		1 x 500 VA
110 VAC max.		1 x 270 VA


① Silnik do rolety

LE13176AA


### Przed rozpoczęciem

Jeżeli planujesz instalację łącznika rolet, zapoznaj się z poniższymi środkami ostrożności:

**Do sterowania łącznikiem rolet za pomocą dwóch lub więcej przełączników bezprzewodowych, należy używać tylko tych produktów:**



Łącznik rolet connected



Bezprzewodowy łącznik rolet  
(niedołączony do pakietu)

Upewnij się, że posiadasz bezprzewodowe łączniki rolet dla każdego dodatkowego punktu kontrolnego.


### Stworzenie scentralizowanej kontroli:

- Użyj jednego lub więcej łączników rolet connected.
- Użyj bezprzewodowego łącznika rolet.


### ① Obowiązkowe środki ostrożności




Wyłłącz zasilanie na głównym wyłączniku obwodu



## 2 Instalacja łącznika rolet connected




Usuń istniejący, tradycyjny łącznik rolet



### 2 Zainstaluj łącznik rolet connected

Góra/Dół/Stop/ Kontrola poziomu (dostępne za pośrednictwem aplikacji Home+Control)



Rozwiązanie Suno with Netatmo jest kompatybilne z roletami z mechanicznym lub elektronicznym ogranicznikiem, sterowanymi za pomocą standardowego przewodowego łącznika roletowego. Nie są one kompatybilne z silnikami sterowanymi bezpośrednio za pomocą sterowania radiowego. Aby to sprawdzić, należy zapoznać się z instrukcją obsługi rolety.

Okablowanie i czynności instalacyjne obowiązkowo muszą być wykonywane przy wyłączonym zasilaniu (ryzyko uszkodzenia produktu).

Zakres częstotliwości: 2.4 - 2.4835 GHz  
Poziom moc: <100 mW

- N (neutralny) = niebieski
- L (fazowy) = inne oprócz niebieskiego i zielono/żółtego
- $\perp$  Uziemnienie = zielono/żółty


## 3 Instalacja łącznika rolet connected do sieci radiowej Zigbee



Przywróć zasilanie głównym wyłącznikiem prądu.


ON

### 2




Dioda podłączonego łącznika rolet zmienia kolor na czerwony.

### 3




Wciśnij środek przłącznika bezprzewodowego Home/Away, aż dioda zmieni kolor na zielony, wtedy przesań naciskać.

### 4




Kontrolka podłączonego łącznika rolet zmieni kolor na zielony.




Jeśli roleta jest zamknięta, automatycznie przejdzie do pozycji «otwarta»

- 4 Aby automatycznie skalibrować roletę, należy wykonać pełny cykl otwierania/zamykania.




- 5 W razie potrzeby możliwość ponownego uruchomienia nowej kalibracji bezpośrednio na produkcie.




Jednocześnie naciskaj przyciski w górę i w dół przez 7 sekund.



Kontrolka miga na pomarańczowo




Podczas kalibracji nie należy naciskać żadnego przycisku na produkcie przez około 5 minut.



Kontrolka przestanie migać, a kalibracja zostanie zakończona.

- 6 Ręczna kalibracja jest również możliwa za pomocą aplikacji Home+Control

Pobierz aplikację Home+Control i postępuj zgodnie z instrukcjami



Aby dodać łącznik roletowy connected do podłączonej instalacji, należy postępować zgodnie z instrukcjami:

- w aplikacji Legrand Home + Control (sekcja Ustawienia/Dodaj nowy produkt)
- lub zapoznać się z instrukcją obsługi na stronie [legrand.com](http://legrand.com)



[www.legrand.pl](http://www.legrand.pl)

Legrand Polska Sp. z o.o.  
ul. Waryńskiego 20, 57-200 Ząbkowice Śląskie

#### ⚠ Przepisy bezpieczeństwa

Produkt ten powinien być montowany zgodnie z zasadami instalacji, najlepiej przez wykwalifikowanego elektryka. Niepoprawna instalacja i/lub niewłaściwe użytkowanie mogą spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru. Przed przystąpieniem do instalacji, zapoznać się z instrukcją i uwzględnić miejsce montażu urządzenia. Nie otwierać, nie demontować ani nie modyfikować urządzenia, jeśli nie ma na ten temat specjalnej wzmianki w instrukcji. Wszystkie produkty **Legrand** mogą być otwierane i naprawiane wyłącznie przez pracowników przeszkolonych i upoważnionych przez **Legrand**. Każde otwarcie lub naprawa dokonane bez odpowiedniego upoważnienia zwalnia **Legrand** od wszelkiej odpowiedzialności, powoduje utratę prawa do wymiany produktu i wygaśnięcie gwarancji. Używać wyłącznie oryginalnych części marki **Legrand**.

## SKRÓCONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Niżej podpisany,

**Legrand**

oświadcza, że urządzenia radioelektryczne wymienione w niniejszej instrukcji są zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie internetowej:

[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)