



Pro správnou funkci přístroje je nutné nejdříve instalovat startovací kit «...with Netatmo».

⚠️ Tento přístroj ovládá pouze «...with Netatmo» spínače (s možností stmívání), mikromoduly, spínáné zásuvky a kabelové výstupy.


Obsah balení



Povrchová instalacní krabice 1násobná s membránovými průchodkami



Ovládací mechanismus



Krytka

Rozsah frekvence: 2.4 - 2.4835 GHz

Výstupní výkon: < 100 mW

Pracovní teplota: +5°C - +45°C




www.legrand.cz


Legrand - technická podpora; tel.: 246 007 607
e-mail: technicka.podpora@legrandcs.cz; www.legrand.cz

LE11737AA

① Připevněte krabici na zeď, instalujte membránové průchody a krytku.




⚠️ Nepřipojujte napájení. Jedná se beznapěťový kontakt, přístroj je napájen baterií.




2

② Začněte s konfigurací instalovaných přístrojů:

1 Vezměte bezdrátový ovládač scénářů «doma/mimo domov» co nejbliže k Wi-Fi bráne a **stiskněte střed klapky dokud** ze indikační LED krátce zeleně nerozsvítí, pak **stisk uvolněte**.




2 Indikační LED na drátových přístrojích které jsou připojeny na silovou kabeláž se jedna po druhé rozsvítí zeleně.




③ Připravte bezdrátový ovládač:

1

Odstraňte ochranný proužek baterie na každém bezdrátovém ovládači



2



Krátké stiskněte tlačítko na rozhraní pro jeho aktivaci. Indikační LED krátce zeleně zabliká a pak zhasne.


Zatím neinstalujte bezdrát. spínač ani ovládací mechanismus do krabice. Instalace bude dokončena v krocích 6 a 7.

④ Spárujte bezdrátový spínač



Ujistěte se že LED na drátových přístrojích svítí zeleně a neblížají. Pokud tomu tak není jděte zpět na krok 1.

1 Jak spárovat bezdrátový spínač?




⚠️ Bezdrátový spínač ovládá následující přístroje: spínače s možností stmívání, mikromoduly, spínáné zásuvky a kabelové výstupy «...with Netatmo».

⚠️ S bezdrátovým spínačem můžete ovládat pouze jeden z drátových přístrojů uvedených výše.


4 Spárujte bezdrátový spínač (pokračování)

2 Párování bezdrátového spínače s mikromodulem



- (A) Stiskněte tlačítko na bezdrátovém spínači a třikrát s ním potukejte na drátový přístroj který chcete spárovat.
- (B) LED na obou přístrojích zblížají modré.
- (C) LED na obou přístrojích přestanou blikat a krátce se rozsvítí modře. Pak se LED na drátových přístrojích opět rozsvítí zeleně a LED na bezdrátovém přístroji zhasne. Párování bylo úspěšné..

3 Párování bezdrátového spínače se spínačem (s možností stmívání)




- (A) Stiskněte tlačítko na bezdrátovém spínači a třikrát s ním potukejte na drátový přístroj který chcete spárovat.
- (B) LED na obou přístrojích zblížají modré.
- (C) LED na obou přístrojích přestanou blikat a krátce se rozsvítí modře. Pak se LED na drátových přístrojích opět rozsvítí zeleně a LED na bezdrátovém přístroji zhasne. Párování bylo úspěšné.


5

5 Kabeláž


Mód spínače



- (6) Celou sestavu (bezdrátový spínač a ovládací mechanismus) instalujte do instalacní krabice.




7 Osadte krytku



4 Párujte bezdrátový spínač (pokračování)

4 Párování bezdrátového spínače se spínanou zásuvkou.




- (A) Stiskněte a držte bezdrátový spínač který chcete párovat. Současně třikrát potukejte po klepejte na spínanou zásuvku kterou chcete ovládat.
- (B) Indikační LED na obou přístrojích se rozsvítí modře.
- (C) LED na obou přístrojích přestane blikat a krátce se rozsvítí modře. Pak se LED na drátovém přístroji opět rozsvítí zeleně a LED na bezdrátovém přístroji zhasne. Párování bylo úspěšné.

6

Pro párování bezdrátového spínače následujte též instrukce:

- v instalacním návodu **startovacího kitu**
- v aplikaci **Legrand Home + Control**
- v návodech na www.legrand.cz

Výměna baterie



ZJEDNODUŠENÉ EU PROHLÁŠENÍ O SHODE

Níže podepsaný,

Legrand

prohlašuje že rádio-elektronické zařízení popisované
v tomto návodu odpovídá nařízení 2014/53/EU.

Plný text tohoto EU prohlášení
je dostupný na stránce:

www.legrandoc.com

7