


USB Type-A + A: All values listed below are measured at an ambient temperature of +20° and after 30 minutes of operation.

منفذ يو إس بي النوع أ + النوع أ: تُقاس جميع القيم المدرجة أدناه في درجة حرارة محيطية قيمتها 20+ درجة مئوية وبعد 30 دقيقة من التشغيل.

Nominal input voltage	100-240 V~
Nominal input frequency	50/60 Hz
Nominal output voltage	5.0 V $\overline{-}$
Nominal input current	0.3 A
Nominal output current	3.0 A
Output power	15.0 W
Average efficiency in active mode	80.3 %
Stand-by power consumption	0.07 W
No-load power consumption class and average efficiency level: Level VI*	
Safety-standard	EN60950-1
Protection class	II - Low voltage

100-240 V~	فولتية الدخل الاسمية
50/60 Hz	تردد الدخل الاسمي
5.0 V $\overline{-}$	فولتية الخرج الاسمية
0.3 A	تيار الدخل الاسمي
3.0 A	تيار الخرج الاسمي
15.0 W	طاقة الخرج
80.3 %	متوسط الكفاءة في وضع التشغيل
0.07 W	استهلاك الطاقة في وضع التوقف المؤقت
EN60950-1	فئة استهلاك الطاقة بلا حمل ومتوسط مستوى الكفاءة: المستوى السادس*
EN60950-1	معايير السلامة
II - Low voltage	فئة الحماية



⚠ Safety instructions

GB CA IN IE US SG

This product should be installed in compliance with installation rules, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and/or incorrect use can lead to risk of electric shock or fire. Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product's specific mounting location.

Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do so by the instructions. All Legrand products must be opened and repaired exclusively by personnel trained and approved by Legrand.

Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees. Use only Legrand brand accessories.

⚠ إرشادات الأمان:

يجب تركيب هذا المنتج طبقاً لقواعد التركيب ويفضل أن يقوم بالتركيب كهربائي مؤهل.

قد يؤدي التركيب الخاطئ و/أو الاستخدام الخاطئ إلى مخاطر التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق. اقرأ النشرة قبل التركيب، وأفرد مكاناً تركيب المنتج خاصاً به. لا تفتح أو تفك أو تعدل أو تحوّر المنتج ما لم يُشر إلى ذلك بشكل محدد في النشرة. فكل منتجات Legrand

يجب فتحها وإصلاحها حصراً من قبل فنيين مدربين ومؤهلين لدى Legrand.

وكل فتح أو إصلاح غير مسموح به يُبطل المسؤوليات وحقوق الاستبدال والضمانات.

لا تستخدم سوى إكسسوارات من ماركة Legrand حصراً.