

URAPROOF V

127 514V/515V/524V/525V


IP66 - IK10 

1 Caractéristiques


Références	Désignation	Flux	Consommation	IP	IK
127 514V	LSC Evacuation 48-220 V $\overline{\text{=}}$ / 230 V $\sim$	45 lm	1,1 W / 3 VA	66	10
127 524V*	LSC Ambiance 48-220 V $\overline{\text{=}}$ / 230 V $\sim$	400 lm	5,5 W / 12 VA		
127 515V	LSC Evacuation 24 V $\overline{\text{=}}$	45 lm	1,5 W		
127 525V*	LSC Ambiance 24 V $\overline{\text{=}}$	400 lm	4,1 W		

*Pour limiter l'impact de votre installation sur l'environnement et réduire votre facture d'énergie et de maintenance, il convient de faire fonctionner l'éclairage de sécurité d'ambiance en mode non permanent.

2 Installation



3 Raccordement



(*) Conformément aux règles de l'art des installations électriques.

4 Informations de sécurité

La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable.
Lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
Le secondaire de la source centralisé doit avoir un U_{out} inférieur ou égal à 230 V.



Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit.

Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits **Ura** doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par **Ura**. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties.

Utiliser exclusivement les accessoires de la marque **Ura**.



إرشادات الأمان:

يجب تركيب هذا المنتج طبقاً لقواعد التركيب ويفضل أن يقوم بالتركيب كهربائي مؤهل. فقد يؤدي التركيب الخاطئ و/أو

الاستخدام الخاطئ إلى مخاطر التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق. اقرأ النشرة قبل التركيب، وأفرد مكاناً لتركيب

المنتج خاصاً به، لا تفتح أو تفك أو تعدل أو تحوّر المنتج ما لم يُنصَر إلى ذلك بشكل محدد في النشرة. فكل منتجات URA

يجب فتحها وإصلاحها حصراً من قبل فنيين مدربين ومؤهلين لدى URA. وكل فتح أو إصلاح غير مسموح به يُبطل

المسؤوليات وحقوق الاستبدال والضمانات.

لا تستخدم سوى إكسسورات من ماركة URA حصراً.