


## Zestaw startowy sterowania oświetleniem «with Netatmo» 1 991 09/10/11/12

Zestaw umożliwia budowę bezprzewodowego systemu sterowania oświetleniem oraz urządzeniami elektrycznymi.




ZESTAW  
SMART DOM


### > Zawartość zestawu:



**BramaPlug & Play**  
Zakres częstotliwości: 2,4 to 2,4835 GHz  
Moc: < 100 mW



**Bezprzewodowy łącznik oświetlenia**



**Ramka**



**Smart żarówka ściemniająca LEDVANCE SMART Zigbee 3.0**



**Złączka nr ref 0 343 23**


**Elementy montażowe**




**Naklejka na łącznik**

### > Instrukcja instalacji

**1** Podłącz Bramę Plug & Play do istniejącego gniazda zabezpieczonego wyłącznikiem nadprądowym 16 A.



**2** Dodaj aplikację Home + Control do swojego smartfona a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami aplikacji celem przypisania łącznika bezprzewodowego do ściemniającej smart żarówki LEDVANCE SMART+ Zigbee 3.0.




**3** Od teraz możesz zarządzać swoim systemem również poprzez wydawanie komend głosowych. Możesz również tworzyć własne scenariusze za pomocą aplikacji Home + Control.




### > Uzupełnienie instalacji:


Instalacja connected jest skalowalna i umożliwia rozbudowę o dodatkowe elementy. Personalizacja scenariuszy i harmonogramów realizowana jest w aplikacji Home + Control.




1 991 30/31/32/33  
Zestaw rozszerzony




0 648 72/73/74  
Bezprzewodowe sterowanie oświetleniem



0 648 87  
Gniazdo mobilne



0 648 40  
Gniazdo mobilne



0 648 75  
Detektor ruchu

**Apple HomeKit** : w chwili instalacji aplikacji iOS zostaniesz zapytany o ten kod

**Zachowaj ten unikalny kod Apple HomeKit**

### > Co zrobić z obecnym łącznikiem?

Po zakończeniu instalacji smart żarówka sterowana jest z bezprzewodowego łącznika sterowania oświetlenia lub z aplikacji Home + Control lub poprzez wydawane komendy głosowe **A** lub **B**.

#### **A** Wykorzystując naklejkę dostarczaną w zestawie

Żarówka powinna być zasilana ciągle. Umieść naklejkę na łączniku w celu ochrony przed wyłączeniem.



#### **B** Wykorzystując złącze dodane do zestawu


**a.** Wyłącz zasilanie i sprawdź za pomocą łącznika czy zostało wyłączone.

**b.** Używając śrubokręta usuń z puszkii dotychczasowy łącznik.


**c.** Używając złączki połącz ze sobą 2 lub 3 przewody, które były dołączone do dotychczasowego łącznika.

Powyższe przewody mogą przyjmować różne kolory (czerwony, czarny, pomarańczowy, brązowy lub purpurowy). Jeżeli w puszcze znajduje się przewód w kolorze niebieskim (neutralny), umieść go w dodatkowej złączce separując od pozostałych przewodów.


**d.** Umieść przewody w złączkach w puszcze i używając śrub montażowych przykręć bezprzewodowy łącznik oświetlenia. Załóż ramkę.



live / cut live



### > Używanie zestawu montażowego w celu umieszczenia łącznika bezprzewodowego na ścianie.



Przyklej dwie taśmy montażowe z tyłu łącznika bezprzewodowego



Przed ostatecznym przyklejeniem łącznika bezprzewodowego do ściany sprawdź przyczepność taśm montażowych na ścianie w niewidocznym miejscu pokoju.


### **0** **zigbee 3.0**

Zigbee jest protokołem komunikacyjnym umożliwiającym produktom connected (sterującym oświetleniem, gniazdami, roletami...) certyfikowanymi Zigbee 3.0 wzajemną komunikację. W celu stwierdzenia czy oświetlenie jest certyfikowane Zigbee 3.0 sprawdź logo na opakowaniu produktu lub w jego instrukcji. Możesz również sprawdzić to pod adresem <https://csa-iot.org>


W przypadku gdy posiadasz już produkty zgodne z Zigbee 3.0 rozważ ich zresetowanie i dodanie do zestawu startowego «with Netatmo». Resetowanie produktów opisane jest w ich instrukcjach.

### > Wymiana baterii w bezprzewodowym łączniku oświetlenia

**1**




**2**



Bateria  
CR 2032  
3V

**3**



### ➤ **Processus de réinitialisation**

Pour réinitialiser votre Prise Control, effectuez un appui long sur le bouton «Configuration» de la Prise Control (> 20 sec.). Le voyant de la Prise Control s'allumera successivement en vert, puis en orange et enfin en rose pâle

**Votre App Home + Control vous notifiera d'une déconnexion de votre Prise Control.**

Cette notification est susceptible de vous parvenir dans un délai de 20 minutes qui suivent la réinitialisation de votre Prise Control.

### ⚠ **Przepisy bezpieczeństwa**

Produkt ten powinien być montowany zgodnie z zasadami instalacji, najlepiej przez wykwalifikowanego elektryka. Niepoprawna instalacja i/ lub niewłaściwe użytkowanie mogą spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru. Przed przystąpieniem do instalacji, zapoznać się z instrukcją i uwzględnić miejsce montażu urządzenia. Nie otwierać, nie demontować ani nie modyfikować urządzenia, jeśli nie ma na ten temat specjalnej wzmianki w instrukcji. Wszystkie produkty **Legrand** mogą być otwierane i naprawiane wyłącznie przez pracowników przeszkolonych i upoważnionych przez **Legrand**. Każde otwarcie lub naprawa dokonane bez odpowiedniego upoważnienia zwalnia **Legrand** od wszelkiej odpowiedzialności, powoduje utratę prawa do wymiany produktu i wygaśnięcie gwarancji. Używać wyłącznie oryginalnych części marki **Legrand**.



[www.legrand.pl](http://www.legrand.pl)

LEGRAND - Pro and Consumer Service - BP 30076  
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE • [www.legrand.com](http://www.legrand.com)

### DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE SKRÓCONA

Niżej podpisany,

**Legrand**

oświadcza, że urządzenie radioelektryczne wymienione w niniejszej instrukcji są zgodne z dyrektywą 2014/53/WE.

[www.legrandoc.com](http://www.legrandoc.com)