



<ul style="list-style-type: none"> • Température de stockage • Storage temperature • Temperatura de almacenaje • Temperatura di stoccaggio 	<ul style="list-style-type: none"> • 0 à 70°C • -13 to 158°F • 0 à 70°C • -13 to 158°F
<ul style="list-style-type: none"> • Température de fonctionnement • Operating temperature • Temperatura de utilización • Temperatura di funzionamento 	<ul style="list-style-type: none"> • 0 à 40°C • 32 to 104°F • 0 à 40°C • 32 to 104°F
<ul style="list-style-type: none"> • Nombre de produits maximum connectés • Maximum number of connected products • Volumen máximo de productos conectados • Numero massimo di prodotti collegati 	20
<ul style="list-style-type: none"> • Modes d'installation • Installation mode • Modo de instalación • Modalità di installazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Rails DIN et panneaux • DIN rail and panels • Carril DIN y paneles • Guida DIN e pannelli



⚠ Consignes de sécurité

Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

FR BE CA LU CH

⚠ Safety instructions

This product should be installed in compliance with installation rules, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and/or incorrect use can lead to risk of electric shock or fire. Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product's specific mounting location. Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do so by the instructions. All Legrand products must be opened and repaired exclusively by personnel trained and approved by Legrand. Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees. Use only Legrand brand accessories.

GB CA IN IE US SG

⚠ Consignas de seguridad

Este producto debe instalarse conforme a las normas de instalación y preferiblemente por un electricista cualificado. Una instalación incorrecta y/o una utilización incorrecta pueden entrañar riesgos de choque eléctrico o de incendio. Antes de efectuar la instalación, leer las instrucciones, tener en cuenta el lugar de montaje específico del producto. No abrir, desmontar, alterar o modificar el aparato salvo que esto se indique específicamente en las instrucciones. Todos los productos Legrand deben ser abiertos y reparados exclusivamente por personal formado y habilitado por Legrand. Cualquier apertura o reparación no autorizada anula la totalidad de las responsabilidades, derechos a sustitución y garantías. Utilizar exclusivamente los accesorios de la marca Legrand.

ES CL CO CR MX PE US VE

⚠ Istruzioni di sicurezza

Questo prodotto deve essere installato in conformità con le regole d'installazione e di preferenza da un elettricista qualificato. L'eventuale installazione impropria e/o utilizzo improprio dello stesso possono comportare rischi di shock elettrico o incendio. Prima di procedere all'installazione, leggere attentamente le istruzioni associate e individuare un luogo di montaggio idoneo in funzione del prodotto. Non aprire, smontare, alterare o modificare l'apparecchio eccetto speciale menzione indicata nel manuale. Tutti i prodotti Legrand devono essere esclusivamente aperti e riparati da personale adeguatamente formato e autorizzato da Legrand. Qualsiasi apertura o riparazione non autorizzata comporta l'esclusione di eventuali responsabilità, diritti alla sostituzione e garanzie. Utilizzare esclusivamente accessori a marchio Legrand.

IT CH

FR

• f : 868,4 MHz P: <25mW

• f : 2,4-2,4835 GHz P: <100 mW

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,

LEGRAND

déclare que l'équipement radioélectrique de type réf. 0 485 84 est conforme à la Directive 2014/53/EU.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrand.com

EN

• f : 868.4 MHz P: <25mW

• f : 2.4-2.4835 GHz P: <100 mW

EU SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned company,

LEGRAND

declares that radio equipment Cat. No 0 485 84 and similar products is compliant with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity can be found at the following web address :

www.legrand.com

ES

• f : 868.4 MHz P: <25mW

• f : 2.4-2.4835 GHz P: <100 mW

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE SIMPLIFICADA

La compañía presente,

LEGRAND

declara que el equipo radioeléctrico de tipo ref. 0 485 84 es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

La declaración de conformidad completa de la UE se encuentra disponible a través de la siguiente dirección :

www.legrand.com

IT

• f : 868.4 MHz P: <25mW

• f : 2.4-2.4835 GHz P: <100 mW

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Il sottoscritto,

LEGRAND

dichiara che l'apparecchiatura radioelettrica di tipo rif. 0 485 84 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet :

www.legrand.com

- Pour plus de détails, consulter le guide technique disponible sur www.legrand.com
- For more details, consult the technical guide available at www.legrand.com
- Para más detalles, consulte la guía técnica disponible en www.legrand.com
- Pour plus de détails, consulter le guide technique disponible sur www.legrand.com