


**Mosaic™**  
**Prises TV/R pour réseaux câblés**

Réf.(s) : 0 787 84




**1. USAGE**

Permet de recevoir les signaux télévision et radio exclusivement sur la bande terrestre 5-862 MHz.  
 Utilisation en maintenance d'installation.  
 Blindage Classe A - Cablage étoile  
 Câble recommandé 17/19 VATC  
 Arrivée de câble unique.

**2. GAMME**



Références	Désignation	Nbre de modules
0 787 84	Prise TV/R pour réseaux câblés	2

**3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)**





Références	A	B	C	D
0 787 84	45	45	28,1	8,5

**4. RACCORDEMENT**



## 5. PRECAUTIONS DE CABLAGE



La connexion arrière limite la déformation du câble coaxial, évitant une rupture d'impédance et préserve donc les performances.

## 6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### ■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 21

Protection contre les impacts : IK 04

Tenue câble 120 N : norme IEC 61169-24

### ■ 6.2 Caractéristiques matières

**Matière :** - Enjoliveur : ABS

- Sans halogène

- Tenue aux UV

**Moteur :** - Boîtier : zamac

- Capot : zamac

- Broche : bronze

- Vis : acier zingué

### ■ 6.3 Caractéristiques électriques

- Connecteur mâle  $\varnothing$  9,52 mm (TV)

- Connecteur femelle (Radio)

- Impédance caractéristiques : 75 ohm

Efficacité de blindage classe A (le blindage classe A est nécessaire pour prévenir des interférences causées par l'usage des nouveaux signaux téléphone 3 et 4 G, ces signaux non désirés pouvant générer des pixelisations sur l'écran ou détériorer la bande son).

- Bandes de fréquence : TV : 5-68 /120-862 MHz

R : 87.5-108 MHz

- Résistance d'isolement : norme CEI 61169-24

### ■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et utilisation : - 5° C à + 35° C

## 7. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.


Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

## 8. NORMES ET AGREMENTS

- EN 50083-2
- Agréée par Interkabel et Telenet pour la Belgique
- Certificat Classe A



## 9. PERFORMANCE

