

PLATINUM Bodensteckdosen



Ob Zuhause oder im Büro:
die perfekte Lösung für Stromverteilung,
Telekommunikation und Netzwerkanschlüsse

PLATINUM Bodensteckdosen

Design und Funktionalität

PLATINUM Bodensteckdosen sind speziell auf den Büro- und Wohnbereich ausgerichtet. Ob als Bodensteckdose oder Wandmontage: PLATINUM ist eine ebenso ansprechende wie funktionale Lösung für Ihren Alltag.



PLATINUM passt sich harmonisch jedem Bodenbelag an.

Zeitloses Finish

Die Ausführung in gebürstetem Edelstahl passt sich jedem Einrichtungsstil an.

Extraflache Abdeckung

Die flache Oberflächenplatte - nur 2 mm Auftrag - sorgt für einen fast nahtlosen, harmonischen Einbau.

Runde und quadratische Ausführung

Wahlweise runde oder eckige Formgebung - Ihre Antwort auf bestehende Einrichtungsvorgaben.

Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt

Alle möglichen Ausführungen von Art Arnould sind auf Anfrage erhältlich.

Installation ganz wie Sie es wünschen

PLATINUM passt sich allen Arten von Böden, Wänden und Möbeln an.

Die Ausführung in gebürstetem Edelstahl eignet sich ebenso für zeitgemässe Einrichtungen wie auch für eher klassische Stilgebung.


Energie und Informationen da, wo sie gebraucht werden

Grosszügige Büros und Freiräume mit einer Vielzahl von technischem Equipment brauchen alltagsgerechte Lösungen.

PLATINUM bringt Strom und IT-Technik so nahe wie möglich an den Arbeitsplatz und zum Nutzer.



PLATINUM lässt sich in praktisch allen Bodenausführungen installieren: Beton, Bodenbelägen, Teppich...



Perfekte Harmonie in der Umsetzung

PLATINUM passt ideal zu vielen Ausführungen von Art Arnould. Klare Formen, puristisches Design, makellooses Finish... viele Gemeinsamkeiten mit zahlreichen Legrand Gestaltungslinien.

Alle möglichen Ausführungen von Art Arnould sind auf Anfrage erhältlich.


PLATINUM Bodensteckdosen

Leistungen und "Mehrwert"


PLATINUM verfügt über alle erforderlichen Funktionen, die Sie heute an einen qualitativ anspruchsvollen Bodenanschluss stellen:

Robuste Ausführung, vollständige Öffnung der Verschlussklappe, zeitgemässes Design, Stark- und Schwachstromfunktionen...

Basis für den Einbau unterschiedlicher Funktionsmodule, geschützt durch einen Verschluss, der sich komplett aufklappen lässt (bis 180°).



Extraflache Platte - nur 2 mm - mit gebürstetem Edelstahlfinish.




Öffnen des Verschlussdeckels bis 180°

Beste Voraussetzungen um Steckverbindungen anzuschliessen.

Der Mehrwert macht den Unterschied

LED-Beleuchtung

Eine blaue LED-Beleuchtung kann optional hinzugefügt werden. Dies dient der einfachen und zeitsparenden Zuordnung von Bodenanschlüssen.



Mehr Sicherheit durch Torx-Schraubverschluss

Nur mit spezifischem Werkzeug kann das jeweilige Funktionsmodul demontiert werden.



Robuste Ausführung

Schutzklasse IP 44 und stossfest gemäss IK 08.



Mit PLATINUM ist alles möglich

- Steckdosen schweizer Standard T13, T23
- Steckdose RJ-45- Kategorie 6FTP
- Antennensteckdose TV - FM - SAT
- USB-Ladesteckdose
- Anschlussdose IEEE 1394
- Kabelausgang ...
- EB-Aufnahmeträger für **Mosaic**-Einsätze

Diese Module decken die wichtigsten Funktionen und Anforderungen in Büro- bzw. in Wohnräumen ab.

PLATINUM, eine Linie bestehend aus Einzel- und Doppelanschlüssen oder zum individuellen Zusammenstellen für noch mehr Flexibilität.

PLATINUM Bodensteckdosen

Technische Aspekte

PLATINUM zeichnet sich durch Flexibilität in der Montage und Freiheiten beim Einbau aus. Hintergrund ist die Verwendung von Boden- bzw. Wandoosen für Bodentechnik-Konstruktionen und für Hohlwandmontagen.




Steckdose T13
48280T13
Ø 90 mm



Steckdose T13
48270T13
86 x 86 mm



Steckdose 2-fach T13
482782T13
172 x 86 mm




41 mm

Für jede Situation die richtige Lösung

Zwei Montagevarianten für Ihre Installationsherausforderung.

• Dose Batibox (Legrand) - Art. 80188


Für die Wandmontage und den Einbau in Mobiliar



• Bodendose Legrand - Art. 48290



Ein **einzigartiges Beispiel** für ebenso einfache wie universelle Montage.

Multifunktionsdose für Betonboden oder Bodentechnik-Konstruktionen mit einem Durchmesser von Ø 80 mm für Installationen von 50 bis 80 mm Einbautiefe.






Installation für Betonboden oder für Bodentechnik-Konstruktionen

 /  oder mehr



 +  /  +  oder mehr



WEITERE AUSFÜHRUNGEN



Stahl
satiert,
gebürstet



Gold
glänzend,
gebürstet



Schwarz
matt



Messing
gebürstet

• Alle möglichen Ausführungen von Art Arnould sind auf Anfrage erhältlich.

Die Produktpalette

	Beschreibung	Artikel
	Bodensteckdose mit gebürstetem Edelstahlfinish eckig, 1xT13 (komplett)	48270T13 933 006 451
	Bodensteckdose mit gebürstetem Edelstahlfinish eckig, 1xT23 (komplett)	48270T23
	Bodensteckdose mit gebürstetem Edelstahlfinish eckig, 1xRJ45 Kat 6 FTP (komplett)	48271 878 213 451
	Bodensteckdose mit gebürstetem Edelstahlfinish eckig, FM /SAT /TV (komplett)	48272 965 235 451
	Bodensteckdose mit gebürstetem Edelstahlfinish eckig, Kabelausgang (komplett)	48273 145 713 451
	Bodensteckdose mit gebürstetem Edelstahlfinish rund, 1xT13 (komplett)	48280T13 933 008 451
	Bodensteckdose mit gebürstetem Edelstahlfinish rund, 1xT23 (komplett)	48280T23
	Bodensteckdose mit gebürstetem Edelstahlfinish rund, 1xRJ45 Kat 6 FTP (komplett)	48281 878 218 451
	Bodensteckdose mit gebürstetem Edelstahlfinish rund, FM /SAT /TV (komplett)	48282 965 238 451
	Bodensteckdose mit gebürstetem Edelstahlfinish rund, Kabelausgang (komplett)	48283 145 718 451
	Bodensteckdose mit gebürstetem Edelstahlfinish eckig, 2xT13 (komplett)	482782T13 933 018 451
	Bodensteckdose mit gebürstetem Edelstahlfinish eckig, leer, zum bestücken mit Arteor oder Mosaic Apparate	48275 375 423 451
	Bodensteckdose mit gebürstetem Edelstahlfinish eckig, leer, zum bestücken mit 2 Arteor oder Mosaic Apparaten	48276 375 424 451
	Bodensteckdose mit gebürstetem Edelstahlfinish rund, leer, zum bestücken mit Arteor oder Mosaic Apparate	48285 375 428 451
	Boden-Einlassdose, 2 Module, für Beton, Tiefe 71 mm, für Böden mit einer Estrichhöhe von 50 mm bis 80 mm	48290 154 971 901
	Hintergrundbeleuchtung LED für Bodensteckdose	48277 209 960 001

Zubehör

	Lochsäge 80 mm Durchmesser	0 800 88
	Wand-Einlassdose Multimaterial Batibox, 2 Module, 80 mm Durchmesser/ Tiefe 50mm	0 801 88
	Schrauben lang, 10 Stck pro Pack	0 897 09

LEGRAND (SCHWEIZ) AG
Industriestrasse 3
CH-5242 Birr
Telefon +41 (0)56 464 67 67
Fax +41 (0)56 464 67 60
info@legrand.ch

www.legrand.ch
ekatalog.legrand.ch