




X³ OPTIMISÉ


Le système le plus sûr
et simple à commander
Gain de temps garanti

CRÉEZ UN TABLEAU D'ABONNÉ EN TOUTE SIMPLICITÉ


1 SÉLECTIONNEZ
VOTRE TABLEAU




2 SÉLECTIONNEZ
LE MODULE
D'ALIMENTATION
ET LES CONNEXIONS
VERTICALES



3 SÉLECTIONNEZ
LES APPAREILS
DE PROTECTION ET
DE COUPURE



4 SÉLECTIONNEZ
LES PEIGNES



	Quantité	Réf.	E-No.	Désignation	Mod.
Départ		4068 82	805 129 041	LS DX ³ OPTIMISÉ 1LN, C 13A, 4500A/6kA	1
		4068 83	805 119 041	LS DX ³ OPTIMISÉ 1LN, C 16A, 4500A/6kA	1
		4069 18	805 189 341	LS DX ³ OPTIMISÉ 3LN, C 13A, 4500A/6kA	3
		4069 19	805 179 341	LS DX ³ OPTIMISÉ 3LN, C 16A, 4500A/6kA	3
		4069 20	805 180 341	LS DX ³ OPTIMISÉ 3LN, C 20A, 4500A/6kA	3
		4107 49	804 159 361	FI/LS DX ³ OPTIMISÉ 1LN, C 13A/30mA, 4500A/6kA, type F	2
		4107 61	804 149 361	FI/LS DX ³ OPTIMISÉ 1LN, C 16A/30mA, 4500A/6kA, type F	2
		4111 94	805 159 461	FI/LS DX ³ OPTIMISÉ 3LN, C 13A/30mA, 6000A/10kA, type A	4
		4111 95	805 149 461	FI/LS DX ³ OPTIMISÉ 3LN, C 16A/30mA, 6000A/10kA, type A	4
Arrivée		4062 98	806 998 581	Module d'alimentation X ³ OPTIMISÉ, 1x4 pôles, 63A	1
		4063 08	805 997 201	Module d'alimentation X ³ OPTIMISÉ, 2x4 pôles, 63A	2
		406308CH6	805 998 011	Faisceau de câbles 4x6mm ² , 25A	-
		4052 00	806 999 101	Peigne HX ³ OPTIMISÉ 3LN, 63A, (1)+6 modules	7
		4052 01	806 999 111	Peigne HX ³ OPTIMISÉ 3LN, 63A, (1)+12 modules	13
		4052 02	806 999 121	Peigne HX ³ OPTIMISÉ 3LN, 63A, (1)+18 modules	19
Accessoires		4052 15	806 999 951	Protection des dents pour peigne HX ³ OPTIMISÉ	3
		4124 00	534 107 100	Télerupteur CX ³ silencieux, 1NO, 16A, 230V	1
		4124 01	534 107 200	Télerupteur temporisé CX ³ silencieux, 1NO, 16A, 230V, 5-60min.	1
		4126 02	533 007 601	Minuterie CX ³ , 1NO, 16A, 230V, 0.5-10min.	1

BEST PRICE PACK

Achetez 5, Payez 4



		Quantité (Pack)	N° Legrand E-No	Descriptif
FI/LS 2 pôles			410 749 BP3 805 159 371	FI/LS 1LN, C 13A/30mA, 4500A/6kA 1 pack contient 5 FI/LS
			410 761 BP3 805 149 371	FI/LS 1LN, C 16A/30mA, 4500A/6kA 1 pack contient 5 FI/LS
FI/LS 4 pôles			411 194 BP3 805 159 561	FI/LS 3LN, C 13A/30mA, 6000A/10kA 1 pack contient 5 FI/LS
			411 195 BP3 805 149 561	FI/LS 3LN, C 16A/30mA, 6000A/10kA 1 pack contient 5 FI/LS