


- Coffret double position rouge saillie à voyants
- Rood opbouw kastje dubbelvoudige positie met verklikkers
- Break glass call point : automatic/manual - red surface/flush mounting
- Roter Zwei-Stellung-Aufputz-Kasten mit Leuchtmeldern
- Pulsador doble posición, rojo, saliente, con pilotos
- Cassetta rossa doppia posizione da parete con spie
- Quadro de dupla posição, vermelho, saliente, com sinalização

380 24

legrand[®]



230 V ~ ; 3 A
 400 V ~ ; 1,75 A
 48 V --- ; 1 A
 24 V --- ; 1,5 A
 ⊗ : 230 V ~ ; 12 mA

IP 44 IK 07

2 x 1,5 mm²

≤ 2000 m

FRANCE

Attention : L'installation doit être réalisée conformément aux exigences de la norme NF C 15-100 :




- Pour commande en 230 V.
- Dispositif de protection : disjoncteur bipolaire.

- Simple action
- Enkelvoudige actie

- Automatic
- Einzelaktion

- Acción simple
- Azione semplice

- Acção simples










- Double action
- Dubbelvoudige actie

- Manual
- Doppelaktion



- Acción doble
- Azione doppia

- Acção dupla








- Simple action
- Enkelvoudige actie
- Automatic
- Einzelaktion
- Acción simple
- Azione semplice
- Acção simples




- ou
- of
- or
- oder
- ó
- o


- Double action
- Dubbelvoudige actie
- Manual
- Doppelaktion
- Acción doble
- Azione doppia
- Acção dupla



- Remplacement du dispositif de fermeture par une serrure Réf. 013 90
- Vervanging van het sluitingsmechanisme door een slot ref. : 013 90
- Installation of lock ref. 013 90
- Austausch der Verschlussvorrichtung gegen ein Schloss mit Ref. Nr. 013 90
- Sostituzione del dispositivo di cierre por una cerradura ref. : 013 90
- Sostituzione del dispositivo di chiusura con una serratura Art. : 013 90
- Substituição do dispositivo de fecho por fechadura , refª: 013 90




- Raccordement des voyants
- Aansluiting van de verklippers
- Connection of indicators
- Anschluss der Leuchtmelder
- Conexión de los pilotos
- Collegamento delle spie
- Ligações dos sinalizadores




- Câbler les 3 fils
- De 3 draden aansluiten
- Connect the 3 wires
- Die drei Drähte anschliessen
- Cablear los 3 hilos
- Cablare i 3 fill
- Ligue os 3 fios

- Liaisons électriques internes
- Interne elektrische verbindingen
- Internal electrical connection
- Interne elektrische Schaltung
- Uniones eléctricas internas
- Collegamenti elettrici interni
- Ligações eléctricas internas



- Longueur de ligne
- Lengte van lijn
- Length of line
- Linien länge
- Longitud de línea
- Lunghezza di linea
- Comprimento de linha



- ≤ 300 mètres
- ≤ 300 meters
- ≤ 300 meters
- ≤ 300 meter
- ≤ 300 metros
- ≤ 300 metri
- ≤ 300 metros

