




Nécessite l'achat et l'installation préalable d'un pack de démarrage connecté «... with Netatmo».



Module Control

OU


Prise Control et Commande générale sans fil Départ/Arrivée

Composition du pack :


Interrupteur connecté avec neutre (avec option variateur)


Protection de chantier

LE17289AA

Caractéristiques

Dans le mode de fonctionnement par défaut (ON/OFF), cet interrupteur fonctionne avec les ampoules suivantes :



Ne pas utiliser d'ampoule connectée avec l'interrupteur connecté avec neutre (avec option variateur).

 110-240 VAC 50/60 Hz	 2 x 2,5 mm ²	 150 W	^(*) LED  ^(*) 150 VA	 150 VA	 150 VA
240 VAC	Maxi.	150 W	^(*) 150 VA	150 VA	150 VA
110 VAC	Maxi.	75 W	^(*) 75 VA	75 VA	75 VA

^(*) Ou 15 lampes maxi. Pour un bon confort lumineux, il est recommandé d'utiliser des ampoules de même type et de même fabricant.

Produit NON COMPATIBLE avec une charge ferromagnétique de type transformateur 
Risque de casse produit




Dans le mode de fonctionnement option variateur (activable depuis l'App), cet interrupteur fonctionne uniquement avec les ampoules à intensité variable (identifiables grâce au logo présent dans l'emballage).



Astuce dans le cas du remplacement d'un va-et-vient :

ancien interrupteur encastré remplacé par la commande sans fil.




Utilisez un **connecteur** pour raccorder ensemble les 3 fils (retour de lampes, navettes 1 et 2). Utiliser un connecteur séparé pour isoler le fil de neutre.


2

Avant de commencer : précautions de câblage


Si vous prévoyez d'installer des va-et-vient d'éclairage, lisez les précautions suivantes : Pour commander une lumière **avec deux interrupteurs ou plus**, utilisez uniquement les produits :


Interrupteur connecté avec neutre (avec option variateur)


ET


x 1 ou plusieurs

ET/OU


x 1 ou plusieurs

ET/OU


x 1 ou plusieurs

Jusqu'à 5 poussoirs mécaniques (non inclus dans ce pack)



N'utilisez pas : deux interrupteurs (avec option variateur) connectés pour commander un même point d'éclairage.

3

1 Précautions impératives de sécurité





OFF

Coupez le courant au disjoncteur général




Vérifiez l'absence de tension avant de procéder à l'installation.


2 Installez l'interrupteur (avec option variateur) connecté



1

Enlevez l'interrupteur existant


3

2 Câblez l'interrupteur connecté (montage avec poussoir auxiliaire)







Attention, le variateur doit obligatoirement être installé côté lampe



L'interrupteur (avec option variateur) connecté fonctionne avec des ampoules classiques ou à variation dont LED. L'utilisation de LED dimmables est obligatoire pour un fonctionnement optimal de l'installation en mode variation.



4

③ Pour ajouter un produit connecté à votre installation connectée, il est recommandé de suivre les instructions :

- depuis l'application **Legrand Home + Control** (section **Paramètres/Ajout de nouveau produit**)
- ou consulter les guides et notices d'utilisation sur **legrand.be**



www.legrand.be

LEGRAND - Kouterveldstraat 9 - 1831 Diegem - België - www.legrand.be

 Safety instructions

This product should be installed in compliance with installation rules, preferably by a qualified electrician. Incorrect installation and/or incorrect use can lead to risk of electric shock or fire. Before carrying out the installation, read the instructions and take account of the product's specific mounting location. Do not open up, dismantle, alter or modify the device except where specifically required to do so by the instructions. All **Legrand** products must be opened and repaired exclusively by personnel trained and approved by **Legrand**. Any unauthorised opening or repair completely cancels all liabilities and the rights to replacement and guarantees. Use only **Legrand** brand accessories.

DÉCLARATION **UE** DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

Le soussigné,


Legrand

déclare que les équipements radioélectriques cités sur cette notice
sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité
est disponible à l'adresse internet suivante :

www.legrand.com/ecatalogue


Vereist een voorafgaande installatie van de geconnecteerde starterskit «...with Netatmo».



Modulaire Gateway

Geconnecteerde Gateway + contactdoos en Algemene draadloze bediening Vertrek/Aankomst

Samenstelling:




Geconnecteerde schakelaar met nulleider (met dimmer-optie)

Beschermkap

LE17289AA


Voordat u begint: voorzorgsmaatregelen voor de bekabeling

Als u van plan bent om wisselschakelaars te installeren, lees dan de volgende voorzorgsmaatregelen:
Gebruik voor het bedienen van een lamp dmv twee of meer schakelaars alleen de producten:




Geconnecteerde schakelaar met nulleider (met dimmer-optie)

EN




EN/OF

x 1
of meerdere



EN/OF

x 1
of meerdere



x 1
of meerdere

Draadloze bedieningen voor alle bedieningspunten (niet meegeleverd in deze verpakking).

Tot 5 mechanische drukknoppen /pulsdrukkors (niet meegeleverd in deze verpakking).



Gebruik niet: twee geconnecteerde schakelaars (met dimmer-optie) om hetzelfde verlichtingspunt te bedienen.

Karakteristieken

In de standaard bedrijfsmodus (AAN / UIT) werkt deze schakelaar met de volgende lampen:



Gebruik geen geconnecteerde lamp met de geconnecteerde schakelaar met nulleider (met dimmer-optie)

 +45°C -5°C 110-240 VAC 50/60 Hz	 2 x 2,5 mm ²	 LED 150 W 150 VA	 LED 150 W 150 VA	 LED 150 W 150 VA	 LED 150 W 150 VA
240 VAC	Maxi.	150 W	(*) 150 VA	150 VA	150 VA
110 VAC	Maxi.	75 W	(*) 75 VA	75 VA	75 VA

(*) Of 15 lampen maximaal. Voor een goed werking, gebruik lampen van het zelfde type en fabrikant.

Product is **NIET COMPATIBEL** met een ferromagnetische belasting type transformator **Risico op productbreuk**




In de modus dimmeroptie (inschakelbaar via de app) werkt deze schakelaar alleen met dimbare lampen (herkenbaar aan het aanwezige logo op de verpakking).



Tip bij vervanging van een wisselschakelaar:

oude inbouwschakelaar vervangen door een draadloze schakelaar.



Gebruik een **connector** om de 3 draden met elkaar te verbinden (retour lamp, wisseldraad 1 en 2). Gebruik een aparte connector om de nuldraad te isoleren.

1 Belangrijke veiligheidsmaatregelen




Schakel de stroom uit met de algemene stroomonderbreker




Controleer of er geen spanning meer is voordat u verder gaat met de installatie.


2 Installeer de geconnecteerde schakelaar (met dimmer-optie)



Verwijder de bestaande schakelaar



2 Bekabel de geconnecteerde schakelaar (montage met extra drukknop)



De geconnecteerde schakelaar (met dimmer-optie) werkt met conventionele of dimbare lampen inclusief led. Het gebruik van dimbare ledlampen is verplicht voor een optimale werking van de installatie in dimstand.



③ Om een geconnecteerd produkt toe te voegen aan uw geconnecteerde installatie dienen volgende richtlijnen in acht genomen te worden :

- vanuit de **Legrand Home + Control-app** (sectie **Instellingen / Voeg een apparaat toe**)
- of raadpleeg de gidsen en gebruiksaanwijzingen op Ecataleg.be of Legrandservices.nl



www.legrand.nl

LEGRAND BE-Kouterveldstraat 9-1831 Diegem-België/LEGRAND NL- Postbus
54 -5280 AB Boxtel-Nederland

 Veiligheidsvoorschriften

Dit product moet in overeenstemming met de installatievoorschriften en bij voorkeur door een vakbekwame elektricien worden geïnstalleerd. Bij een onjuiste installatie en/of een onjuist gebruik bestaat het risico van elektrische schokken of brand. Lees alvorens de installatie uit te voeren de handleiding door en houd rekening met de specifieke montageplaats van het product. U mag het apparaat niet openen, demonteren of wijzigen, tenzij dat specifiek in de handleiding wordt vermeld. Alle **Legrand**-producten mogen uitsluitend worden geopend en gerepareerd door personeel dat door **Legrand** is opgeleid en bevoegd verklaard. In geval van ongeoorloofd openen of repareren wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, vervalt het recht op vervanging en zijn de garanties niet meer geldig. Gebruik uitsluitend accessoires van het merk **Legrand**.

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

De ondergetekende,

Legrand

verklaart dat de in deze gebruiksaanwijzing geciteerde radio-elektrische toestellen conform zijn aan de richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

www.legrand.com/ecatalogue