


Celiane™

Prises TV/R/SAT Passage et terminale

Réf.(s) : 0 673 78/79




1. USAGE

Permet la réception des signaux TV, radio et satellite.
 Compatible UHD
 Blindage Classe A - Cablage en dérivation
 Câble recommandé 17/19 VATC

2. GAMME


Références	Désignation	Nbre de modules
0 673 78	Prise TV/R/SAT Passage 14 dB	2
0 673 79	Prise TV/R/SAT Terminale 10 dB	2

3. COTES D'ENCOMBREMENT (mm)





Références	A	B	C	D
0 673 78/79	45	45	28,1	11,5

4. RACCORDEMENT



5. PRECAUTIONS DE CABLAGE



La connexion arrière limite la déformation du câble coaxial, évitant une rupture d'impédance et préserve donc les performances.

6. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

■ 6.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 21
 Protection contre les impacts : IK 04
 Tenu câble 120 N : norme IEC 61169-24

■ 6.2 Caractéristiques matières

Matière : - Enjoliveur : ABS
 - Sans halogène
 - Tenue aux UV

Moteur : - Boîtier : zamac
 - Capot : zamac
 - Broche : bronze
 - Vis : acier zingué

■ 6.3 Caractéristiques électriques

- Connecteur mâle Ø 9,52 mm (TV)
 - Connecteur femelle (Radio)
 - Connecteur type F femelle à visser (SAT)
 - Impédance caractéristiques : 75 ohm

Efficacité de blindage classe A (le blindage classe A est nécessaire pour prévenir des interférences causées par l'usage des nouveaux signaux téléphone 3 et 4 G, ces signaux non désirés pouvant générer des pixelisations sur l'écran ou détériorer la bande son).

- Bandes de fréquence : TV : 5-68 /120-862 MHz
 R : 87,5-108 MHz
 SAT : 950-2400 MHz

- Résistance d'isolement : norme CEI 61169-24

■ 6.4 Caractéristiques climatiques

Température de stockage et utilisation : - 5° C à + 35° C

7. ENTRETIEN



Nettoyage superficiel au chiffon.
 Ne pas utiliser : acétone, dégraissant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.


Attention : Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

8. NORMES ET AGREMENTS

- EN 50083-2
- Certificat Classe A



9. PERFORMANCE



9. PERFORMANCE

