

DAS ZUHAUSE IHRER KUNDEN,
EINFACH VERNETZT

Legrand bringt die Innovation einen Schritt weiter, indem es das vernetzte Zuhause **für jeden zugänglich** macht. Das Steckdosen- und Schaltersortiment with Netatmo ermöglicht die Fernsteuerung von Beleuchtung, Rollläden und Elektrogeräten über ein Smartphone oder per Sprache. Mit dem Szenentaster lassen sich Befehle zentralisieren. Zum Beispiel: alle Lichter aus oder alle Jalousien runter...**Die Implementierung ist ganz einfach, da die Installation auf konventioneller Verkabelung beruht.** In bestehenden Gebäuden muss man keine Drähte nachziehen. «With Netatmo» verwandelt jede Elektroinstallation im Handumdrehen in eine vernetzte Installation, ohne komplizierte Programmierung oder Software.
Die Steuerung erfolgt über die Home + Control App, über einen Sprachassistenten oder natürlich lokal über die Schalter.

Für weitere Informationen: www.legrand.ch

NOTWENDIG FÜR JEDE INSTALLATION

> Funk-Gateway Starterpaket


Das Starterpaket Arteor with Netatmo™ ist das Herzstück einer vernetzten Hausinstallation und daher Voraussetzung für die Erstinstallation.

Ist die Schnittstelle zwischen Heimnetzwerk und Zigbee-Netzwerk.

Einspeisung:

Funk-Master-Switch Kommen/Gehen : Batterie

Gateway: 230 V AC



LG-No	E-No:	Farbe
574264	404740301	Weiss

LG-No	E-No:	Farbe
574284	404740341	Magnesium

ODER

> Smartes DIN-Gateway

Das smarte DIN-Gateway aus der Produktreihe "CX3 with Netatmo" ist das Herzstück einer vernetzten Hausinstallation und daher Voraussetzung für die Erstinstallation.


Einspeisung: 230 V AC

Dimensionen (BxH): 45mm x 83mm




LG-No	E-No:	Farbe
412181	404930001	Grau

Alle smarte CX3 Produkte sind mit Arteor with Netatmo kompatibel.




ARTEOR™ with
NETATMO

Arteor with Netatmo, das neue, **smarte Schalterprogramm** von Legrand, ermöglicht die Fernsteuerung von Licht, Rollläden und Haushaltsgeräten über Ihr Smartphone oder per Sprachsteuerung.



DAS ZUHAUSE IHRER KUNDEN,
EINFACH VERNETZT

FUNKSENDER FÜR BELEUCHTUNG UND ENERGIEMANAGEMENT


	Artikel	Beschreibung	Farbe
	574260 404741001	Funk-Wandsender für Beleuchtung Ermöglicht die Steuerung von bis zu 20 Funk-Schalter, Funk-Schalter mit Dimmer-Option, Mikromodule für Beleuchtung und Module für Steckdosen. LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbare Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jeder Oberfläche. Dieser kann auch direkt an der Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden. 2 Module	Weiss
	574280 404741041		Magnesium
	574265 404740901	Funk-Wandsender 2-fach für Beleuchtung Ermöglicht die Steuerung von bis zu 20 Funk-Schalter, Funk-Schalter mit Dimmer-Option, Mikromodule für Beleuchtung und Module für Steckdosen. LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbare Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jeder Oberfläche. Dieser kann auch direkt an der Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden. 2 Module	Weiss
	574285 404740941		Magnesium
	067694 404740001	Funk-Sender ON/OFF Ermöglicht die Steuerung von einem Funk-Schalter, Funk-Schalter mit Dimmer-Option, Mikromodule für Beleuchtung oder einem Module für Steckdosen. Der Sender ON/OFF wandelt einen mechanischen Schalter oder Taster in einen batteriebetriebenen Sender um. Für den Einbau in eine Installationsdose hinter den Schalter-/Taster Einsätzen Einspeisung: CR 2032 - 3 V-Knopfzellen sind im Lieferumfang enthalten.	Schwarz
	574252 404741301	Funk-AP Bewegungsmelder IP 44 Ermöglicht die Steuerung von bis zu 20 Funk-Schalter, Funk-Schalter mit Dimmer-Option, Mikromodule für Beleuchtung und Module für Steckdosen Für den Innen- und Aussenbereich. Empfohlener Abstand zwischen 2 Sensoren: 6 m Empfohlene Installationshöhe: 2,5 m Zeitverzögerung einstellbar von 15 s bis 15 min Reichweite: 8 m Erfassungswinkel: 140° Sensorreichweite einstellbar von 2 m bis 8 m Lichtpegelschwelle einstellbar von 1 bis 1000 Lux Einspeisung: 2 x AA-Batterien sind im Lieferumfang enthalten.	Weiss

ENERGIEMANAGEMENT

	Artikel	Beschreibung	Farbe
	574200 404740201	Modul für Steckdosen Das Relais kann eine bereits vorhandene Steckdose ansteuern. Dabei wird dieselbe Verdrahtung genutzt. Das Relais kann sowohl den aktuellen als auch den Gesamtverbrauch messen. 1 Modul Neutralleiter erforderlich. Einspeisung: 230 V AC	Weiss
	574228 404740241		Magnesium
	412171 404660011	Smartes Installationsschütz 1P 20A Das smarte Installationsschütz der Produktreihe "CX3 with Netatmo" ermöglicht die Steuerung (EIN/AUS) von Verbrauchern wie Motoren für Pumpen (Boiler, Poolpumpe), Lüftung, Klimaanlage oder für Ladegeräte von Elektrofahrzeugen. Einspeisung: 230 V AC Kontakt: 1 Schliesser	Grau
	XW8002 439041001	Smarther2 vernetzter Raumthermostat Thermostat mit integrierten Schnittstellen zur Einbindung in ein WLAN-Netzwerk. Benötigt kein Funk-Gateway Starterpaket oder smartes DIN-Gateway. Kontakte: C, NO, NC Für UP-Montage: Zu verwenden mit UP-Dosen 2 oder 3 Module Art. 500CH, 503E und oder PB503N, PB502N. Einspeisung: 230 V AC	Montage UP Weiss
	XG8002 439040051		Montage UP Schwarz
	XW8002W 439040001		Montage AP Weiss


BELEUCHTUNG

	Artikel	Beschreibung	Farbe
	574201 404740401	Funk-Schalter Der Funk-Schalter kann einen bereits vorhandenen konventionellen Schalter ersetzen. Dabei werden dieselbe Verdrahtung und dieselbe Installationsdose genutzt. 1 Modul Neutralleiter erforderlich. Einspeisung: 230 V AC	Weiss
	574220 404740441		Magnesium
	574243 404741201	Funk Mikromodul für Beleuchtung Zur Installation direkt bei der Lampenstelle. Ansteuerung durch einen oder mehrere drahtlose Funk-Wandsender und/oder aufgrund des vorhandenen Steuereingangs, auch mittels herkömmlicher Taster. Einspeisung: 230 V AC	Schwarz
	574340 404741401	Funk-Schalter mit Dimmeroption Der Funk-Schalter kann einen bereits vorhandenen konventionellen Schalter ersetzen. Dabei werden dieselbe Verdrahtung und dieselbe Installationsdose genutzt. 1 Modul Neutralleiter erforderlich. Einspeisung: 230 V AC	Weiss
	574342 404741441		Magnesium
	574202 404740601	Funk-Schalter mit Dimmeroption Der Funk-Schalter kann einen bereits vorhandenen konventionellen Schalter ersetzen. Dabei werden dieselbe Verdrahtung und dieselbe Installationsdose genutzt. 2 Module Einspeisung: 230 V AC	Weiss
	574221 404740641		Magnesium
	412170 404850011	Smarter Schrittschalter 1P 16A Der smarte Schrittschalter der Produktreihe "CX3 with Netatmo" ermöglicht die Fernsteuerung der Beleuchtung. Einspeisung: 230 V AC Kontakt: 1 Schliesser	Grau



ROLLLADEN

	Artikel	Beschreibung	Farbe
	574262 404740801	Funk-Wandsender für Rollläden Ermöglicht die Steuerung von bis zu 20 Funk-Rollladenschalter und Mikromodule für Rollläden. LED-Anzeige für Batteriestatus. Ausgestattet mit einer 3 V-Batterie CR2032 (Standby-Lebensdauer: 8 Jahre) und 4 wiederverwendbare Klebestreifen zur Befestigung des Wandsenders auf jeder Oberfläche. Dieser kann auch direkt an der Wand oder an eine Installationsdose geschraubt werden. 2 Module	Weiss
	574282 404740841		Magnesium
	574204 404740501	Funk-Rollladenschalter Der Funk-Rollladenschalter kann einen bereits vorhandenen konventionellen Rollladenschalter ersetzen. Dabei werden dieselbe Verdrahtung und dieselbe Installationsdose genutzt. 1 Modul Neutralleiter erforderlich. Einspeisung: 230 V AC	Weiss
	574222 404740541		Magnesium
	067697 404740101	Funk-Mikromodul für Rollläden Einbauaktor zur lokalen oder Fernsteuerung von Rollläden. Kann mit einem oder mehreren Funk-Wandsender für Rollläden kombiniert werden. Kann auf dem Dachboden oder im Rollladenkasten installiert werden. Neutralleiter erforderlich. Einspeisung: 230 V AC	Grau



SZENARIEN

	Artikel	Beschreibung	Farbe
	574261 404741101	Funk-Master-Switch Kommen/Gehen Der Master-Switch wird in der Nähe der Eingangstür installiert, um Alltagsszenarien zu steuern (z. B. Beleuchtungsszene beim Heimkommen/„Alles Aus.“ beim Verlassen). Der Master-Switch wird im Starter-Paket und einzeln angeboten, etwa zur Ergänzung, wenn z. B. ein Haus mehr als eine Eingangstür besitzt. Die individuellen Alltagsszenarien, wie Beleuchtung, Rollläden und Steckdosenmodule müssen nur einmal programmiert werden und sind dann auf allen Master-Switches identisch. Diese Szenarien werden über die App „Home + Control“ konfiguriert. Extra-flache Ausführung, die mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt – und jederzeit versetzt – werden können. Selbstverständlich kann er auch, mittels Schrauben, auf eine Unterputzdose montiert werden. Einspeisung: CR 2032 - 3 V-Knopfzellen sind im Lieferumfang enthalten. 2 Module	Weiss
	574281 404741141		Magnesium
	574263 404740701	Funk-Szenentaster Tag/Nacht Wird genutzt, um Alltagsszenarien für die Zeit des Schlafengehens bzw. Aufwachens zu erstellen. Dabei werden Beleuchtung, Rollläden und Steckdosenmodule (Steckdosen) einbezogen. Die Szenarien können über die App „Home + Control“ eingerichtet werden. Extra-flache Ausführung, die mittels mitgelieferter Klebestreifen flexibel an der Wand befestigt – und jederzeit versetzt – werden können. Selbstverständlich kann er auch, mittels Schrauben, auf eine Unterputzdose montiert werden. Einspeisung: CR 2032 - 3 V-Knopfzellen sind im Lieferumfang enthalten. 2 Module	Weiss
	574283 404740741		Magnesium
	067695 404741551	Handsender 4 Kanal Wird genutzt, um 4 individuelle Szenarien zu erstellen. Dabei werden Beleuchtung, Rollläden und Steckdosenmodule (Steckdosen) einbezogen. Die Szenarien können über die App „Home + Control“ eingerichtet werden. Einspeisung: CR 2032 - 3 V-Knopfzellen sind im Lieferumfang enthalten.	Schwarz