


- Coupe-circuit photovoltaïque
- Fuse carrier photovoltaïc

- Cortacircuito fotovoltaico
- Podstawy bezpiecznikowe PV

4 146 81/82



- Caractéristiques techniques
- Technical characteristics
- Características técnicas
- Dane techniczne

	4 146 81 / 82
<ul style="list-style-type: none"> • Tension assignée (Ue) • Rated voltage (Ue) • Tensión asignada (Ue) • Napięcie znamionowe (Ue) 	1000 V ~
<ul style="list-style-type: none"> • Courant assignée • Rated current • Corriente asignada • Prąd znamionowy 	20 A DC20B
Icc	≤ 50 kA
<ul style="list-style-type: none"> • Température d'utilisation • Operating temperature • Temperatura de uso • Temperatura pracy 	-25°C → +60°C

1,5 - 16 mm ²	1,5 - 10 mm ²

(*) Min.: 2 Nm

- Mise en oeuvre
- Installation
- Aplicación
- Instalacja

4 146 81

10 mm mini

4 146 82


- Espace facultatif
- Spacing optional
- Espaciado facultativo
- Opcjonalne ostony

0 044 40

- Repérage
- Marking
- Indicación
- Oznakowanie


4 146 81

- N° de chaîne
- Series number
- N.° de cadenas
- Numer seryjny




4 146 82

- N° de chaîne
- Series number
- N.° de cadenas
- Numer seryjny



- Maintenance
- Maintenance
- Mantenimiento
- Konserwacja



- Défaut coupe-circuit
- Fuse carrier failure
- Defecto cortacircuitos
- Uszkodzenie wkładki

- Interventions sur panneaux
- Operations on panels
- Intervenciones en paneles
- Prace przy panelach

