



FICHA TECNICA

**TOMACORRIENTE MATIX
TIPO SCHUKO 16A**

Código A5440X16A



Descripción:

Tomacorriente 2P+T 10/16A 250 Vca tipo Schuko con alveolos de conexión protegidos y separados 19 mm entre ejes, contactos de tierra laterales y central. Para enchufes tipo Schuko de 16 A, tres en línea de 10 A con espiga de tierra y tres en línea de 10 A sin espiga de tierra, conforme al Código Nacional.

Normas:

- CEI 23-50,
- NTP IEC 60884-1

Certificaciones:



Características Técnicas:

- Característica de los materiales
Material principal: policarbonato anti-flama resistente al impacto.
Contactos: 100% de latón de doble sujeción.
- Características eléctricas
Tensión nominal: 250 Vca.
Frecuencia de funcionamiento: 50/60 Hz.
Capacidad de corriente: 16 A.
Contacto de tierra: totalmente aislado.
Resistencia de aislamiento: $> 5 \text{ M}\Omega$ a 500 V
Tensión de prueba: 1,250 V, 60 Hz, graduales durante un minuto.
Prueba de interrupción: 100 maniobras de conexión y desconexión de la clavija, energizada a $1.10 V_n$ a $\cos \phi = 0.6$ y $1.25 I_n$.

• Característica Mecánicas:

Diámetro de los alveolos: 4.4 mm
Prueba de vida: 10,000 maniobras
Bornes de conexión: biselados
Tipo de bornes: con tornillos de cabeza mixta.
Sección máxima del conductor: 4 mm² (12 AWG).
Grado de protección: IPX0.

- Dimensiones:
2 módulos (Ancho: 45mm, alto: 43mm, profundidad 33 mm)

Enchufe: tipo Schuko 16A

