
sarlam

28240 BELHOMERT
Téléphone : 02 37 53 80 00 - Télécopie : 02 37 81 20 01



Fiche technique : F00084FR-01 Date : 14.03.2007

OLERON DECO
RESIDENTIEL et EXTRA-PLAT

1. GAMME

Type	Références	Dimensions mm	Poids Kg	IK	Douille	Source	Puissance Watts	Classe
RESIDENTIEL Taille 1	**Veuillez vous référez aux documents commerciaux en vigueur**	Ø 266	1,564	04	2G7		2 x 9	⧈
		Ø 266	1,442	04	E27		60	⧈
RESIDENTIEL Taille 2		Ø 312	2,227	04	2GX13		22	⧈
		Ø 312	2,124	04	G24q3		26	⧈
		Ø 312	2,160	04	G24q2		2 x 18	⧈
		Ø 312	2,170	04	GX24q4		42	⧈
		Ø 312	1,980	04	E27		75	⧈
EXTRA-PLAT Taille 1		Ø 266	1,332	09	2G7		2 x 9	I
EXTRA-PLAT Taille 2		Ø 312	1,732	09	G24q3		26	I

Tous les hublots fluorescents sont livrés équipés de leur(s) lampes(s). Température 4000°K (fluorescent).

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Résistance à la pénétration de corps solides et de corps liquides : IP : 20 ou21 selon norme NF EN 60 598-2-1.
- Résistance aux chocs : IK : 04, 0,5 Joule, selon norme NF EN 60 598.
- Tension alimentation : 230/240 V, 50 Hz.
- Produit conforme à la directive, basse tension 72/23 CEE, et de la compatibilité électromagnétique 89/936 CEE.

2.1 - Matériaux et finitions

- Base : polycarbonate blanc RAL 9010.
- Couronne : polycarbonate peinture liquide.
- Diffuseur Résidentiel : verre émaillé intérieurement, dépoli extérieurement.Fixation par clipsage sur la base.
- Extra-Plat : verre dépoli solidaire de la bague.
- Réflecteur : version incandescence uniquement : aluminium
- Douille modèle incandescent : Porcelaine. Protection assurée par un cache plastique basculant polyamide 6.6.

2.1 - Matériaux et finitions *(suite)*

- Tenue au feu : essai au fil incandescent 850°C, extinction ≤ 5s; selon règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux ERP (Etablissement recevant du public), article EC.4, arrêté 25/06/80, JO 14/08/80, selon norme NF C 20-455.


2.2 - Câblage

- Incandescent : Douille E.27, porcelaine non vernissée, monobloc 250 V, 4A, agréé VDE, ENEC. Connexion à vis pour fils 2 x 1,5 mm^2.
- Fluorescent : Douille culot 2G7, G24q3, 2GX13
- Pré câblage : assuré entre douille et bornier par fil haute température
- Ballast électronique : conforme norme EN 60928.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES *(suite)*

2.3 - Prestation associée

Produit fourni avec :
- Notice de montage.
- Embout Plexo.
- Gaine de protection thermique.




3. APPLICATIONS ET CONDITIONS D'UTILISATION

3.1 - Champs d'applications

Eclairage intérieur et extérieur couvert

3.2 - Typologie d'installation

En position plafonnier
En position murale



3.3 - Résistance aux agressions chimiques et atmosphériques


Bonne résistance aux agressions atmosphérique
Bonne tenue aux ambiances marine

3.4 - Conformité aux classes de température

Les luminaires sont conçus pour fonctionner à la température ambiante nominale de 25°C (norme NF EN 60 598-1).
Les caractéristiques d'amorçage des sources fluorescentes peuvent varier dans des coditions de températures négatives.

4. FIXATION

Trou de fixation avec ratrapage de niveau



5. ALIMENTATION - RACCORDEMENT


Attention : Gaines de protection thermique obligatoires pour les sources E 27




Par cables de Ø 5 à 16 mm

6. DIMENSIONS

Ø 266 mm :



Ø 312 mm :



7. PIÈCES DÉTACHÉES

Diffuseur de rechange RESIDENTIEL
Ø 266 mm : . . . . . Réf. 814 900
Ø 312 mm : . . . . . Réf. 824 900
Diffuseur de rechange EXTRA-PLAT
Ø 266 mm : . . . . . Réf. 537 900
Ø 312 mm : . . . . . Réf. 547 900

8. HOMOLOGATION

Certificat NF/ENEC/CE.
PV de résistance au fil incandescent.
PV de résistance aux chocs mécaniques.
Certificats disponibles auprès de la société SARLAM ou sur www.sarlam.com.