
sarlam

28240 BELHOMERT
Téléphone : 02 37 53 80 00 - Télécopie : 02 37 81 20 01



Fiche technique : F00265FR-02 Date : 24/04/2007

PRELIUM Bandeau

1. GAMME

Fonctionnalités Gauche	Droite	Références	Poids Kg	IK	IP Pose H	IP Pose V	Pose en Salle d'eau Volume II	Pose en Salle d'eau Volume III	Douille	Source T 5	Puissance Watts	Classe
Détecteur IR		**103 970**	1,930	04	43	41	●	●	G5		24	▣
Détecteur IR	Prise 2P+T	**103 990**	1,960	04	43	41		●	G5		24	I
Détecteur IR	Prise rasoir 230V/20VA	**103 980**	2,360	04	43	41	●	●	G5		24	▣
Bi-alimentation - Simple		**105 350**	1,870	07	44	44	●	●	G5		24	▣
Bi-alimentation - Inter VV + Inter Tirette + Prise 2P +T		**105 460**	2,100	07	43	41		●	G5		24	I
Simple		**103 710**	1,870	07	44	44	●	●	G5		24	▣
Inter		**103 720**	1,890	07	43	41	●	●	G5		24	▣
Inter à tirette		**103 730**	1,900	07	43	41	●	●	G5		24	▣
Inter à tirette	2 obturateurs	**103 030**	1,900	07	43	41	●	●	G5		24	▣
Inter	Prise rasoir 230V/20VA	**103 760**	2,320	07	43	41	●	●	G5		24	▣
Inter	Prise 2P+T	**103 740**	1,930	07	43	41		●	G5		24	I
RJ 45	Prise 2P+T	**103 090**	1,930	07	43	41		●	G5		24	I
RJ 45 + inter	Prise 2P+T	**103 020**	1,980	07	43	41		●	G5		24	I
Simple		**105 710**	1,990	07	44	44	●	●	G5		2 x 24	▣
Inter		**105 720**	2,020	07	43	41	●	●	G5		2 x 24	▣
Inter à tirette		**105 730**	2,020	07	43	41	●	●	G5		2 x 24	▣
Versions antivandales												
Bi-alimentation - Simple		**104 350**	1,890	07	44	44	●	●	G5		24	▣
Simple		**102 710**	1,890	07	44	44	●	●	G5		24	▣
Inter	Prise 2P+T	**102 740**	1,990	07	43	41		●	G5		24	I
Simple		**104 710**	2,020	07	44	44	●	●	G5		2 x 24	▣

Toutes les appliques sont livrées équipées de leur(s) lampe(s), température 4000°K

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Protection contre la pénétration des poussières, des corps solides et de l'humidité :
  IP selon versions, sens de pose et norme NF EN 60 598-2-1.
- Tension d'alimentation 220/240 V, 50/60 Hz.
- Conforme à la directive basse tension 72/23 CEE, et de la compatibilité électromagnétique 89/936 CEE.
- Tenue au feu :
  Essai au fil incandescent 850° C extinction 30 secondes, selon règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) article EC 5.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES *(suite)*

2.1 - Matériaux et finitions

- Socle en acier laqué blanc
- Embouts, enjoliveurs en polycarbonate blanc RAL 9010
- Diffuseur en polycarbonate strié intérieurement et opale
- Vis anti-démontage sur enjoliveurs antivandales (outil à commander séparément réf. 489 990).


2.2 - Câblage

- Précâblage assuré entre douille et bornier par fil haute température
- Versions 24 W : Ballast électronique à cathodes chaudes, conforme norme IEC 920/921.
- Versions 2 x 24 W : Ballast électronique, conforme norme IEC 920/921.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES *(suite)*

2.3 - Prestation associée

Produit fourni avec :
- Notice de montage
- Embouts plexo à gradin
- Gaines de protection thermique.




3. APPLICATIONS ET CONDITIONS DUTILISATION

3.1 - Champs d'applications

- **Antivandale :**
  sanitaires publics, sanitaires de cinéma, sanitaires d'autoroute sans surveillance, passerelles, « traboules ».
- **Versions simple :**
  sanitaires divers
- **Versions avec RJ45 :**
  chambres d'hôtels, chambres d'étudiants, salles de réunions
- **Versions avec prises :**
  salles de bains de logements, d'hôtels, de chambres d'étudiants, de maisons médicalisées, de chambres d'hôpitaux / cliniques
- **Versions avec détecteur :**
  salles de bains de chambres d'hôpitaux, cliniques, RPA, sanitaires publics, de crèches / lycées / collèges
- **Versions avec inter et inter tirette :**
  chambres de RPA non médicalisées, chambres d'hôtels et d'étudiants.

3.2 - Conditions d'utilisation

- Pose murale, horizontalement, verticalement, en angle mur/mur, en angle mur/plafond.




3.3 - Résistance aux agressions chimiques et atmosphériques

Bonne résistance aux agressions atmosphériques.

3.4 - Conformité aux classes de température

Les luminaires sont conçus pour fonctionner à la température ambiante nominale de 25°C (norme NF EN 60 598-1).
Les caractéristiques d'amorçage des sources fluorescentes peuvent varier dans des conditions de températures négatives.

4. FIXATION




(1) ou (2) Entrées centrales courant fort (réserve de câble 275 mm).


(3), (4) Entrées supplémentaires courant fort (câblage à la demande).

(5) Entrée extérieure courant faible (réserve de câble FTP 200 mm).

(6) Entrée supplémentaires courant faible (réserve de câble FTP 200 mm).

4. FIXATION *(suite)*










2 vis Ø 5 max.
(non fournies)

5. ALIMENTATION







6. RACCORDEMENT RJ 45




6. RACCORDEMENT RJ 45 *(suite)*







	EIA 568 B	EIA 568 A
8	Marron	Marron
7	Blanc / Marron	Blanc / Marron
1	Blanc / Orange	Blanc / Vert
2	Orange	Vert

4	Bleu	Bleu
5(tél)	Blanc / Bleu	Blanc / Bleu
3(tél)	Blanc / Vert	Blanc / Orange
6	Vert	Orange
	EIA 568 B	**EIA 568 A**




(*) Options (tél) :
branchement téléphonique
entre 3 (blanc) et 5 (bleu)





Dans le cas d'un ajout d'une prise Numéris/Internet, conserver ce type de câblage initial.


7. RÉGLAGE DÉTECTEURS IR Réf. : 103 970/980/990




Réglage temporisation
(6 secondes à 6 minutes)

Réglage seuil de luminosité
(3 à 1000 lux)

Champs de détection






8. ACCESSOIRES


Pour versions non antivandales clipsé :

Jeu de 2 enjoliveurs gris perle	Réf. 103 000
Jeu de 2 enjoliveurs vanille	Réf. 103 002
Jeu de 2 enjoliveurs curaçao	Réf. 103 003
Jeu de 2 enjoliveurs pistache	Réf. 103 004
Jeu de 2 enjoliveurs réglisse	Réf. 103 005
Jeu de 2 enjoliveurs gris argent	Réf. 103 001
Jeu de 2 enjoliveurs chromé	Réf. 103 007
Jeu de 2 enjoliveurs doré	Réf. 103 008

Pour versions antivandales avec vis anti-démontages :

Jeu de 2 enjoliveurs gris perle	Réf. 102 000
Jeu de 2 enjoliveurs vanille	Réf. 102 002
Jeu de 2 enjoliveurs curaçao	Réf. 102 003
Jeu de 2 enjoliveurs pistache	Réf. 102 004
Jeu de 2 enjoliveurs réglisse	Réf. 102 005
Outil pour la pose et dépose des vis anti-vandales :	Réf. 489 990





9. HOMOLOGATION

Certificats disponibles auprès du service technique de la société SARLAM ou sur **www.sarlam.com**