
sarlam

28240 BELHOMERT
Téléphone : 02 37 53 80 00 - Télécopie : 02 37 81 20 01



Fiche technique : F00266FR-01 Date : 29.03.2007

PRELIUM AMBIANCE

1. GAMME

Type d'éclairage	Références Blanc	Références Gris aluminium	Dimensions mm	Poids Kg	Douille	Source	Puissance Watts	Classe
Indirect	**109 710**	**109 711**	530 x 230	3,860	2G11 Ballast électronique		2 x 36	I
Indirect / direct par diffuseur opale	**106 710**	**106 711**	530 x 230	3,880	2G11 Ballast électronique		2 x 36	I
Indirect / direct par grille perforée	**107 710**	**107 711**	600 x 230	4,440	2G11 Ballast électronique		2 x 55	I
Indirect / direct par grille perforée	**107 700**	**107 701**	600 x 230	4,440	2G11 Ballast électronique gradable		2 x 55	I

Toutes les appliques sont livrées équipées de leurs lampes température 4000°K.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Protection contre la pénétration des poussières, des corps solides et de l'humidité : IP 20.
- Tension d'alimentation 220/240 V, 50/60 Hz.
- Conforme à la directive basse tension 72/23 CEE, et de la compatibilité électromagnétique 89/936 CEM.
- Classe 1

2.1 - Matériaux et finitions

- Corps en acier laqué blanc ou gris aluminium.
- Diffuseur verre clair (105/106/107) et opale (106)
- Tenue au feu :
  essai au fil incandescent 850°C extinction 30 secondes, selon règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) article EC 5.

2.2 - Câblage

- Pré-câblage assuré entre douille et bornier par fil haute température
- Ballast électronique, conforme norme IEC 920/921.

2.3 - Prestation associée

Produit fourni avec :
- Notice de montage
- système de blocage du verre supérieur.

3. APPLICATIONS ET CONDITIONS DUTILISATION

3.1 - Champs d'applications

• Eclairage décoratif intérieur :
Halls d'entrées de lieux tertiaires (hôtels, hôpitaux, cliniques, résidences de personnes âgées, entreprises…), salles de restaurant, restaurants d'entreprises, petites salles d'exposition, salles d'attente en hôpitaux, cliniques, lieux de santé, salles de réunions, bureaux, couloirs de lieux tertiaires, musées.

3. APPLICATIONS ET CONDITIONS D'UTILISATION *(suite)*

3.2 - Résistance aux agressions chimiques et atmosphériques


Bonne résistance aux agressions atmosphériques

3.3 - Conformité aux classes de température

Les luminaires sont conçus pour fonctionner à la température ambiante nominale de 25°C (norme NF EN 60 598-1).
Les caractéristiques d'amorçage des sources fluorescentes peuvent varier dans des conditions de températures négatives.


4. FIXATION


a = 504 mm (2 x 55W)
a = 428 mm (2 x 36W)





5. ALIMENTATION

Gaines thermiques obligatoires









6. HOMOLOGATION

Certificats disponibles auprès de la société SARLAM ou sur www.sarlam.com.