

KIT CCTV varifocale avec écran 17"

Réf. 515 006

KIT CCTV 17" Varifocale

Composition :

Kit permettant la connexion de 4 caméras



Qté	Référence	Désignation	Caractéristique techniques
1	512 011	Enregistreur LAN 500 Go 4 caméras	- entrées vidéo : 4 - Compression H264 avec débit et qualité d'image réglable pour chaque caméra - Nombre d'images enregistrées : - Jusqu'à 100 images/s (soit 4 caméras à 25 images/s) en résolution 960H (960 x 576) - Jusqu'à 100 images/s (soit 4 caméras à 25 images/s) en résolution D1 (720 x 576) - Disque dur interne : 1 x 500 Go soit une durée d'enregistrement de : 14 jours en résolution 960H (960 x 576 pixels) en 25 images/seconde par caméra 14 jours en résolution D1 (720 x 576 pixels) en 25 images/seconde par caméra 1 Sortie moniteur principal (quadrivision/séquence/plein écran): BNC ou VGA ou HDMI 1 Sortie moniteur secondaire (séquence/plein écran) : BNC - Prise RJ45 - Web serveur intégré (compatible PC et Mac) 2 Ports USB - Entrées / sorties évènements (contact NO/NF) : 4 / 1 - Entrées / sorties audio (RCA) : 4 / 1 - Commande RS 485 pour Dôme motorisé : PELCO D et P - Fonctions avancées : enregistrement sur détection, visualisation en direct sur smartphones (Android, Iphone) ou PC/Mac, notification d'évènements par email, enregistrement sur plages horaires, zones de masquage, multi-profils utilisateurs - Dimensions en mm : 300 x 215 x 55 - Télécommande IR, souris et alimentation incluses - Conforme à l'arrêté du 3 aout 2007

KIT CCTV varifocale avec écran 17"

Qté	Référence	Désignation	Caractéristique techniques
1	511 114	Caméra dôme 2.8 - 12 mm	- Caméra couleur - Fixation murale ou plafond - Objectif : varifocale 2.8 – 12 mm - Résolution : 600 lignes - Capteur : 1/3" - Sensibilité : 0.1 lux jour / 0 lux nuit - Fonction : jour / nuit - Eclairage infrarouge intégré - Distance maximum éclairage IR : 25 m - Tension d'alimentation : 12 VCC - Consommation : 275 mA avec LEDs IR en fonctionnement - Boîtier métal blanc - IP 66 / IK 07 - Température de fonctionnement : -25°C à +70°C
1		Moniteur LCD couleur 17"	- Moniteur couleur - Taille écran 17" (43.2 cm) - Affichage 5/4 - Résolution maximale : 1280 x 1024 - Luminosité : 300 cd/m² - Entrée vidéo : VGA ou S Vidéo - Alimentation et support de table inclus
1	514 014	Alimentation 12V / 2,5 A	- Alimentation type faux plafond - Alimentation primaire : 230 VCA - Courant secondaire : 12 VCC - Puissance : 2,5 A - Sortie secondaire sur bornier
1	514 032	Signalétique vidéosurveillance	- Plaque signalétique CCTV à installer aux accès du bâtiment, pour signaler la présence d'un système de vidéosurveillance Conforme aux Lois n° 95-73 du 21/01/1995 et n° 2006-64 du 23 janvier 2006 Décret n° 96-926 du 17/10/1996 et n° 2009-86 du 22 janvier 2009 - Fixation : par vis ou adhésif double face livré
1		Connecteur d'alimentation à vis	- Permet de raccorder simplement l'alimentation 12 VCC sur une caméra - Connecteur d'alimentation à visser format jack
1	514 039	Câble dual	Câble dual (coaxial + 1 paire pour l'alimentation) de 25 m, équipé de connecteurs BNC