
sarlam

28240 BELHOMERT
Téléphone : 02 37 53 80 00 - Télécopie : 02 37 81 20 01



Fiche technique : F00113FR-01 Date : 08.03.2007

MINILINE

1. GAMME

Type	Références Blanc	Dimensions mm	Poids Kg	Douille	Source	Puissance Watts	Volume	I P	Classe
Simple	**132 410**	318 x 30 x 60	0,680	G5		8	4	20	I
Interrupteur	**132 421**	318 x 30 x 60	0,680	G5		8	4	20	I
Simple	**133 410**	547 x 30 x 60	0,890	G5		13	4	20	I
Interrupteur	**133 421**	547 x 30 x 60	0,890	G5		13	4	20	I

Toutes les appliques fluorescentes sont livrées équipées de leur(s) lampes(s). Températures 3000°K. L'utilisation d'une minuterie est déconseillée avec les sources fluorescentes.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Résistance à la pénétration de corps solides et de corps liquides : IP 20 selon norme NF EN 60 598-2-1.
- Résistance aux chocs : IK04, 0,5 Joules, selon norme NF EN 60 598.
- Tension alimentation : 230V, 50 Hz, sauf 12V continu.
- Produit conforme à la directive, basse tension 72/23 CEE, et de la compatibilité électromagnétique 89/936 CEE.

2.1 - Matériaux et finitions

- Corps en acier peinture blanche RAL 9010
- Diffuseur en polycarbonate strié intérieurement.
- Tenue au feu : essai au fil incandescent 750°C, extinction ≤ 30s; selon règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux ERP. (Etablissement recevant du public).

2.2. - Câblage

- Pré câblage : assuré entre douille et bornier.
- Ballast de type ferromagnétique, conforme normes IEC 920/921.
- Classe 1.

2.3. – Prestation associée

Produit fourni avec :
- Notice de montage sur blister
- Vis et chevilles.

3. APPLICATIONS ET CONDITIONS D'UTILISATION

3.1 – Champs d'applications

Eclairage intérieur de cuisines, ateliers, laboratoires.

3.2 – Typologie d'installation

En toutes positions, dans des conditions normales de ventilation.

3.3 – Résistance aux agressions chimiques et atmosphériques


Bonne résistance aux agressions atmosphériques.


3.4 – Conformité aux classes de température


les luminaires sont conçus pour fonctionner à la température ambiante nominale de 25°C (norme NF EN 60 598-1).
Les caractéristiques d'amorçage des sources fluorescentes peuvent varier dans des conditions de températures négatives.

4. FIXATION

Fixation par 2 trous de Ø 5 mm.









5. ALIMENTATION

Centrale par câble de Ø 10 sur bornier à vis 6^2



6. DIMENSIONS



7. HOMOLOGATION

Certificat NF / CE.
Procès verbal de résistance au fil incandescent.
Procès verbal de résistance aux chocs mécaniques.
Certificats disponibles auprès de la société SARLAM
ou sur www.sarlam.com.