sarlam

28240 BELHOMERT
Téléphone : 02 37 53 80 00 - Télécopie : 02 37 81 20 01



Fiche technique : F00114FR-~~01~~ - 02 Date : 01.06.2009

PRISMALINE

1. GAMME

Type	Références	Dimensions mm	Poids Kg	Culot Douille	Source	Puissance Watts	Volume	I P	Classe
Simple	**189 817** **189 811**	470 x 60 x 77	0,466	S19		75	2	24	⧈
Interrupteur	**189 827** **189 812**	470 x 60 x 77	0,479	S19		75	2	24	⧈
Transfo prise	**189 857** **189 813**	470 x 60 x 77	0,925	S19		75	2	24	⧈
Transfo prise + Interrupteur	**189 867** **189 814**	470 x 60 x 77	0,935	S19		75	2	24	⧈
Prise 2P + T	**189 897** **189 818**	470 x 60 x 77	0,525	S19		75	3	21	I
Prise 2P + T + Interrupteur	**189 907** **189 816**	470 x 60 x 77	0,535	S19		75	3	21	I
Simple	**190 817**	470 x 60 x 77	0,476	2G7		11	2	24	⧈
Interrupteur	**190 827**	470 x 60 x 77	0,490	2G7		11	2	24	⧈
Inter tirette	**190 837**	470 x 60 x 77	0,484	2G7		11	2	24	⧈
Prise 2P + T	**190 897**	470 x 60 x 77	0,512	2G7		11	3	21	I
Prise 2P + T + Interrupteur	**190 907**	470 x 60 x 77	0,524	2G7		11	3	21	I
Prise 2P+T + Inter tirette	**190 707**	470 x 60 x 77	0,723	2G7		11	3	21	I

Toutes les appliques fluorescentes sont livrées équipées de leur lampe. Versions incandescentes livrées avec tube clair 75W, versions fluorescentes livrées avec source température 3000°K.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Résistance à la pénétration de corps solides et de corps liquides : IP 21 ou 24 selon norme NF EN 60 598-2-1.
- Résistance aux chocs : IK04, 0,5 Joules, selon norme NF EN 60 598.
- Tension alimentation : 230V, 50 Hz.
- Produit conforme à la directive, basse tension 72/23 CEE, et de la compatibilité électromagnétique 89/936 CEE.

2.1 - Matériaux et finitions

- Corps monobloc en polypropylène blanc RAL 9010

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES *(suite)*

2.1 - Matériaux et finitions

- Diffuseur en polycarbonate opale, lisse extérieur.
- Tenue au feu : essai au fil incandescent 750°C, extinction ≤ 30s; selon règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux ERP (Etablissement recevant du public).

2.2. - Câblage

- Pré câblage : assuré entre douille et bornier.
- Versions fluorescentes : Ballast de type électronique conforme EN 60928.
- Classe 1.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES *(suite)*

2.3. – Prestation associée

Produit fourni avec :
• notice de montage

3. APPLICATIONS ET CONDITIONS D'UTILISATION

3.1 - Champs d'applications

Eclairage intérieur de salles de bains, sanitaires, cuisines.

3.2 – Typologie d'installation

En position murale horizontale ou verticale (prise en bas)



3.3 – Résistance aux agressions chimiques et atmosphériques


Bonne résistance aux agressions atmosphériques.


3.4 – Conformité aux classes de température

les luminaires sont conçus pour fonctionner à la température ambiante nominale de 25°C (norme NF EN 60 598-1).
Les caractéristiques d'amorçage des sources fluorescentes peuvent varier dans des conditions de températures négatives.


4. FIXATION

Fixation par 2 trous oblongs permettant le rattrapage de niveau.






4. FIXATION *(suite)*




5. ALIMENTATION

Sur bornier raccordement après avoir fixé l'applique au mur




Classe II



Classe I

6. DIMENSIONS



7. HOMOLOGATION

Certificat NF / CE.
Procès verbal de résistance au fil incandescent.
Procès verbal de résistance aux chocs mécaniques.
Certificats disponibles auprès de la société SARLAM ou sur www.sarlam.com.