

AENOR

ENEC Certification Body registered under ID # 01. For further information, please consult www.enec.com

LICENCE

to use the European Mark



Licence Nr. ENEC/000760

Under the conditions given in the following pages of this document, the licence to use the ENEC Mark in conjunction with the suffix 01, as shown above, has been issued to:

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.
CL HIERRO, 56
28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid – España *Spain*)

For the product(s):

Fluorescent luminaire for emergency lighting

Trade name(s):

LEGRAND

Complying with the following European Standards:

EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014

Date: 2019-12-04

Signature:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rafael García', with a stylized flourish at the end.

Name: Rafael García

Position: General Manager

This licence has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the product presented for testing and certification.

AENOR INTERNACIONAL, S.A.U.
Cl Génova, 6
28004 MADRID (Spain)

AENOR

CERTIFICADO ENEC DE PRODUCTO



Tipo de producto / Type of Product	LUMINARIA PARA ALUMBRADO DE EMERGENCIA FLUORESCENTE
r1) N° Certificado / Certificate n°	ENEC/000760
r2) Fecha Certificado / Date of the Certificate	2019-12-04
r3) N° de Informe de ensayo / Test report n°	2017060336B1, 2019040179B1
r4) Nombre y dirección del licenciataro Name and address of the licensee	LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L. CL HIERRO, 56 28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid – España/Spain)
r5) Dirección de la factoría Address of the factory	CL HIERRO, 56 28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid – España/Spain)
r6) Referencia de la Norma Española/Spanish Standard	UNE-EN 60598-1:2015; UNE-EN 60598-2-22:2015
r7) Referencia de la Norma Europea/European Standard	EN 60598-1:2015; EN 60598-2-22:2014
r8) Referencia / Type reference	Ver Anexo I <i>refer to Annex I</i>
r9) Marca comercial / Trade Mark	LEGRAND
r10) Tensión y frecuencia asignadas/Rated voltage and frequency	230 V-; 50/60 Hz
r11) N° de lámparas x potencia asignada/No. lamps x rated wattage	Ver Anexo I <i>refer to Annex I</i>
r12) Tipo de lámparas y portalámparas Type of lamps and lampholder	Ver Anexo I <i>refer to Annex I</i>
r13) Grado de protección IP / IP degree of protection	IP 65; IK 07
r14) Medios de conexión a la red/Means for power connection	Bornes / terminals
r15) Clasif. por material superficie apoyo Classif. per holding surface material	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces
r16) Protección contra choques eléctricos (clase) Protection against electric shocks (class)	Clase / class I
r17) Limitaciones / Limitations	-
r18) Flujo luminoso asignado / Rated lumen output	Ver Anexo I <i>refer to Annex I</i>
r19) Autonomía asignada / Rated duration	1 h
r20) Información adicional / Additional information	Ver Anexo I
Fecha de caducidad: 2023-02-08 Date of expiry	Este certificado anula y sustituye al 007/000760, de fecha 2018-02-13. This certificate supersedes certificate 007/000760, dated 2018-02-13.

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.es

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con n° 1/C-PR275
Product certification body accredited by ENAC, number 1/C-PR275

CERTIFICADO ENEC DE PRODUCTO



ANEXO I AL CERTIFICADO ENEC/000760
ANNEX I TO CERTIFICATE ENEC/000760

REFERENCIA <i>Type reference</i>	Nº DE LÁMPARAS X POTENCIA ASIGNADA <i>No. lamps x rated wattage</i>	TIPO DE LÁMPARAS Y PORTALÁMPARAS <i>Type of lamps and lampholder</i>	FLUJO LUMINOSO ASIGNADO <i>Rated lumen output</i>	INFORMACIÓN ADICIONAL <i>Additional information</i>
061830	Lamp 1 x 8W - 640	Fluorescente / fluorescent; G5	100 lm	No permanente / non maintained; puesta en reposo remota / remote rest; Ni-Cd 2,4 V 1,5 Ah 2 elementos / cells. Familia / series NT65
061831	Lamp 1 x 8 W	Fluorescente / fluorescent; G5	240 lm	No permanente / non maintained; puesta en reposo remota / remote rest; Ni-Cd 4,8 V 1,6 Ah 4 elementos / cells. Familia / series NT65
061832	Lamp 1 x 8W - 840	Fluorescente / fluorescent; G5	420 lm	No permanente / non maintained; puesta en reposo remota / remote rest; Ni-Cd 7,2 V 1,6 Ah 6 elementos / cells. Familia / series NT65
061833	Lamp 1 x 11 W - 840	Fluorescente / fluorescent; 2G7	715 lm	No permanente / non maintained; puesta en reposo remota / remote rest; Ni-Cd 4,8 V 4 Ah 4 elementos / cells. Familia / series NT65
061834	Lamp 2 x 8 W - 840 (1 x 8 W emergencia / emergency)	Fluorescente / fluorescent; G5	400 lm	Combinada no permanente / combined non maintained; puesta en reposo remota / remote rest; Ni-Cd 7,2 V 1,6 Ah 6 elementos / cells. Familia / series NT65