



LCIE

LICENCE



LCIE N° : T 22015 / 796589

Titulaire :
License Holder:

URA
5 RUE JEAN NICOT
93691 PANTIN CEDEX - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

2034BA

Produit :
Product:

BAES d'ambiance à diodes électroluminescentes NP
BAES for atmosphere light-emitting diode NP

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

URA

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme / Series : URALIFE V
Références / References : 118 128V, UR118428V, UR118429V, 118 129V

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
NF EN IEC 60598-2-22:2022
NF EN 62034:2012
NF C 71-800:2000
NF C 71-820:1999
UTE C 71-806:2007
NF 413:2006

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR N° 20914623-796590 Version : 02

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License T 22015 / 773908 du/of 31/03/2022. Ajout de référence(s) produit/addition of product references, Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 20/12/2024

Date de fin de validité / Expiry date:

Jérôme REYSSON
Responsable Certification/Certification Officer



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



Accréditation
N° 5-0014
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la licence / Annex of license T 22015 / 796589

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristique / Characteristic	Valeur / Value
Type / Type	118 128V - UR118428V : SATI Connecté 118 129V - UR118429V : SATI Adressable
Tension assignée / Rated voltage	230V
Nature du courant / Nature of supply	~
Fréquence assignée / Rated frequency	50/60 Hz
Puissance assignée / Rated power	0,9 W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	IP43
Degré IK / IK degree	IK07
Flux assigné / Rated lumen output	450 lm à 1h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	NiMh - 1 x 1,1Ah / 6V - GP : GPRHC11KT022 NiMh - 1 x 1,1Ah / 6V - BST : AA1100BT
Source lumineuse - Etat de fonctionnement de secours (lampes de secours) – Type, nombre / Light source - Emergency mode (emergency lamps) - Type, number	4 LEDs
Source lumineuse - Etat de veille (lampes de veille) – Type, nombre / Light source - Normal mode (normal mode lamps) - Type, number	1 LED
Source lumineuse combinée (état de veille ET état de fonctionnement de secours) : Oui – Non – NA / Combined light source (normal mode AND emergency mode) : Yes – No – NA	/
Télécommande/Remote control	Oui / Yes
Autre - Other	Plafonnier