



Certificado AENOR de Producto



007/001688

AENOR certifica que la organización

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

con domicilio social en CL HIERRO, 56
28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)

suministra **Luminarias para alumbrado de emergencia LED**

UNE-EN IEC 60598-1:2022 (EN IEC 60598-1:2021)
UNE-EN 60598-2-22:2015 (EN 60598-2-22:2014)
UNE-EN 60598-2-22:2015/A1:2020 (EN 60598-2-22:2014/A1:2020)
UNE-EN 62262:2002 (EN 62262:2002)

Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado

Centro de producción CL HIERRO, 56
28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 007.03.

Este certificado anula y sustituye al 007/001688, de fecha 2020-10-22

Fecha de primera emisión 2015-01-16
Fecha de modificación 2022-11-03
Fecha de expiración 2025-04-30

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General





Certificado AENOR de Producto

007/001688

Anexo al Certificado

Ref.	Marca comercial	Tensión y frecuencia asignadas	Nº lámparas x potencia asignada, tipo y portalámparas	Grado de protección IP	Medios de conexión a la red	Clasific. por material superficie apoyo	Protección contra choques eléctricos (clase)	Flujo luminoso y autonomía asignadas	Caract. de la batería	Información adicional	Caract. generales
660426	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 2 x 0,5 W	IP 65; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	100 lm - 1 h	2,4 V 0,8 Ah NiCd 2 elementos / cells	No permanente / non maintained; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. B-65 Autotest
660427	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 0,5 W	IP 65; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	200 lm - 1 h	3,6 V 1,5 Ah NiCd 3 elementos / cells	No permanente / non maintained; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. B-65 Autotest
660428	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 2 W	IP 65; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	350 lm - 1 h	3,6 V 1,5 Ah NiCd 3 elementos / cells	No permanente / non maintained; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. B-65 Autotest
660429	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 1 W	IP 65; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	500 lm - 1 h	4,8 V 2 Ah NiMH 4 elementos / cells	No permanente / non maintained; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. B-65 Autotest

Fecha de primera emisión 2015-01-16
 Fecha de modificación 2022-11-03
 Fecha de expiración 2025-04-30






Certificado AENOR de Producto

007/001688

Anexo al Certificado

Ref.	Marca comercial	Tensión y frecuencia asignadas	Nº lámparas x potencia asignada, tipo y portalámparas	Grado de protección IP	Medios de conexión a la red	Clasific. por material superficie apoyo	Protección contra choques eléctricos (clase)	Flujo luminoso y autonomía asignadas	Caract. de la batería	Información adicional	Caract. generales
661425	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 2 x 0,5 W	IP 65; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	70 lm - 1 h	2,4 V 0,8 Ah NiCd 2 elementos / cells	No permanente / non maintained; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. B-65
661426	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 2 x 0,5 W	IP 65; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	100 lm - 1 h	2,4 V 0,8 Ah NiCd 2 elementos / cells	No permanente / non maintained; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. B-65
661427	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 0,5 W	IP 65; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	200 lm - 1 h	3,6 V 1,5 Ah NiCd 3 elementos / cells	No permanente / non maintained; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. B-65
661428	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 1 W	IP 65; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	350 lm - 1 h	4,8 V 1,5 Ah NiCd 4 elementos / cells	No permanente / non maintained; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. B-65

Fecha de primera emisión 2015-01-16
 Fecha de modificación 2022-11-03
 Fecha de expiración 2025-04-30






Certificado AENOR de Producto

007/001688

Anexo al Certificado

Ref.	Marca comercial	Tensión y frecuencia asignadas	Nº lámparas x potencia asignada, tipo y portalámparas	Grado de protección IP	Medios de conexión a la red	Clasific. por material superficie apoyo	Protección contra choques eléctricos (clase)	Flujo luminoso y autonomía asignadas	Caract. de la batería	Información adicional	Caract. generales
661429	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 2 W	IP 65; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	500 lm - 1 h	4,8 V 2 Ah NiMH 4 elementos / cells	No permanente / non maintained; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. B-65
661431	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 0,5 W	IP 65; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	100 lm - 1 h	2,4 V 1,5 Ah NiCd 2 elementos / cells	Permanente / maintained; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. B-65
661433	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 1 W	IP 65; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	200 lm - 1 h	3,6 V 1,5 Ah NiCd 3 elementos / cells	Permanente / maintained; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. B-65
661434	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 1 W	IP 65; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	350 lm - 1 h	4,8 V 1,5 Ah NiCd 4 elementos / cells	Permanente / maintained; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. B-65

Fecha de primera emisión 2015-01-16
 Fecha de modificación 2022-11-03
 Fecha de expiración 2025-04-30





Certificado AENOR de Producto

007/001688

Anexo al Certificado

Ref.	Marca comercial	Tensión y frecuencia asignadas	Nº lámparas x potencia asignada, tipo y portalámparas	Grado de protección IP	Medios de conexión a la red	Clasific. por material superficie apoyo	Protección contra choques eléctricos (clase)	Flujo luminoso y autonomía asignadas	Caract. de la batería	Información adicional	Caract. generales
661437	LEGRAND	120 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 0,5 W	IP 65; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	160 lm - 1 h	3,6 V 1,5 Ah NiCd 3 elementos / cells	Permanente / maintained; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. B-65 120VAC
661438	LEGRAND	120 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 1 W	IP 65; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	350 lm - 1 h	4,8 V 1,5 Ah NiCd 4 elementos / cells	Permanente / maintained; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. B-65 120VAC
661440	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 0,5 W	IP 65; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	100 lm - 3 h	4,8 V 2,0 Ah NiMH 4 elementos / cells	Permanente / maintained; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. B-65
662431	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 0,5 W	IP 65; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	100 lm - 1 h	3,6 V 1,5 Ah NiCd 3 elementos / cells	Permanente / maintained; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. B-65 LVS



Fecha de primera emisión 2015-01-16
 Fecha de modificación 2022-11-03
 Fecha de expiración 2025-04-30



Certificado AENOR de Producto

007/001688

Anexo al Certificado

Ref.	Marca comercial	Tensión y frecuencia asignadas	Nº lámparas x potencia asignada, tipo y portalámparas	Grado de protección IP	Medios de conexión a la red	Clasific. por material superficie apoyo	Protección contra choques eléctricos (clase)	Flujo luminoso y autonomía asignadas	Caract. de la batería	Información adicional	Caract. generales
662433	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 1 W	IP 65; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	200 lm - 1 h	4,8 V 1,5 Ah NiCd 4 elementos / cells	Permanente / maintained; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. B-65 LVS
662434	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 1 W	IP 65; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	350 lm - 1 h	4,8 V 2,0 Ah NiMH 4 elementos / cells	Permanente / maintained; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. B-65 LVS
662440	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 0,5 W	IP 65; IK 07	Bornes / terminals	Apta para superficies normalmente inflamables / suitable for normally flammable surfaces	Clase / class II	100 lm - 3 h	4,8 V 2,0 Ah NiMH 4 elementos / cells	Permanente / maintained; puesta en reposo remota / remote rest	Protección electrónica / electronic protection. B-65 LVS

Fecha de primera emisión 2015-01-16
 Fecha de modificación 2022-11-03
 Fecha de expiración 2025-04-30

