



Ref. Certif. No.

FR 687773H

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST
CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT
(IECEE) CB SCHEMESYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE
CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC**CB TEST CERTIFICATE / CERTIFICAT D'ESSAI OC**Product
Produit

Multiple cord extension set

Name and address of the applicant
Nom et adresse du demandeur**LEGRAND FRANCE**128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, B.P. 523 - 87045 LIMOGES
CEDEX - FranceName and address of the manufacturer
Nom et adresse du fabricant**LEGRAND FRANCE**128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny B.P. 523 - 87045 LIMOGES
CEDEX - FranceName and address of the factory
Nom et adresse de l'usine**NINGBO BANMEN ELECTRIC CO., LTD**

East Industrial Zone, Guanhaiwei Cixi, 315314 Zhejiang - China

Note: When more than one factory, please report on page 2
Note: Lorsqu'il y a plus d'une usine, veuillez utiliser la 2ème pageRatings and principal characteristics
Valeurs nominales et caractéristiques principales3680 W, 230 V~
see annex 1Trademark (if any)
Marque de fabrique (si elle existe)Type of Manufacturer's Testing Laboratories used
Type de programme du laboratoire d'essais constructeur

/

Model / Type Ref.
Ref. De typeG21 series
References: see annex 1Additional information (if necessary may also be
reported on page 2)
Informations complémentaires (si nécessaire, peuvent
être indiquées sur la 2ème page)Supersedes the CBTC n° FR 577044/M2 dated 2012-10-12: addition
of references with new colourA sample of the product was tested and found to
be in conformity with
Un échantillon de ce produit a été essayé et a été
considéré conforme à la**PUBLICATION****EDITION**

IEC 60884-1:2002(ed.3) +A1:2006 +A2:2013

As shown in the Test Report Ref. No. which forms part
of this Certificate
Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de
référence qui constitue partie de ce Certificat

ROC-07AU101ACSP-2, 142551-687774H, 142551-687774L

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification****Laboratoire Central des Industries Électriques**33, av du Général Leclerc – BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr

Date:

2016-10-03

Signature:

Jean-François BRUEL
Certification Officer

Annex 1

REFERENCES, RATING AND MAIN CHARACTERISTICS

Type Reference	References	Colour	Number sockets	Components
G21	6 946 24	White/grey	3	Switch
	6 946 03	black	3	Switch
	6 946 29	White/grey	4	Switch
	6 946 06	black	4	Switch
	6 946 34	White/grey	5	Switch
	6 946 08	black	5	Switch
	6 946 39	White/grey	6	Switch
	6 946 10	black	6	Switch

CLASSIFICATION

Standard sheet	III (CEE7)
Rated current (A)	16 A
Rated load (W)	3680 W
Rated voltage (V)	250 V~
Household voltage (V)	230 V~
Degree of protection	IP 20
Provision for earthing	With side earthing contact
Method of connecting the cable	Rewirable
Type of terminals	Screw-type
Socket-outlets	
Multiple socket-outlets: Number of socket-outlets	16A : 3 to 6 (see above table)
Degree of protection against electric shock	Normal protection
Existence of shutters	With shutters
Method of application - mounting	Portable type

Components	Model	Manufacturer	Conformity
Alternative Switch	PS-5	Canal Electronic Co., Ltd	VDE
	SC7097	Shenzhen Baokezhen Electronic Co., Ltd	SEMKO
	DPS05	Zhejiang Dawei Electrical Co., Ltd	TÜV Rheinland (ENEC)
	KAN-L6	Nova Electronics Co., Ltd	TÜV Rheinland

Additional Information (if necessary)
Informations complémentaires (si nécessaire)



Laboratoire Central des Industries Électriques
33, av du Général Leclerc – BP 8
FR 92266 Fontenay-aux-Roses cedex
www.lcie.fr

Date:

2016-10-03

Signature:

Jean-François BRUEL
Certification Officer

