

EÚ Vyhlásenie o zhode

vydané podľa zákona 56/2018 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody

Názov organizácie: **LEGRAND Slovensko, s.r.o.**
Adresa: **Panónska cesta 7, 851 04 BRATISLAVA**
IČO: **35835907**
IČ DPH: **SK2020287192**

Výrobca: **BTICINO SPA, VIALE BORRI 231 21100 VARESE ITALY**
LEGRAND, BP 30076, 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE

Výrobok: **Ističe z rady DX³, TX³, XC³, RX³**
- obj.č.: vid'.príloha

Výrobca vyhlasuje, že

- uvedený výrobok je pri určenom použití bezpečný a prijaté opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou, so základnými požiadavkami nariadení vlády, ktoré sa na ne vzťahujú a požiadavkami technických predpisov

- vlastnosti tohto výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na tento výrobok vzťahujú a ktoré sú uvedené v príslušných nariadeniach vlády, príp. v iných technických predpisoch

Posúdenie zhody bolo vykonané podľa:

európskych smerníc

- **2014/35/EU**

o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu

- **2014/30/EU**

o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu

- **2011/65/EU modifikované 2015/863 (ROHS 2)**

o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

a nariadení vlády SR

- **č.325/2019 Z.z.**

o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu

- **č.331/2019 Z.z.**

o elektromagnetickej kompatibilite zariadení

Pri posudzovaní zhody boli použité tieto normy:

STN EN 61008-1:2012 + A1:2014 + A2:2014 + A11:2011 + A12:2017,
STN EN 61008-2-1:1994 + A11:1998,
STN EN 62423:2012

Identifikácia: **Legrand France, 128 Avenue du Marechal de Lattre de Tassigny**
87045 Limoges Cedex

Číslo certifikátu: **n° 8 8268 D**

Vyhlasovateľ: **Meno: Emmanuel Regent**
Funkcia: Country Manager Czech Republic & Slovak Republic
Adresa: Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava 5
Dátum: 26.1.2022

Podpis:



RCCB 2P, 2 modules - Screw terminals (top and bottom) - DX³ range

Références Legrand <i>Legrand Cat numbers</i>	Références BTicino <i>BTicino Cat numbers</i>	Courant nominal <i>Rated current</i>	Sensibilité <i>Sensitivity</i>	Type <i>Type</i>	Courant conditionnel de court-circuit assigné <i>Rated conditional short circuit current Inc</i>	Tension <i>Voltage</i>	Nombre de pôles <i>Number of poles</i>
4 115 00	G722AC16	16 A	10 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 01	/	25 A	10 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 04 1 000 05 (2)	G723AC25	25 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 05	G723AC40	40 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 06 0 928 41 (1)	G723AC63	63 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 07	/	80 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 08	G723AC100	100 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 14	G721AC25	25 A	100 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 15	G721AC40	40 A	100 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 16	G721AC63	63 A	100 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 17	/	80 A	100 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 24	G724AC25	25 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 25	G724AC40	40 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 26	G724AC63	63 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 27	G724AC80	80 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 28	/	100 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
/	G725AC25	25 A	500 mA	AC	10000A	230V~	2P
/	G725AC40	40 A	500 mA	AC	10000A	230V~	2P
/	G725AC63	63 A	500 mA	AC	10000A	230V~	2P
/	G725AC80	80 A	500 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 50	G722A16	16 A	10 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 54	G723A25	25 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 55	G723A40	40 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 56 0 928 37 (1)	G723A63	63 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 57	/	80 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
/	G721A25	25 A	100 mA	A	10000A	230V~	2P
/	G721A40	40 A	100 mA	A	10000A	230V~	2P
/	G721A63	63 A	100 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 69	G724A25	25 A	300 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 70	G724A40	40 A	300 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 71	G724A63	63 A	300 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 72	G724A80	80 A	300 mA	A	10000A	230V~	2P
/	G725A25	25 A	500 mA	A	10000A	230V~	2P
/	G725A40	40 A	500 mA	A	10000A	230V~	2P

(1) Références DIY / *DIY cat. Numbers*

(2) Référence "Desjoyaux" / *"Desjoyaux" cat. Number*

RCCB 2P, 2 modules - Screw terminals (top and bottom) - DX³ range

Références Legrand <i>Legrand Cat numbers</i>	Références BTicino <i>BTicino Cat numbers</i>	Courant nominal <i>Rated current</i>	Sensibilité <i>Sensitivity</i>	Type <i>Type</i>	Courant conditionnel de court-circuit assigné <i>Rated conditional short circuit current Inc</i>	Tension <i>Voltage</i>	Nombre de pôles <i>Number of poles</i>
/	G725A63	63 A	500 mA	A	10000A	230V~	2P
/	G725A80	80 A	500 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 37	/	100 A	100 mA	AC-S	10000A	230V~	2P
4 115 43	/	63 A	300 mA	AC-S	10000A	230V~	2P
/	G721AS25	25 A	100 mA	A-S	10000A	230V~	2P
/	G721AS40	40 A	100 mA	A-S	10000A	230V~	2P
/	G721AS63	63 A	100 mA	A-S	10000A	230V~	2P
/	G724AS25	25 A	300 mA	A-S	10000A	230V~	2P
/	G724AS40	40 A	300 mA	A-S	10000A	230V~	2P
4 115 84	G724AS63	63 A	300 mA	A-S	10000A	230V~	2P
/	G724AS80	80 A	300 mA	A-S	10000A	230V~	2P
/	G725AS25	25 A	500 mA	A-S	10000A	230V~	2P
/	G725AS40	40 A	500 mA	A-S	10000A	230V~	2P
/	G725AS63	63 A	500 mA	A-S	10000A	230V~	2P
/	G725AS80	80 A	500 mA	A-S	10000A	230V~	2P
4 115 90	/	25 A	30 mA	F	10000A	230V~	2P
4 115 91	/	40 A	30 mA	F	10000A	230V~	2P
4 115 92	G723F63	63 A	30 mA	F	10000A	230V~	2P
/	G724F25	25 A	300 mA	F	10000A	230V~	2P
/	G724F40	40 A	300 mA	F	10000A	230V~	2P
/	G724F63	63 A	300 mA	F	10000A	230V~	2P
4 118 22 (3)	/	25 A	30 mA	A	10000A	127/220 V~	2P
4 118 23 (3)	/	40 A	30 mA	A	10000A	127/220 V~	2P
4 118 24 (3)	/	63 A	30 mA	A	10000A	127/220 V~	2P
4 118 25 (3)	/	80 A	30 mA	A	10000A	127/220 V~	2P
4 118 26 (3)	/	100 A	30 mA	A	10000A	127/220 V~	2P
4 118 27 (3)	/	25 A	300 mA	A	10000A	127/220 V~	2P
4 118 28 (3)	/	40 A	300 mA	A	10000A	127/220 V~	2P
4 118 29 (3)	/	63 A	300 mA	A	10000A	127/220 V~	2P
4 118 30 (3)	/	80 A	300 mA	A	10000A	127/220 V~	2P
4 118 31 (3)	/	100 A	300 mA	A	10000A	127/220 V~	2P

(3) dédié Brésil / *Brazilian dedicated*

RCCB 2P, 2 modules - Screw terminals (top and bottom) - TX³ "Germanique" range

Références Legrand <i>Legrand Cat numbers</i>	Références BTicino <i>BTicino Cat numbers</i>	Courant nominal <i>Rated current</i>	Sensibilité <i>Sensitivity</i>	Type <i>Type</i>	Courant conditionnel de court-circuit assigné <i>Rated conditional short circuit current Inc</i>	Tension <i>Voltage</i>	Nombre de pôles <i>Number of poles</i>
4 115 02	/	16 A	10 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 09	/	25 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 10	/	40 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 11	/	63 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 12	/	80 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 13	/	100 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 19	/	25 A	100 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 20	/	40 A	100 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 21	/	63 A	100 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 22	/	80 A	100 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 23	/	100 A	100 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 29	/	25 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 30	/	40 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 31	/	63 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 32	/	80 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 33	/	100 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 39	/	63 A	100 mA	AC-S	10000A	230V~	2P
4 115 47	/	63 A	300 mA	AC-S	10000A	230V~	2P
4 115 52	/	16 A	10 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 59	/	25 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 60	/	40 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 61	/	63 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 62	/	80 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 64	/	25 A	100 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 65	/	40 A	100 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 66	/	63 A	100 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 67	/	80 A	100 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 74	/	25 A	300 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 75	/	40 A	300 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 76	/	63 A	300 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 77	/	80 A	300 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 79	/	25 A	500 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 80	/	40 A	500 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 87	/	63 A	300 mA	A-S	10000A	230V~	2P
4 115 95	/	25 A	30 mA	F *	10000A	230V~	2P
4 115 96	/	40 A	30 mA	F *	10000A	230V~	2P
4 115 97	/	63 A	30 mA	F *	10000A	230V~	2P
4 115 98	/	80 A	30 mA	F *	10000A	230V~	2P

* dédiée Autriche / *Austria dedicated*

RCCB 2P, 2 modules - Screw terminals (top and bottom) - TX³ "Germanique" range

Références Legrand <i>Legrand Cat numbers</i>	Références BTicino <i>BTicino Cat numbers</i>	Courant nominal <i>Rated current</i>	Sensibilité <i>Sensitivity</i>	Type <i>Type</i>	Courant conditionnel de court-circuit assigné <i>Rated conditional short circuit current Inc</i>	Tension <i>Voltage</i>	Nombre de pôles <i>Number of poles</i>
4 119 10 (4)	/	16 A	10 mA	A	10000A	230V~	2P
4 119 11 (4)	/	25 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 119 12 (4)	/	40 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 119 13 (4)	/	63 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 119 14 (4)	/	80 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 119 22 (4)	/	40 A	300 mA	A	10000A	230V~	2P
4 119 23 (4)	/	63 A	300 mA	A	10000A	230V~	2P
4 119 24 (4)	/	80 A	300 mA	A	10000A	230V~	2P
4 119 27 (4)	/	40 A	300 mA	A-S	10000A	230V~	2P
4 119 28 (4)	/	63 A	300 mA	A-S	10000A	230V~	2P

(4) dédié Belgique / Belgium dedicated

RCCB 2P, 2 modules - Screw terminals (top and bottom) - XC³ range (Turkish dedicated)

Références Legrand <i>Legrand Cat numbers</i>	Références BTicino <i>BTicino Cat numbers</i>	Courant nominal <i>Rated current</i>	Sensibilité <i>Sensitivity</i>	Type <i>Type</i>	Courant conditionnel de court-circuit assigné <i>Rated conditional short circuit current Inc</i>	Tension <i>Voltage</i>	Nombre de pôles <i>Number of poles</i>
4 0318 2 6 926 06 (1)	/	25 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 0318 3 6 926 07 (1)	/	40 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 0318 4 6 926 08(1)	/	63 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 0318 6 6 926 09 (1)	/	25 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 0318 7 6 926 10 (1)	/	40 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 0318 8 6 926 11 (1)	/	63 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 032 24	/	25 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 032 25	/	40 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 032 26	/	63 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 032 28	/	25 A	300 mA	A	10000A	230V~	2P
4 032 29	/	40 A	300 mA	A	10000A	230V~	2P
4 032 30	/	63 A	300 mA	A	10000A	230V~	2P

(1) Références DIY / DIY Cat. numbers

RCCB 2P, 2 modules - Screw terminals (top and bottom) - TX³ "Latin" range

Références Legrand <i>Legrand Cat numbers</i>	Références BTicino <i>BTicino Cat numbers</i>	Courant nominal <i>Rated current</i>	Sensibilité <i>Sensitivity</i>	Type <i>Type</i>	Courant conditionnel de court-circuit assigné <i>Rated conditional short circuit current Inc</i>	Tension <i>Voltage</i>	Nombre de pôles <i>Number of poles</i>
/	G7220AC16	16 A	10 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 030 00	G7230AC25 GC723AC25*	25 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 030 01	G7230AC40 GC723AC40*	40 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 030 02	G7230AC63	63 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 030 38	/	25 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 030 39	/	40 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 030 40	/	63 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 030 35	/	25 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 030 36	/	40 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
/	GC723F25*	25 A	30 mA	F	10000A	230V~	2P
/	GC723F40*	40 A	30 mA	F	10000A	230V~	2P
4 030 32 (5)	/	25 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 030 33 (5)	/	40 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P

(5) dédié Espagne/ *Spain dedicated*

* gamme Centralino (avec logo maison) / *Centralino range (with house logo)*

RCCB 2P, 2 modules - Screw terminals (top and bottom) - RX³ range

Références Legrand <i>Legrand Cat numbers</i>	Références BTicino <i>BTicino Cat numbers</i>	Courant nominal <i>Rated current</i>	Sensibilité <i>Sensitivity</i>	Type <i>Type</i>	Courant conditionnel de court-circuit assigné <i>Rated conditional short circuit current Inc</i>	Tension <i>Voltage</i>	Nombre de pôles <i>Number of poles</i>
4 020 24	GE723AC25	25 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 020 25	GE723AC40	40 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 020 26	GE723AC63	63 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 020 27	GE723AC80	80 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 020 28	/	25 A	100 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 020 29	/	40 A	100 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 020 30	/	63 A	100 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 020 32	/	25 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 020 33	/	40 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 020 34	/	63 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 020 36	/	25 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 020 37	/	40 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 020 38	/	63 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 025 35 (4)	/	40 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 025 36 (4)	/	63 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 025 37 (4)	/	40 A	300 mA	A	10000A	230V~	2P
4 025 38 (4)	/	63 A	300 mA	A	10000A	230V~	2P
4 020 86 (3)	/	25 A	30 mA	AC	10000A	127/220 V~	2P
4 020 87 (3)	/	40 A	30 mA	AC	10000A	127/220 V~	2P
4 020 88 (3)	/	63 A	30 mA	AC	10000A	127/220 V~	2P
4 020 56 (5)	/	25A	30mA	AC	6000A	230V~	2P
4 020 57 (5)	/	40A	30mA	AC	6000A	230V~	2P
4 020 59 (5)	/	25A	30mA	A	6000A	230V~	2P
4 020 60 (5)	/	40A	30mA	A	6000A	230V~	2P

(3) dédié Brésil / *Brazil dedicated*

(4) dédié Belgique / *Belgium dedicated*

(5) dédié Espagne: gamme Vivienda (manette orange) / *Spain dedicated: Vivienda range (orange handle)*

RCCB 2P, 3 modules - Screw terminals (top) - DX³ range

Références Legrand <i>Legrand Cat numbers</i>	Références BTicino <i>BTicino Cat numbers</i>	Courant nominal <i>Rated current</i>	Sensibilité <i>Sensitivity</i>	Type <i>Type</i>	Courant conditionnel de court-circuit assigné <i>Rated conditional short circuit current Inc</i>	Tension <i>Voltage</i>	Nombre de pôles <i>Number of poles</i>
4 116 12	/	63 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 116 18	/	63 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P

RCCB 2P, 3 modules - Screw terminals and screwless terminals for busbar (top) - DX³ range

Références Legrand <i>Legrand Cat numbers</i>	Références BTicino <i>BTicino Cat numbers</i>	Courant nominal <i>Rated current</i>	Sensibilité <i>Sensitivity</i>	Type <i>Type</i>	Courant conditionnel de court-circuit assigné <i>Rated conditional short circuit current Inc</i>	Tension <i>Voltage</i>	Nombre de pôles <i>Number of poles</i>
4 116 33	/	63 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 116 39	/	63 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
0 928 97 (1)	/	63 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
0 928 99 (1)	/	63 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P

(1) Références DIY / *DIY cat numbers*