



L C I E

Licence / License

**N° : T 12151 / 812624**

Titulaire :

License Holder:

LEGRAND FRANCE128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX
FRANCE

Site de fabrication :

Factory:

N° 2034BA

Produit :

Product:

BAES utilisable pour l'évacuation ou pour l'ambiance à led NP /
BAES for evacuation or for atmosphere with light-emitting diode NP

Marque commerciale (s'il y a lieu) :

Trade mark (if any):

LEGRAND

Modèle, type, référence :

Model, type, reference:

KICKSPOT - 0 625 64

Caractéristiques principales :

Main characteristics:

Voir annexe / See annex

Informations complémentaires :

Additional information:

/

Le produit est conforme à :

The product is in conformity with:

NF EN IEC 60598-1:2024+A11:2024
NF EN IEC 60598-2-22:2022
NF EN 62034:2012
NF C 71-801:2000
NF C 71-800:2000
NF C 71-820:1999
UTE C 71-806:2007
NF EN IEC 60598-2-2:2024
NF 413:2006

Documents pris en compte :

Relevant documents:

TR N° 26810274-812627 Version : 01

Annule et remplace (s'il y a lieu) :

Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License T 12151 / 762327 du/of 08/04/2021 Mise à jour
suite à évolution de(s) norme(s) / Update further to the evolution of
the standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses,

17/07/2026

**Julien GAUTHIER**

Responsable Certification/Certification Officer

Date de fin de validité / Expiry date

:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée /

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale / Reproduction of this document is authorized only in its integral form

Page 1 / 2

CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS:

Caractéristiques / Characetristics	Valeurs / Values
Type / Type	SATI Connecté
Tension assignée / Rated voltage	230V
Nature du courant / Nature of supply	~
Fréquence assignée / Rated frequency	50/60 Hz
Puissance assignée / Rated power	0,7W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	IP40
Degré IK / IK degree	IK04
Flux assigné / Rated lumen output	320 lm à 1h
Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type	Ni-MH 2 x (2 x 1,2 V / 2,2 Ah) - GP GP220SCHT2BMX
Source lumineuse - Etat de fonctionnement de secours (lampes de secours) – Type, nombre / Light source - Emergency mode (emergency lamps) - Type, number	4 LEDs
Source lumineuse - Etat de veille (lampes de veille) – Type, nombre / Light source - Normal mode (normal mode lamps) - Type, number	1 LED
Source lumineuse combinée (état de veille ET état de fonctionnement de secours) : Oui – Non – NA / Combined light source (normal mode AND emergency mode) : Yes – No – NA	/
Télécommande / Remote control	Oui / Yes