LICENCE

APPAREILLAGE ELECTRIQUE DOMESTIQUE

LCIE N° : NF012_4742

Titulaire : *License Holder:*	**LEGRAND FRANCE** 159 RUE JEAN JOANNON ZI DES TROIS MOULINS 06606 ANTIBES FRANCE
Site de fabrication : *Factory:*	**LEGRAND FRANCE** (0182AP) 159 RUE JEAN JOANNON ZI DES TROIS MOULINS 06606 ANTIBES - FRANCE
Produit : *Product:*	**Disjoncteur de protection contre les surintensités pour installations domestiques et analogues** *Circuit-breaker for overcurrent protection for household and similar installations*
Marque commerciale (s'il y a lieu) : *Trade mark (if any):*	legrand
Modèle, type, référence : *Model, type, reference:*	Gamme / *Series* PV³ Voir Annexe / *See Annex*
Caractéristiques principales : *Main characteristics*:	Voir Annexe / *See Annex*
Informations complémentaires : *Additional information*:	/
Le produit est conforme à : *The product is in conformity with*:	EN 60898-1:2019 +A1:2024 +A11:2024
Documents pris en compte : *Relevant documents*:	TR n° 24500698-807125, 24500698-807125/3, 15507445-779902, 15507445-779902/1 to 15507445-779902/6,15507445-779890/A, 15507445-779890/A1 to 15507445-779890/A34
Annule et remplace (s'il y a lieu) : *Cancels and replaces (if necessary)*:	La licence / *License* NF012_4493 du/*of* 23/09/2024. Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 03/07/2025

Date de fin de validité / *Expiry date* :
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33 Avenue du Général Leclerc
F - 92260 FONTENAY-AUX-ROSES

Julien GAUTHIER
Responsable Certification/Certification Officer

Accréditation N° 5-0014 Portée disponible sur www.cofrac.fr
cofrac CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Références / *References* Gamme PV³ / *PV³ series*	Caractéristique de déclenchement instantané *Instantaneous tripping current*	In (A)	Icn (A)	Ics (A)	Icn1 (A)	I²t
4 026 60	C	2	4500	4500	4500	3
4 026 61	C	10	4500	4500	4500	3
4 026 62	C	16	4500	4500	4500	3
4 026 63	C	20	4500	4500	4500	3
4 026 64	C	25	4500	4500	4500	3
4 026 65	C	32	4500	4500	4500	3
4 026 66	C	40	4500	4500	4500	3

Tension d'emploi assignée / *Rated operational voltage Ue* : (V~)	230 V~
Courant assigné / *Rated current In* : (A)	2 - 10 - 16 - 20 - 25 - 32 - 40
Fréquence assignée / *Rated frequency*: (Hz)	50/60
Nature du courant / *Nature of supply*:	~
Nombre total de pôles / *Total number of poles*:	1P+N (Neutral on left)
Nombre de pôles protégés / *Number of protected poles*:	1P
Tension d'isolement assignée / *Rated insulation voltage Ui*: (V)	250
Tension assignée de tenue aux chocs / *Rated impulse withstand voltage Uimp:* (V~)	4000
Caractéristique de déclenchement instantané / *Instantaneous tripping current :*	C
Température de calibration de référence / *Reference ambient calibration air temperature*: (°C)	30
Classe de limitation d'énergie / Energy limiting class (I²t):	3 (selon / *according to* EN 60898-1)
Distance de grille (essais de court-circuit) / *Grid distance (short-circuit tests)*:	35 mm
Type de protection contre les influences externes / *Protection against external influences*:	Fermé / *Enclosed*
Degré de protection / *Protection degree*:	IP20
Groupe de matériau / *Material group*:	II
Méthode de montage / *Method of mounting*:	En tableau sur rail / *Panel board - On rail*
Mode de connexions électriques / *Method of electrical connection*	
Non associé au dispositif de fixation mécanique / *not associated with the mechanical-mounting*	
Type de bornes / *Type of terminals*:	A trou / *Pillar terminal*
Diamètre des vis des bornes / *Nominal diameter of thread*: (mm)	4
Mode de commande / *Operating means*:	Manette / *Lever*

LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas
33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE
WWW.LCIE.FR