

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Legrand GmbH
Am Silberg 14
59494 Soest
Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Fehlerstromschutzschalter
Residual current-operated circuit breaker

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10):2018-03; EN 61008-1:2012+A1+A2+A11+A1/AC:2016+A12:2017
DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664 Teil 11):1999-12; EN 61008-2-1:1994+A11:1998
DIN EN 62423 (VDE 0664-40):2022-03; EN 62423:2012+A11:2021
(please refer to "Further information")

Das Produkt erfüllt auch die Anforderungen nach /
The product also fulfills the requirements of

IEC 61008-1:2010
IEC 61008-1:2010/AMD1:2012
IEC 61008-1:2010/AMD2:2013
IEC 61008-2-1:1990
IEC 62423:2009

Aktenzeichen: 515900-1720-0707 / 296938

File ref.:

Ausweis-Nr. 40055025

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2022-04-14

(letzte Änderung / updated 2022-07-19)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

J. Richter

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / *File ref.*

515900-1720-0707 / 296938 / TL3 / KOH

letzte Änderung / *updated*

2022-07-19

Datum / *Date*

2022-04-14

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055025.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40055025.

Fehlerstromschutzschalter *Residual current-operated circuit breaker*

Typ(en) / *Type(s)*

411966

411967

411971

411972

411956

411957

411961

411962

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 230 V; AC 400 V

Bemessungsstrom
Rated current

40 A; 63 A

Anzahl der Pole
Number of poles

einpolig + N / single-pole + neutral
dreipolig + N / three-pole + neutral

Bemessungsfehlerstrom
Rated residual operating current

0,03 A; 0,3 A

Bemessungsschaltvermögen
Rated making and breaking capacity

500 A (40 A)
630 A (63 A)

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom
Rated conditional short-circuit current

10000 A

Vorsicherung / Kurzschlusschutzeinrichtung
Fuse / Short-circuit protection device

geprüft mit / tested with:
63 A gG // 50 A gG // 20 A gG // 12 A gG // 10 A gG

Gitterabstand
Grid distance

35 mm

Verhalten bei Gleichstromanteilen
Behaviour in presence of d.c. components

Typ "B" / type "B"

Anbringungsart
Attachment type

Schienenmontage / Panel board on rail

Umgebungstemperatur
Ambient temperature

-25 °C / + 40 °C

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / *File ref.*

515900-1720-0707 / 296938 / TL3 / KOH

letzte Änderung / *updated*

2022-07-19

Datum / *Date*

2022-04-14

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055025.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40055025.

Weitere Angaben
Further information

Anlage Nr. 100 vom 2022-04-19
Annex No. 100 dated 2022-04-19

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der folgenden Normen:
DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10):2018-03;
EN 61008-1:2012+A1:2014+A2:2014+A11:2015+A1
/AC2016+A12:2017
DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664 Teil 11):1999-12;
EN 61008-2-1:1994+A11:1998
DIN EN 62423 (VDE 0664-40):2022-03; EN 62423:2012 +
A11:2021 in Verbindung mit der Entscheidung des
Zertifizierungsausschusses (Produkte), CCD 21-151 vom
2021-12-13.

The product fulfils the requirements of:
DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10):2018-03;
EN 61008-1:2012+A1:2014+A2:2014+A11:2015+A1
/AC2016+A12:2017
DIN EN 61008-2-1 (VDE 0664 Teil 11):1999-12;
EN 61008-2-1:1994+A11:1998
DIN EN 62423 (VDE 0664-40):2022-03; EN 62423:2012 +
A11:2021 under consideration of the decision of the VDE
Certification Committee (Products), CCD 21-151, 2021-12-13.

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / *File ref.*
515900-1720-0707 / 296938 / TL3 / KOH

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2022-07-19 2022-04-14

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055025.
This supplement is part of the Certificate No. 40055025.

Fehlerstromschutzschalter *Residual current-operated circuit breaker*

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/ <i>Reference</i>	Legrand France
30007228	290 avenue de Colmar
	67100 STRASBOURG
	FRANCE

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / *File ref.*

515900-1720-0707 / 296938 / TL3 / KOH

letzte Änderung / *updated*

2022-07-19

Datum / *Date*

2022-04-14

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40055025.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40055025.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.