EÚ Vyhlásenie o zhode

vydané podľa zákona 56/2018 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody

Názov organizácie: **LEGRAND Slovensko, s.r.o.**
Adresa: **Panónska cesta 7, 851 04 BRATISLAVA**
IČO: **35835907**
IČ DPH: **SK2020287192**

Výrobca: **LEGRAND FRANCE**
6, rue Paul Nouel – CS 80008
76770 MALAUNAY- FRANCE

Výrobok: **Priemyselné zásuvky P17 Tempra Pro**
- obj.č. : - viď.príloha

Výrobca vyhlasuje, že

- uvedený výrobok je pri určenom použití bezpečný a prijaté opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou, so základnými požiadavkami nariadení vlády, ktoré sa na ne vzťahujú a požiadavkami technických predpisov

- vlastnosti tohto výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na tento výrobok vzťahujú a ktoré sú uvedené v príslušných nariadeniach vlády, príp. v iných technických predpisoch

Posúdenie zhody bolo vykonané podľa:

európskych smerníc

- 2014/35/EU
o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
- 2014/30/EU
o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu

a nariadení vlády SR

- č.325/2019 Z.z.
o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu
- č.331/2019 Z.z.
o elektromagnetickej kompatibilite zariadení

Pri posudzovaní zhody boli použité tieto normy:

STN IEC 60309-1:1999 (ed.4) + A1:2005 + A2:2012,
STN IEC 60309-2:1999 (ed.4) + A1:2005 + A2:2012

Identifikácia: LCIE – Laboratoire Central des Industries Electriques
33, avenue du Général Leclerc – BP8
FR 92 266 Fontenay aux Roses Cedex

Číslo certifikátu: FR_710665

Vyhlasovateľ: Meno: Ján Hupka
Funkcia: General Manager Slovakia
Adresa: Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava 5
Dátum: 17.9.2024

Podpis:

legrand
LEGRAND Slovensko, s.r.o.
Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava
IČO: 35835907 IČ DPH: SK2020287192

Panel mounting socket-outlet					References	
Current	Number of poles	Voltage	Frequency	Earthing position	IP 44	IP 66-67
16 A	2P+T	100/130 V	50 / 60 Hz	4	555181	555381
16 A	2P+T	200/250 V	50 / 60 Hz	6	555184	555384
16 A	3P+T	200/250 V	50 / 60 Hz	9	555185	555385
16 A	4P+T	120/208 V to 144/250 V	50 / 60 Hz	9	555186	555386
16 A	3P+T	380/415 V	50 / 60 Hz	6	555188	555388
16 A	4P+T	200/346 V to 240/415 V	50 / 60 Hz	6	555189	555389
16 A	3P+T	440/460 V	60 Hz	11	555190	
16 A	3P+T	480/500 V	50 / 60 Hz	7	555192	555392
16 A	4P+T	277/480 V to 288/500 V	50 / 60 Hz	7	555193	
32 A	2P+T	100/130 V	50 / 60 Hz	4	555281	555481
32 A	2P+T	200/250 V	50 / 60 Hz	6	555284	555484
32 A	3P+T	200/250 V	50 / 60 Hz	9	555285	555485
32 A	4P+T	120/208 V to 144/250 V	50 / 60 Hz	9	555286	555486
32 A	3P+T	380/415 V	50 / 60 Hz	6	555288	555488
32 A	4P+T	200/346 V to 240/415 V	50 / 60 Hz	6	555289	555489
32 A	3P+T	440/460 V	60 Hz	11	555290	
32 A	3P+T	440 V	60 Hz	11		555491
32 A	3P+T	480/500 V	50 / 60 Hz	7	555292	555492
32 A	4P+T	277/480 V to 288/500 V	50 / 60 Hz	7	555293	

Current	Number of poles	Voltage	Frequency	Earthing position	IP 44	IP 66-67
16 A	2P+T	100/130 V	50 / 60 Hz	4	555151	555351
16 A	3P+T	100/130 V	50 / 60 Hz	4	555152	
16 A	2P+T	200/250 V	50 / 60 Hz	6	555154	555354
16 A	3P+T	200/250 V	50 / 60 Hz	9	555155	555355
16 A	4P+T	120/208 V to 144/250 V	50 / 60 Hz	9	555156	555356
16 A	2P+T	380/415 V	50 / 60 Hz	9	555157	
16 A	3P+T	380/415 V	50 / 60 Hz	6	555158	555358
16 A	4P+T	200/346 V to 240/415 V	50 / 60 Hz	6	555159	555359
16 A	3P+T	440/460 V	60 Hz	11	555160	
16 A	3P+T	480/500 V	50 / 60 Hz	7	555162	555362
16 A	4P+T	277/480 V to 288/500 V	50 / 60 Hz	7	555163	
32 A	2P+T	100/130 V	50 / 60 Hz	4	555251	555451
32 A	2P+T	200/250 V	50 / 60 Hz	6	555254	555454
32 A	3P+T	200/250 V	50 / 60 Hz	9	555255	555455
32 A	4P+T	120/208 V to 144/250 V	50 / 60 Hz	9	555256	555456
32 A	2P+T	380/415 V	50 / 60 Hz	9	555257	
32 A	3P+T	380/415 V	50 / 60 Hz	6	555258	555458
32 A	4P+T	200/346 V to 240/415 V	50 / 60 Hz	6	555259	555459
32 A	3P+T	440/460 V	60 Hz	11	555260	
32 A	3P+T	480/500 V	50 / 60 Hz	7	555262	555462
32 A	4P+T	277/480 V to 288/500 V	50 / 60 Hz	7	555263	555463

Straight plug					References	
Current	Number of poles	Voltage	Frequency	Earthing position	IP 44	IP 66-67
16 A	2P+T	100/130 V	50 / 60 Hz	4	555121	555321
16 A	3P+T	100/130 V	50 / 60 Hz	4	555122	
16 A	2P+T	200/250 V	50 / 60 Hz	6	555124	555324
16 A	3P+T	200/250 V	50 / 60 Hz	9	555125	555325
16 A	4P+T	120/208 V to 144/250 V	50 / 60 Hz	9	555126	555326
16 A	2P+T	380/415 V	50 / 60 Hz	9	555127	
16 A	3P+T	380/415 V	50 / 60 Hz	6	555128	555328
16 A	4P+T	200/346V to 240/415 V	50 / 60 Hz	6	555129	555329
16 A	3P+T	440/460 V	60 Hz	11	555130	
16 A	3P+T	480/500 V	50 / 60 Hz	7	555132	555332
16 A	4P+T	277/480V to 288/500 V	50 / 60 Hz	7	555133	
32 A	2P+T	100/130 V	50 / 60 Hz	4	555231	555431
32 A	2P+T	200/250 V	50 / 60 Hz	6	555234	555434
32 A	3P+T	200/250 V	50 / 60 Hz	9	555235	555435
32 A	4P+T	120/208 V to 144/250 V	50 / 60 Hz	9	555236	555436
32 A	2P+T	380/415 V	50 / 60 Hz	9	555237	
32 A	3P+T	380/415 V	50 / 60 Hz	6	555238	555438
32 A	4P+T	200/346 V to 240/415 V	50 / 60 Hz	6	555239	555439
32 A	3P+T	440/460 V	60 Hz	11	555240	
32 A	3P+T	440 V	60 Hz	3		555441
32 A	3P+T	480/500 V	50 / 60 Hz	7	555242	555442
32 A	4P+T	277/480 V to 288/500 V	50 / 60 Hz	7	555243	555443

Connector					References	
Current	Number of poles	Voltage	Frequency	Earthing position	IP 44	IP 66-67
16A	2P+T	100/130 V	50 / 60 Hz	4	555101	555301
16A	3P+T	100/130 V	50 / 60 Hz	4	555102	
16A	2P+T	200/250 V	50 / 60 Hz	6	555104	555304
16A	3P+T	200/250 V	50 / 60 Hz	9	555105	555305
16A	4P+T	120/208 V to 144/250 V	50 / 60 Hz	9	555106	555306
16A	2P+T	380/415 V	50 / 60 Hz	9	555107	
16A	3P+T	380/415 V	50 / 60 Hz	6	555108	555308
16A	4P+T	200-346 V to 240/415 V	50 / 60 Hz	6	555109	555309
16A	3P+T	440/460 V	60 Hz	11	555110	
16A	3P+T	480/500 V	50 / 60 Hz	7	555112	555312
16A	4P+T	277/480 V to 288/500 V	50 / 60 Hz	7	555113	
32A	2P+T	100/130 V	50 / 60 Hz	4	555211	
32A	2P+T	200/250 V	50 / 60 Hz	6	555214	555414
32A	3P+T	200/250 V	50 / 60 Hz	9	555215	555415
32A	4P+T	120/208 V to 144/250 V	50 / 60 Hz	9	555216	555416
32A	2P+T	380/415 V	50 / 60 Hz	9	555217	
32A	3P+T	380/415 V	50 / 60 Hz	6	555218	555418
32A	4P+T	200/346 V to 240/415 V	50 / 60 Hz	6	555219	555419
32A	3P+T	440/460 V	60 Hz	11	555220	
32A	3P+T	440 V	60 Hz	3		555421
32A	3P+T	480/500 V	50/60 Hz	7	555222	555422
32A	4P+T	277/480 V to 288/500 V	50/60 Hz	7	555223	