



Certificado AENOR de Producto



007/001914

AENOR certifica que la organización

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

con domicilio social en **HIERRO, 56**
28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)

suministra **Luminarias para alumbrado de emergencia LED**

conforme con las normas **UNE-EN IEC 60598-1:2022 (EN IEC 60598-1:2021)**
UNE-EN 60598-2-22:2015 (EN 60598-2-22:2014)
UNE-EN 60598-2-22:2015/A1:2020 (EN 60598-2-22:2014/A1:2020)
UNE-EN 62262:2002 (EN 62262:2002)

Referencias **Detalladas en el Anexo al Certificado**

Centro de producción **HIERRO, 56**
28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)

Esquema de certificación **Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 007.03.**

Primera emisión 2023-01-05

Expiración 2025-04-30

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

007/001914

Anexo al Certificado

Refer.	Marca comercial	Tensión y frecuencia asignadas	Nº lámparas x potencia asignada, tipo y portalámparas	Grado de IP	Medios de conexión a la red	Clasific. por material superficie apoyo	Protección contra choques eléctricos (clase)	Flujo luminoso y autonomía asignadas	Caract.de la batería	Inform. adicional	Caract. generales
660000	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	2 x 0,25W; módulo module LED	IP42; IK 07	Bornes Terminals	Apta para superficies normalmente inflamables Suitable for normally flammable surfaces	Clase II Class II	50 lm - 1 h	NiCd 3,6 V 0,7 Ah	No permanent e Non maintained ; Puesta en reposo remota Remote rest	Protección electrónica Electronic Protection; URA NEXT
660001	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	2 x 0,25W; módulo module LED	IP42; IK 07	Bornes Terminals	Apta para superficies normalmente inflamables Suitable for normally flammable surfaces	Clase II Class II	70 lm - 1 h	NiCd 3,6 V 0,7 Ah	No permanent e Non maintained ; Puesta en reposo remota Remote rest	Protección electrónica Electronic Protection; URA NEXT
660002	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	2 x 0,25W; módulo module LED	IP42; IK 07	Bornes Terminals	Apta para superficies normalmente inflamables Suitable for normally flammable surfaces	Clase II Class II	100 lm - 1 h	NiCd 3,6 V 0,7 Ah	No permanent e Non maintained ; Puesta en reposo remota Remote rest	Protección electrónica Electronic Protection; URA NEXT

Primera emisión 2023-01-05

Expiración 2025-04-30



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

007/001914

Anexo al Certificado

Refer.	Marca comercial	Tensión y frecuencia asignadas	Nº lámparas x potencia asignada, tipo y portalámparas	Grado de IP	Medios de conexión a la red	Clasific. por material superficie apoyo	Protección contra choques eléctricos (clase)	Flujo luminoso y autonomía asignadas	Caract.de la batería	Inform. adicional	Caract. generales
660003	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	4 x 0,25W; módulo module LED	IP42; IK 07	Bornes Terminals	Apta para superficies normalmente inflamables Suitable for normally flammable surfaces	Clase II Class II	160 lm - 1 h	NiCd 3,6 V 1,1 Ah	No permanente Non maintained ; Puesta en reposo remota Remote rest	Protección electrónica Electronic Protection; URA NEXT
660004	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	4 x 0,25W; módulo module LED	IP42; IK 07	Bornes Terminals	Apta para superficies normalmente inflamables Suitable for normally flammable surfaces	Clase II Class II	200 lm - 1 h	NiCd 3,6 V 1,1 Ah	No permanente Non maintained ; Puesta en reposo remota Remote rest	Protección electrónica Electronic Protection; URA NEXT
660013	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	4 x 0,25W; módulo module LED	IP42; IK 07	Bornes Terminals	Apta para superficies normalmente inflamables Suitable for normally flammable surfaces	Clase II Class II	160 h - 1 h	NiCd 3,6 V 1,1 Ah	No permanente Non maintained ; Puesta en reposo remota Remote rest	Protección electrónica Electronic Protection; URA NEXT
660022	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	4 x 0,25W; módulo module LED	IP42; IK 07	Bornes Terminals	Apta para superficies normalmente inflamables Suitable for normally flammable surfaces	Clase II Class II	100 lm - 1 h	NiCd 3,6 V 0,7 Ah	Permanente Maintained ; Puesta en reposo remota Remote test	Protección electrónica Electronic Protection; URA NEXT

Primera emisión 2023-01-05

Expiración 2025-04-30



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

007/001914

Anexo al Certificado

Refer.	Marca comercial	Tensión y frecuencia asignadas	Nº lámparas x potencia asignada, tipo y portalámparas	Grado de IP	Medios de conexión a la red	Clasific. por material superficie apoyo	Protección contra choques eléctricos (clase)	Flujo luminoso y autonomía asignadas	Caract.de la batería	Inform. adicional	Caract. generales
660024	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	4 x 0,25W; módulo module LED	IP42; IK 07	Bornes Terminals	Apta para superficies normalmente inflamables Suitable for normally flammable surfaces	Clase II Class II	200 lm - 1 h	NiCd 3,6 V 1,1 Ah	Permanent e Maintained ; Puesta en reposo remota Remote test	Protección electrónica Electronic Protection; URA NEXT
660051	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	2 x 0,25W; módulo module LED	IP42; IK 07	Bornes Terminals	Apta para superficies normalmente inflamables Suitable for normally flammable surfaces	Clase II Class II	70 lm - 1 h	NiCd 3,6 V 0,7 Ah	No permanent e Non maintained ; Puesta en reposo remota Remote rest	Protección electrónica Electronic Protection; X-LIGHT 180
660052	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	2 x 0,25W; módulo module LED	IP42; IK 07	Bornes Terminals	Apta para superficies normalmente inflamables Suitable for normally flammable surfaces	Clase II Class II	100 lm - 1 h	NiCd 3,6 V 0,7 Ah	No permanent e Non maintained ; Puesta en reposo remota Remote rest	Protección electrónica Electronic Protection; X-LIGHT 180
660053	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	2 x 0,25W; módulo module LED	IP42; IK 07	Bornes Terminals	Apta para superficies normalmente inflamables Suitable for normally flammable surfaces	Clase II Class II	100 lm - 1 h	NiCd 3,6 V 0,7 Ah	No permanent e Non maintained ; Puesta en reposo remota Remote rest	Protección electrónica Electronic Protection; X-LIGHT 180

Primera emisión 2023-01-05

Expiración 2025-04-30



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

007/001914

Anexo al Certificado

Refer.	Marca comercial	Tensión y frecuencia asignadas	Nº lámparas x potencia asignada, tipo y portalámparas	Grado de IP	Medios de conexión a la red	Clasific. por material superficie apoyo	Protección contra choques eléctricos (clase)	Flujo luminoso y autonomía asignadas	Caract.de la batería	Inform. adicional	Caract. generales
660054	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	4 x 0,25W; módulo module LED	IP42; IK 07	Bornes Terminals	Apta para superficies normalmente inflamables Suitable for normally flammable surfaces	Clase II Class II	200 lm - 1 h	NiCd 3,6 V 1,1 Ah	No permanente Non maintained ; Puesta en reposo remota Remote rest	Protección electrónica Electronic Protection; X-LIGHT 180
660059	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	4 x 0,25W; módulo module LED	IP42; IK 07	Bornes Terminals	Apta para superficies normalmente inflamables Suitable for normally flammable surfaces	Clase II Class II	100 lm - 3 h	NiCd 3,6 V 1,1 Ah	No permanente Non maintained ; Puesta en reposo remota Remote rest	Protección electrónica Electronic Protection; X-LIGHT 180
660060	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	4 x 0,25W; módulo module LED	IP42; IK 07	Bornes Terminals	Apta para superficies normalmente inflamables Suitable for normally flammable surfaces	Clase II Class II	100 lm - 3 h	NiCd 3,6 V 1,1 Ah	No permanente Non maintained ; Puesta en reposo remota Remote rest	Protección electrónica Electronic Protection; X-LIGHT 180

Primera emisión 2023-01-05

Expiración 2025-04-30



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

007/001914

Anexo al Certificado

Refer.	Marca comercial	Tensión y frecuencia asignadas	Nº lámparas x potencia asignada, tipo y portalámparas	Grado de IP	Medios de conexión a la red	Clasific. por material superficie apoyo	Protección contra choques eléctricos (clase)	Flujo luminoso y autonomía asignadas	Caract.de la batería	Inform. adicional	Caract. generales
660071	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	4 x 0,25W; módulo module LED	IP42; IK 07	Bornes Terminals	Apta para superficies normalmente inflamables Suitable for normally flammable surfaces	Clase II Class II	70 lm - 1 h	NiCd 3,6 V 0,7 Ah	No permanente/Permanente Non maintained /Maintained; Puesta en reposo remota Remote rest	Protección electrónica Electronic Protection; X-LIGHT 180
660072	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	4 x 0,25W; módulo module LED	IP42; IK 07	Bornes Terminals	Apta para superficies normalmente inflamables Suitable for normally flammable surfaces	Clase II Class II	100 lm - 1 h	NiCd 3,6 V 0,7 Ah	No permanente/Permanente Non maintained /Maintained; Puesta en reposo remota Remote rest	Protección electrónica Electronic Protection; X-LIGHT 180
660074	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	4 x 0,25W; módulo module LED	IP42; IK 07	Bornes Terminals	Apta para superficies normalmente inflamables Suitable for normally flammable surfaces	Clase II Class II	200 lm - 1 h	NiCd 3,6 V 1,1 Ah	No permanente/Permanente Non maintained /Maintained; Puesta en reposo remota Remote rest	Protección electrónica Electronic Protection; X-LIGHT 180

Primera emisión 2023-01-05

Expiración 2025-04-30



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

007/001914

Anexo al Certificado

Refer.	Marca comercial	Tensión y frecuencia asignadas	Nº lámparas x potencia asignada, tipo y portalámparas	Grado de IP	Medios de conexión a la red	Clasific. por material superficie apoyo	Protección contra choques eléctricos (clase)	Flujo luminoso y autonomía asignadas	Caract.de la batería	Inform. adicional	Caract. generales
660100	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	4 x 0,25W; módulo module LED	IP42; IK 07	Bornes Terminals	Apta para superficies normalmente inflamables Suitable for normally flammable surfaces	Clase II Class II	50 lm - 1 h	NiMh 3,6 V 0,5 Ah	No permanente Non maintained ; Puesta en reposo remota Remote rest	Protección electrónica Electronic Protection; URA NEXT Autotest
660101	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	4 x 0,25W; módulo module LED	IP42; IK 07	Bornes Terminals	Apta para superficies normalmente inflamables Suitable for normally flammable surfaces	Clase II Class II	70 lm - 1 h	NiMh 3,6 V 0,5 Ah	No permanente Non maintained ; Puesta en reposo remota Remote rest	Protección electrónica Electronic Protection; URA NEXT Autotest
660102	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	4 x 0,25W; módulo module LED	IP42; IK 07	Bornes Terminals	Apta para superficies normalmente inflamables Suitable for normally flammable surfaces	Clase II Class II	100 lm - 1 h	NiMh 3,6 V 0,5 Ah	No permanente Non maintained ; Puesta en reposo remota Remote rest	Protección electrónica Electronic Protection; URA NEXT Autotest

Primera emisión 2023-01-05

Expiración 2025-04-30



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

007/001914

Anexo al Certificado

Refer.	Marca comercial	Tensión y frecuencia asignadas	Nº lámparas x potencia asignada, tipo y portalámparas	Grado de IP	Medios de conexión a la red	Clasific. por material superficie apoyo	Protección contra choques eléctricos (clase)	Flujo luminoso y autonomía asignadas	Caract.de la batería	Inform. adicional	Caract. generales
660104	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	4 x 0,25W; módulo module LED	IP42; IK 07	Bornes Terminals	Apta para superficies normalmente inflamables Suitable for normally flammable surfaces	Clase II Class II	200 lm - 1 h	NiCd 3,6 V 1,1 Ah	No permanent e Non maintained ; Puesta en reposo remota Remote rest	Protección electrónica Electronic Protection; URA NEXT Autotest
660154	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	4 x 0,25W; módulo module LED	IP42; IK 07	Bornes Terminals	Apta para superficies normalmente inflamables Suitable for normally flammable surfaces	Clase II Class II	200 lm - 1 h	NiCd 3,6 V 1,1 Ah	No permanent e Non maintained ; Puesta en reposo remota Remote rest	Protección electrónica Electronic Protection; X-LIGHT 180 Autotest

Primera emisión 2023-01-05

Expiración 2025-04-30



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com