

LCIE N° : NF012_3344

Titulaire :
License Holder:

LEGRAND FRANCE
159 RUE JEAN JOANNON - ZI DES TROIS MOULINS
06606 ANTIBES - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

LEGRAND FRANCE (0182AP)
159 RUE JEAN JOANNON ZI DES TROIS MOULINS
06606 ANTIBES - France

LEGRAND FRANCE (0843AP)
290 AVENUE DE COLMAR
67100 STRASBOURG France

Produit :
Product:

Interrupteurs automatiques à courant différentiel résiduel sans dispositif de protection contre les surintensités incorporé pour usages domestiques et analogues (ID)
Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCB's)

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme / Series : DX³
Références / References : Voir annexe / see annex

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir annexe / see annex

Informations complémentaires :
Additional information:

Voir annexe / see annex

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 61008-1:2012 + A1:2014 + A2:2014 + A11:2015 + A12: 2017
EN 61008-2-1:1994 +A11:1998
EN 62423:2012+A11:2021
UTE C 61-421:2008

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Voir annexe / see annex

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License NF012_2339 du/of 29/01/2020 : évolution produit / product evolution et/and évolution de norme / standard update

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 28/06/2022

Date de fin de validité / Expiry date :
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.


Julien Gauthier
Responsable Certification/Certification Officer

	LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES S.A.S au capital de 15.745.984 € RCS Nanterre B 408 363 174 33 avenue du Général Leclerc F - 92266 FONTENAY AUX ROSES
--	---

Documents pris en compte / Relevant documents :

Rapports d'essai / Test reports : n° 164470-745113D, 164470-745113B, 124739-650878, 124739-650878/1, 124739-650877, 124739-650877/1 to 124739-650877/4, 148950-704446 A, 148950-704446 A/1 to 148950-704446 A/7, 148950-704446 B, 148950-704446 B/1 , 148950-704446C, 148950-704446 C1, 148950-704446 C2, 148950-704446 D, 148950-704446 D1, 14400474-776726-A, 14400474-776707A, 14400474-776707A1, 14400474-776707B, 14400474-776707B1, 14400474-776726-B

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Référence Reference DX^s series	In	Un	Position du Neutre Position of Neutral	IΔn	Type	Im	IΔm	Inc	IΔc
4116 43	25 A	230 V~	Gauche / <i>Left</i>	30 mA	F	500 A	500 A	6000 A	6000 A
4116 44	40 A	230 V~	Gauche / <i>Left</i>	30 mA	F	500 A	500 A	6000 A	6000 A
4116 46	25 A	230 V~	Gauche / <i>Left</i>	300 mA	F	500 A	500 A	6000 A	6000 A
4116 47	40 A	230 V~	Gauche / <i>Left</i>	300 mA	F	500 A	500 A	6000 A	6000 A

Annexe de la licence / Annex of license

NF012_3344



Indépendant de la tension d'alimentation / <i>Independent of line voltage</i> :	oui / <i>yes</i>
Dépendant de la tension d'alimentation / <i>Dependent of line voltage</i> :	Non / <i>no</i>
Tension assignée / <i>Rated voltage Ue</i> :	230 V
Courant assigné / <i>Rated current In</i>	Voir tableau ci-dessus <i>See above table</i>
Fréquence assignée / <i>Rated frequency</i> :	50 Hz
Courant différentiel de fonctionnement assigné / <i>Rated residual operating current IΔn</i> :	Voir tableau ci-dessus <i>See above table</i>
Type :	Voir tableau ci-dessus <i>See above table</i>
Temporisation :	sans / <i>without</i>
Nature du courant / <i>Nature of supply</i> :	~
Nombre total de pôles / <i>Total number of poles</i> :	2
Tension d'isolement assignée / <i>Rated insulation voltage Ui</i> :	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs / <i>Rated impulse withstand voltage Uimp</i> :	4000 V
Température d'utilisation / <i>Utilisation range temperature</i> :	-25 °C à/to +40 °C
Pouvoir de fermeture et de coupure assigné / <i>Rated making and breaking capacity Im</i> :	500 A
Pouvoir de fermeture et de coupure différentiel assigné <i>Rated residual making and breaking capacity IΔm</i> : (A)	500 A
Courant conditionnel de court-circuit assigné/ <i>Rated conditional short-circuit current Inc</i> :	6000 A
Courant différentiel conditionnel de court-circuit assigné/ <i>Rated conditional residual short-circuit current, IΔc</i> :	6000 A
Dispositif de protection contre les courts-circuits / <i>Short-circuit protection devices</i> :	Fusible gG de même intensité nominale <i>Fuse gG of same rated current</i>
Distance de grille (essais de court-circuit) / <i>Grid distance (short-circuit tests)</i> :	35mm
Type de protection contre les influences externes / <i>Protection against external influences</i> :	Fermé / <i>enclosed</i>
Degré de protection / <i>Protection degree</i> :	IP20
Groupe de matériau / <i>Material group</i> :	II
Méthode de montage / <i>Method of mounting</i> :	En tableau sur rail <i>Panel board on rail</i>
Mode de connexions électriques / <i>Method of electrical connection</i> :	
non associé au dispositif de fixation mécanique / <i>not associated with the mechanical-mounting</i>	
Type de bornes / <i>Type of terminals</i> :	À trous / <i>pillar terminals</i>
Diamètre des vis des bornes / <i>Nominal diameter of thread</i>	3,9 mm
Mode de fixation sur le dispositif de connexion à enfichage de la barre de raccordement (bornes aval) <i>Method of mounting on the plug-in connecting device of connecting bar (load terminal)</i>	
à barre libre / <i>free connecting bar</i>	Oui / <i>yes</i> (ref. 404926)
Mode de commande/ <i>Operating means</i> :	Manette / <i>lever</i>