



Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate



030/001057

AENOR certifica que | AENOR certifies that

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

Domicilio social / Registered office	CL HIERRO, 56 28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)
suministra el producto / supplies the product	Interruptor para control de potencia (ICP-M) Circuit-Breakers for Power control
conforme con / in compliance with	UNE 20317:2005 UNE 20317:2005 ERRATUM:2005
Referencias / References	Detalladas en el Anexo al Certificado Specified in Annex to the Certificate
Centro de producción / Production site	Via delle Industrie, 12 80059 TORRE DEL GRECO (Italia)
Esquema de evaluación Assessment scheme	Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.15. This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.15.
Primera emisión / First issued	1999-04-09
Última emisión / Last issued	2025-04-09
Expiración / Validity	2029-04-09

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/001057

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca Comercial/ Trade mark: LEGRAND

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of pole	Intensidad asignada/ Rated current	Tensión asignada/ Rated voltage	Poder de corte asignado/ Short circuit capacity
6030 03	1P	5 A	230/400 V~	6 kA
6030 04	1P	7,5 A	230/400 V~	6 kA
6030 05	1P	10 A	230/400 V~	6 kA
6030 06	1P	15 A	230/400 V~	6 kA
6030 07	1P	20 A	230/400 V~	6 kA
6030 08	1P	25 A	230/400 V~	6 kA
6030 09	1P	30 A	230/400 V~	6 kA
6030 10	1P	35 A	230/400 V~	6 kA
6030 11	1P	40 A	230/400 V~	6 kA
6030 12	1P	45 A	230/400 V~	6 kA
6030 13	1P	50 A	230/400 V~	6 kA
6030 18	1P+N	5 A	230 V~	6 kA
6030 19	1P+N	7,5 A	230 V~	6 kA
6030 20	1P+N	10 A	230 V~	6 kA
6030 21	1P+N	15 A	230 V~	6 kA
6030 22	1P+N	20 A	230 V~	6 kA
6030 23	1P+N	25 A	230 V~	6 kA
6030 24	1P+N	30 A	230 V~	6 kA
6030 25	1P+N	35 A	230 V~	6 kA
6030 26	1P+N	40 A	230 V~	6 kA
6030 27	1P+N	45 A	230 V~	6 kA
6030 28	1P+N	50 A	230 V~	6 kA
6030 33	2P	5 A	400 V~	6 kA
6030 34	2P	7,5 A	400 V~	6 kA
6030 35	2P	10 A	400 V~	6 kA
6030 36	2P	15 A	400 V~	6 kA
6030 37	2P	20 A	400 V~	6 kA
6030 38	2P	25 A	400 V~	6 kA

Primera emisión / First issued 1999-04-09
Última emisión / Last issued 2025-04-09
Expiración / Validity 2029-04-09



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/001057

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of pole	Intensidad asignada/ Rated current	Tensión asignada/ Rated voltage	Poder de corte asignado/ Short circuit capacity
6030 39	2P	30 A	400 V~	6 kA
6030 40	2P	35 A	400 V~	6 kA
6030 41	2P	40 A	400 V~	6 kA
6030 42	2P	45 A	400 V~	6 kA
6030 43	2P	50 A	400 V~	6 kA
6030 48	3P	5 A	400 V~	6 kA
6030 49	3P	7,5 A	400 V~	6 kA
6030 50	3P	10 A	400 V~	6 kA
6030 51	3P	15 A	400 V~	6 kA
6030 52	3P	20 A	400 V~	6 kA
6030 53	3P	25 A	400 V~	6 kA
6030 54	3P	30 A	400 V~	6 kA
6030 55	3P	35 A	400 V~	6 kA
6030 56	3P	40 A	400 V~	6 kA
6030 57	3P	45 A	400 V~	6 kA
6030 58	3P	50 A	400 V~	6 kA
6030 78	4P	5 A	400 V~	6 kA
6030 79	4P	7,5 A	400 V~	6 kA
6030 80	4P	10 A	400 V~	6 kA
6030 81	4P	15 A	400 V~	6 kA
6030 82	4P	20 A	400 V~	6 kA
6030 83	4P	25 A	400 V~	6 kA
6030 84	4P	30 A	400 V~	6 kA
6030 85	4P	35 A	400 V~	6 kA
6030 86	4P	40 A	400 V~	6 kA
6030 87	4P	45 A	400 V~	6 kA
6030 88	4P	50 A	400 V~	6 kA

Primera emisión / First issued 1999-04-09
Última emisión / Last issued 2025-04-09
Expiración / Validity 2029-04-09



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com