

LCIE N° : NF012_2514

Titulaire :
License Holder:

LEGRAND FRANCE
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

NINGBO BANMEN ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD
East Industrial Zone, Guanhaiwei Cixi City
315314 ZHEJIANG PROVINCE - CHINE

(N°1624AP)

Produit :
Product:

Cordon-prolongateur multiple
Multiple cord extension set

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

Legrand

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

RNS10 series
Voir Annexe / *See Annex*

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 61-314:2008 +A1:2010

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapport(s) d'essai(s) / *Test report(s)* n°ABND-ESH-P19121103

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):


/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 29/04/2020

Date de fin de validité / *Expiry date* : 01/01/2023
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.


Julien GAUTHIER
Responsable Certification/Certification Officer

LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33 avenue du Général Leclerc
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES/REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Modèle / Model	Type Référence / Type Reference	Nombre de socles / Number of sockets	Section nominale cross-section area Câble/cable H05VV-F	Câble/Cable Longueur Max. / Max length	Couleur de l'enveloppe Colour of enclosure
RNS10	0 494 70	3	3G1,0mm ²	1.5m	Blanc/gris / white/grey
	0 494 71	3	3G1,5mm ²	1.5m	Blanc/gris / white/grey
	0 494 72	3	3G1,0mm ²	1.5m	Noir / black
	0 494 73	3	3G1,5mm ²	1.5m	Noir / black
	0 494 74	3	3G1,0mm ²	1.5m	blanc bleu / white/blue
	0 494 75	4	3G1,0mm ²	1.5m	Blanc/gris / white/grey
	0 494 76	4	3G1,5mm ²	1.5m	Blanc/gris / white/grey
	0 494 77	4	3G1,0mm ²	1.5m	Noir / black
	0 494 78	4	3G1,5mm ²	1.5m	Noir / black
	0 494 79	4	3G1,0mm ²	1.5m	blanc bleu / white/blue
	0 494 80	5	3G1,0mm ²	1.5m	Blanc/gris / white/grey
	0 494 81	5	3G1,5mm ²	1.5m	Blanc/gris / white/grey
	0 494 82	5	3G1,0mm ²	1.5m	Noir / black
	0 494 83	5	3G1,5mm ²	1.5m	Noir / black
	0 494 84	6	3G1,0mm ²	1.5m	Blanc/gris / white/grey
	0 494 85	6	3G1,5mm ²	1.5m	Blanc/gris / white/grey
	0 494 86	6	3G1,0mm ²	1.5m	Noir / black
	0 494 87	6	3G1,5mm ²	1.5m	Noir / black
	0 494 88	3	3G1,5mm ²	3m	Blanc/gris / white/grey
	0 494 89	3	3G1,5mm ²	3m	black
	0 494 90	4	3G1,5mm ²	3m	Blanc/gris / white/grey
	0 494 91	4	3G1,5mm ²	3m	Noir / black
	0 494 92	5	3G1,5mm ²	3m	Blanc/gris / white/grey
	0 494 93	5	3G1,5mm ²	3m	Noir / black
	0 494 94	6	3G1,5mm ²	3m	Blanc/gris / white/grey
	0 494 95	6	3G1,5mm ²	3m	Noir / black

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES / MAIN CHARACTERISTICS

Feuille de norme / <i>Standard Sheet</i>	I
Courant nominal / <i>Rated current (A)</i> Puissance nominale / <i>Rated load (W)</i> Tension nominale / <i>Rated voltage (V)</i> Tension réseau / <i>Household voltage (V)</i>	16 A 3680 W 250 V~ 230 V~
Degré de protection <i>Degree of protection</i>	IP20
Présence de contact de terre <i>Provision for earthing</i>	avec contact de terre – <i>with earthing contact</i>
Procédé de raccordement du câble <i>Method of connecting the cable</i>	non démontable - <i>non-rewirable</i>
Type de connexion <i>Type of connections</i>	brasée – <i>welded</i>
Couleur <i>Colour</i>	Blanc/gris / <i>white/grey</i> ; Noir / <i>black</i> ; blanc/bleu / <i>white/blue</i>
Broches <i>Pins</i>	massives - <i>solid</i>
socles / <i>socket-outlets</i>	
Socles multiples / <i>Multiple socket-outlets</i> Nombre de socles / <i>Number of socket-outlets</i>	16 A : 3 to 6
Degré de protection contre les chocs électriques <i>Degree of protection against electric shock</i>	protection normale – <i>normal protection</i>
Présence des obturateurs <i>Existence of shutters</i>	avec obturateurs - <i>with shutters</i>
Mode de pose - utilisation <i>Method of application - mounting</i>	socles mobiles – <i>portable type</i>

Composants <i>Components</i>	Modèle <i>Model</i>	Fabricant <i>Manufacturer</i>	Conformité <i>Conformity</i>	Validité <i>Validity</i>
Fiche / <i>Plug</i>	A14	legrand	NF 666578/M1	-
Câble / <i>Cable</i>	H05VV-F	legrand	VDE 40017697	-