

LCIE N° : NF012_4835

Titulaire :
License Holder:

LEGRAND FRANCE
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX - France

Site de fabrication :
Factory:

JIANDE HUNLEE ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD
(N°28538)
CHENGAN INDUSTRIAL PARK, MEICHENG TOWN IN
JIANDE CITY, HANGZHOU, ZHEJIANG - Chine

Produit :
Product:

Cordon-prolongateur multiple / Multiple cord extension set

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

legrand

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Voir Annexe / *See Annex*

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 61-314:2017

Documents pris en compte :
Relevant documents:

Rapport(s) d'essai(s) / *Test report(s)* n°ABND-ESH-P25041901

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 16/10/2025

Date de fin de validité / *Expiry date* :
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.




LABORATOIRE CENTRAL DES
INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
Julien GAUTHIER
F - 92266 FONTENAY-AUX-ROSES

Responsable Certification/Certification Officer

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Référence / Reference	Modèle / Model	Nombre de socles de prises de courant / Number of socket-outlets	Section nominale (H05VV-F) + Longueur / Cable cross-section area (H05VV-F) + Cable length	Avec USB / With USB	Couleur du boîtier / Colour of enclosure
RNHS102	0 496 20	3	3G1,0mm²/1,5m	Non / No	Blanc + Gris / WHITE + GREY
	0 496 21	3	3G1,5mm²/1,5m	Non / No	Blanc + Gris / WHITE + GREY
	0 496 22	3	3G1,0mm²/1,5m	Non / No	Noir / black
	0 496 23	3	3G1,5mm²/1,5m	Non / No	Noir / black
	0 496 24	4	3G1,0 mm²/1,5m	Non / No	Blanc + Gris / WHITE + GREY
	0 496 25	4	3G1,5mm²/1,5m	Non / No	Blanc + Gris / WHITE + GREY
	0 496 26	4	3G1,0mm²/1,5m	Non / No	Noir / black
	0 496 27	4	3G1,5mm²/1,5m	Non / No	Noir / black
	0 496 28	5	3G1,0mm²/1,5m	Non / No	Blanc + Gris / WHITE + GREY
	0 496 29	5	3G1,5mm²/1,5m	Non / No	Blanc + Gris / WHITE + GREY
	0 496 30	5	3G1,0mm²/1,5m	Non / No	Noir / black
	0 496 31	5	3G1,5mm²/1,5m	Non / No	Noir / black
	0 496 32	3	3G1,5mm²/3,0m	Non / No	Blanc + Gris / WHITE + GREY
	0 496 33	3	3G1,5mm²/3,0m	Non / No	Noir / black
	0 496 34	4	3G1,5mm²/3,0m	Non / No	Blanc + Gris / WHITE + GREY
	0 496 35	4	3G1,5mm²/3,0m	Non / No	Noir / black
	0 496 36	5	3G1,5mm²/3,0m	Non / No	Blanc + Gris / WHITE + GREY
	0 496 37	5	3G1,5mm²/3,0m	Non / No	Noir / black
RNHS102U	0 496 52	3	3G1,0mm²/1,5m	Oui / Yes	Blanc + Gris / WHITE + GREY
	0 496 53	3	3G1,5mm²/1,5m	Oui / Yes	Blanc + Gris / WHITE + GREY
	0 496 54	3	3G1,0mm²/1,5m	Oui / Yes	Noir / black
	0 496 55	3	3G1,5mm²/1,5m	Oui / Yes	Noir / black
	0 496 56	4	3G1,0mm²/1,5m	Oui / Yes	Blanc + Gris / WHITE + GREY
	0 496 57	4	3G1,5mm²/1,5m	Oui / Yes	Blanc + Gris / WHITE + GREY
	0 496 58	4	3G1,0mm²/1,5m	Oui / Yes	Noir / black
	0 496 59	4	3G1,5mm²/1,5m	Oui / Yes	Noir / black

Feuille de norme / <i>Standard Sheet</i>	I
Courant nominal / <i>Rated current</i> (A) Puissance nominale / <i>Rated load</i> (W) Tension nominale / <i>Rated voltage</i> (V) Tension réseau / <i>Household voltage</i> (V)	16A 3680W 250V~ 230V~
Degré de protection <i>Degree of protection</i>	IP20
Présence de contact de terre <i>Provision for earthing</i>	avec contact de terre / with earthing contact
Procédé de raccordement du câble <i>Method of connecting the cable</i>	non démontable - <i>non-rewirable</i>
Type des bornes <i>Type of terminals</i>	-
Type de connexion <i>Type of connections</i>	soudée – soldered brasée – <i>welded</i> autre – <i>other (riveted)</i>
Couleur <i>Colour</i>	See tabel above
Broches <i>Pins</i>	massives - <i>Solid</i>
socles / <i>socket-outlets</i>	
Socles multiples / <i>Multiple socket-outlets</i> Nombre de socles / <i>Number of socket-outlets</i>	16 A : 3, 4, 5
Degré de protection contre les chocs électriques <i>Degree of protection against electric shock</i>	protection normale – <i>normal protection</i>
Présence des obturateurs <i>Existence of shutters</i>	avec obturateurs - <i>with shutters</i>
Mode de pose - utilisation <i>Method of application - mounting</i>	socles mobiles – <i>portable type</i>
Procédé d'installation <i>Method of installation</i>	-
fiches / <i>plugs</i>	
Classe du matériel <i>Class of equipment</i>	I
Entrée de câble <i>Entry of cable</i>	latérale / <i>lateral</i>

Composants <i>Components</i>	Modèle <i>Model</i>	Fabricant <i>Manufacturer</i>	Conformité <i>Conformity</i>	Validité <i>Validity</i>
Fiche / <i>Plug</i>	A15	Legrand France	NF012_3672	-
Câble / <i>Cable</i>	H05VV-F	Legrand France	VDE 40017697	-
Interrupteur / <i>Switch</i>	XHK-16	Cixi City Minghe Xinghua	SE-S-2200608	-
Chargeur USB / <i>USB charger</i>	0 496 52, 0 496 53, 0 496 54, 0 496 55, 0 496 56, 0 496 57, 0 496 58, 0 496 59	Legrand France	Intertek test report No. 250423061SZN-001	-

