

AENOR



Certificado AENOR de Producto



007/001965

AENOR certifica que la organización

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

con domicilio social en **HIERRO, 56**
28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)

suministra **Luminarias para alumbrado de emergencia LED**

conforme con las normas **UNE-EN IEC 60598-1:2022 (EN IEC 60598-1:2021)**
UNE-EN IEC 60598-1:2022/A11:2023 (EN IEC 60598-1:2021/A11:2022)
UNE-EN IEC 60598-2-22:2023 (EN IEC 60598-2-22:2022)
UNE-EN 62262:2002 (EN 62262:2002)
UNE-EN 62262:2002/A1:2022 (EN 62262:2002/A1:2021)

Referencias **Detalladas en el Anexo al Certificado**

Centro de producción **ZA DES GREFFIÈRES; 1, RUE EUGÈNE FREYSSINET**
F17140 LAGORD (Francia)

Esquema de certificación **Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 007.03.**

Primera emisión **2024-10-04**
Expiración **2029-10-04**

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA, S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

007/001965

Anexo al Certificado

Refer.	Marca comercial	Tensión y frecuencia asignadas	Nº lámparas x potencia asignada, tipo y portalámparas	Grado de protección IP	Medios de conexión a la red	Clasific. por material superficie apoyo	Protección contra choques eléctricos (clase)	Flujo luminoso y autonomía asignadas	Caract. de la batería	Inform. adicional	Caract. generales
660460	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	2 x 2 W	IP65, IK07	Bornes Terminals	Apta para superficies normalmente inflamables Suitable for normally flammable surfaces	Clase II Class II	1000 lm - 1h	LiFeP04 9,6 V - 3,2 Ah	No permanent e Non maintained ; Puesta en reposo remota Remote rest	Familia Series BAP; Autotest
660462	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	3 x 2 W	IP65, IK07	Bornes Terminals	Apta para superficies normalmente inflamables Suitable for normally flammable surfaces	Clase II Class II	1500 lm - 1h	LiFeP04 9,6 V - 3,2 Ah	No permanent e Non maintained ; Puesta en reposo remota Remote rest	Familia Series BAP; Autotest
660463	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	3 x 2 W	IP65, IK07	Bornes Terminals	Apta para superficies normalmente inflamables Suitable for normally flammable surfaces	Clase II Class II	2500 lm - 1h	LiFeP04 9,6 V - 3,2 Ah	No permanent e Non maintained ; Puesta en reposo remota Remote rest	Familia Series BAP; Autotest
660465	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	3 x 2 W	IP65, IK07	Bornes Terminals	Apta para superficies normalmente inflamables Suitable for normally flammable surfaces	Clase II Class II	1500 lm - 2h	LiFeP04 9,6 V - 3,2 Ah	No permanent e Non maintained ; Puesta en reposo remota Remote rest	Familia Series BAP; Autotest
661460	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	2 x 2 W	IP65, IK07	Bornes Terminals	Apta para superficies normalmente inflamables Suitable for normally flammable surfaces	Clase II Class II	1000 lm - 1h	LiFeP04 9,6 V - 3,2 Ah	No permanent e Non maintained ; Puesta en reposo remota Remote rest	Familia Series BAP; STD

Primera emisión 2024-10-04
Expiración 2029-10-04



AENOR CONFÍA, S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

007/001965

Anexo al Certificado

Refer.	Marca comercial	Tensión y frecuencia asignadas	Nº lámparas x potencia asignada, tipo y portalámparas	Grado de protección IP	Medios de conexión a la red	Clasific. por material superficie apoyo	Protección contra choques eléctricos (clase)	Flujo luminoso y autonomía asignadas	Caract. de la batería	Inform. adicional	Caract. generales
661462	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	3 x 2 W	IP65, IK07	Bornes Terminals	Apta para superficies normalmente inflamables Suitable for normally flammable surfaces	Clase II Class II	1500 lm - 1h	LiFeP04 9,6 V - 3,2 Ah	No permanent e Non maintained ; Puesta en reposo remota Remote rest	Familia Series BAP; STD
661463	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	3 x 2 W	IP65, IK07	Bornes Terminals	Apta para superficies normalmente inflamables Suitable for normally flammable surfaces	Clase II Class II	2500 lm - 1h	LiFeP04 9,6 V - 3,2 Ah	No permanent e Non maintained ; Puesta en reposo remota Remote rest	Familia Series BAP; STD
662463	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	3 x 2 W	IP65, IK07	Bornes Terminals	Apta para superficies normalmente inflamables Suitable for normally flammable surfaces	Clase II Class II	2500 lm - 1h	LiFeP04 9,6 V - 3,2 Ah	No permanent e Non maintained ; Puesta en reposo remota Remote rest	Familia Series BAP; STD

Primera emisión 2024-10-04
Expiración 2029-10-04



AENOR CONFÍA, S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com