



LCIE

LICENCE



LCIE N° : NF012_4837

Titulaire :
License Holder:

LEGRAND FRANCE
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX
France

Site de fabrication :
Factory:

NINGBO BANMEN ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.
(N°1624AP)
East Industrial Zone, Guanhaiwei
Cixi City, 315314, Zhejiang Province
Chine

Produit :
Product:

Adaptateur
Adaptor

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

legrand

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

0 496 18, 0 496 19

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 61-314:2017

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR n°ABND-ESH-P25032096

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

/


En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 23/10/2025

Date de fin de validité / Expiry date :
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Julien GAUTHIER
Responsable Certification/Certification Officer



Accréditation
N° 5-0014
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LCIE
Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Référence de type / Type reference	La description / Description	Couleur du boîtier / Color of enclosure
0 496 18	MOP PRE FB 2P+E 16A 2 LATERAL OUTLETS ROTATIVE + USB C+C	BLANC + NOIR / WHITE + BLACK
0 496 19		ALUMINIUM / ALUMINIUM

Feuille de norme / Standard Sheet	I (Prise de courant / socket-outlet) / V (Fiche / plug)
Courant nominal / Rated current (A)	16A
Puissance nominale / Rated load (W)	3680W
Tension nominale / Rated voltage (V)	250 V~
Tension réseau / Household voltage (V)	230 V~
Degré de protection Degree of protection	IP20
Présence de contact de terre Provision for earthing	avec contact de terre – with earthing contact
Procédé de raccordement du câble Method of connecting the cable	non démontable - non-rewirable
Type des bornes Type of terminals	-
Type de connexion Type of connections	soudée – soldered sertie – crimped autre / other (riveted)
Couleur Colour	See above
Broches Pins	massives – solid (terre / earthing) non massives - not solid (Fiche / plug)
socles / socket-outlets	
Socles multiples / Multiple socket-outlets Nombre de socles / Number of socket-outlets	16 A : 2
Degré de protection contre les chocs électriques Degree of protection against electric shock	protection normale – normal protection
Présence des obturateurs Existence of shutters	avec obturateurs - with shutters
Mode de pose - utilisation Method of application - mounting	socles mobiles – portable type
Procédé d'installation Method of installation	-
fiches / plugs	
Classe du matériel Class of equipment	I
Entrée de câble Entry of cable	-

Composants Components	Modèle Model	Fabricant Manufacturer	Conformité Conformity	Validité Validity
USB CHARGER	PYSO-20W2 2C04	Legrand France	Intertek test report No. 250506040SZN-001	-