

LCIE N° : NF012\_2683/M1

Titulaire :  
License Holder:**LEGRAND FRANCE**  
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY  
87045 LIMOGES CEDEX - FranceSite de fabrication :  
Factory:**NINGBO BANMEN ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD.**  
(N°1624AP)  
East Industrial Zone, Guanhaiwei  
315314 Cixi City, Zhejiang - ChineProduit :  
Product:**Adaptateur**  
AdaptorMarque commerciale (s'il y a lieu) :  
Trade mark (if any):

legrand

Modèle, type, référence :  
Model, type, reference:

Voir Annexe / See Annex

Caractéristiques principales :  
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :  
Additional information:

/

Le produit est conforme à :  
The product is in conformity with:

NF C 61-314:2017


Documents pris en compte :  
Relevant documents:Rapport(s) d'essai(s) / Test report(s) n°  
ABND-ESH-P21110608Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
Cancels and replaces (if necessary):La licence / License NF012\_2683 du/of 22/10/2020. Mise à  
jour de la liste des composants/update the list of components

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 11/02/2022

Date de fin de validité / Expiry date :  
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

  
  
**LABORATOIRE CENTRAL DES  
INDUSTRIES ELECTRIQUES**  
S.A.S au capital de 15.745.984 €  
RCS Nanterre B 408 363 174  
33 avenue du Général Leclerc  
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES  
**Julien Gauthier**  
Responsable Certification/Certification Officer

### RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

| Modèle<br>Model | Référence de type<br>Type reference | Gamme de produits<br>Product Range* | La description<br>Description         | Broches / Pins                                                                                                             | Couleur du boîtier<br>Color of enclosure |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| HE24            | 0 506 32                            | -                                   | MOP PRE FB 2P+E 16A 3 LATERAL OUTLETS | massives / solid                                                                                                           | BLANC / WHITE                            |
|                 | 0 506 34                            | -                                   | MOP PRE FB 2P+E 16A 3 LATERAL OUTLETS |                                                                                                                            | TRANSPARENT<br>TRANSPARENT               |
|                 | 0 505 09                            | -                                   | MOP PRE FB 2P+E 16A 3 LATERAL OUTLETS |                                                                                                                            | ALUMINIUM + NOIR<br>ALUMINIUM + BLACK    |
|                 | 0 494 35                            | UC05                                | MOP PRE FB 2P+E 16A 3 LATERAL OUTLETS | fiches / plugs:<br>massives ou non<br>massives / solid or<br>non-solid<br>socles / socket-<br>outlets: massives /<br>solid | BLANC + NOIR<br>WHITE + BLACK            |
|                 | 0 494 38                            | UC07                                | MOP PRE FB 2P+E 16A 3 LATERAL OUTLETS |                                                                                                                            | ALUMINIUM<br>ALUMINIUM                   |

\*\* La «Gamme de produits» indique la catégorisation du fabricant. / The "Product Range" denotes manufacturer's categorization.

|                                                                                                                                                              |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Feuille de norme / Standard Sheet                                                                                                                            | I (Prise de courant / socket-outlet) / II (Fiche / plug) |
| Courant nominal / Rated current (A)<br>Puissance nominale / Rated load (W)<br>Tension nominale / Rated voltage (V)<br>Tension réseau / Household voltage (V) | 16A<br>3680W<br>250 V~<br>230 V~                         |
| Degré de protection<br>Degree of protection                                                                                                                  | IP20                                                     |
| Présence de contact de terre<br>Provision for earthing                                                                                                       | avec contact de terre – with earthing contact            |
| Procédé de raccordement du câble<br>Method of connecting the cable                                                                                           | non démontable - non-rewirable                           |
| Type de connexion<br>Type of connections                                                                                                                     | autre / other (riveted)                                  |
| Couleur<br>Colour                                                                                                                                            | See above                                                |
| Broches<br>Pins                                                                                                                                              | See above                                                |
| <b>socles / socket-outlets</b>                                                                                                                               |                                                          |
| Socles multiples / Multiple socket-outlets<br>Nombre de socles / Number of socket-outlets                                                                    | 16 A : 3                                                 |
| Degré de protection contre les chocs électriques<br>Degree of protection against electric shock                                                              | protection normale – normal protection                   |
| Présence des obturateurs<br>Existence of shutters                                                                                                            | avec obturateurs - with shutters                         |
| Mode de pose - utilisation<br>Method of application - mounting                                                                                               | socles mobiles – portable type                           |
| <b>fiches / plugs</b>                                                                                                                                        |                                                          |
| Classe du matériel<br>Class of equipment                                                                                                                     | I                                                        |