



LCIE

# LICENCE



**LCIE N° : T 25004 / 809165**

Titulaire :  
*License Holder:*

**URA**  
5 RUE JEAN NICOT;  
93691 PANTIN CEDEX  
France

Site de fabrication :  
*Factory:*

**27884**

Produit :  
*Product:*

**BAES d'évacuation à led NP**  
*BAES of evacuation with light-emitting diode NP*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*

**URA**

Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

**UR133000V**

Caractéristiques principales :  
*Main characteristics:*

**Voir Annexe / See Annex**

Informations complémentaires :  
*Additional information:*

**/**

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

**NF EN IEC 60598-1:2021+A11:2022  
NF EN IEC 60598-2-22:2022  
NF EN 62034:2012  
NF C 71-800:2000  
NF C 71-820:1999  
UTE C 71-806:2007  
PE 110-755:2019**

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

**TR n° n°25378417- 809166 Version 01**

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancels and replaces (if necessary):*

**/**

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory*

Fontenay-aux-Roses, 31/03/2025

Date de fin de validité / Expiry date:

**Jérôme REYSSON**  
Responsable Certification/Certification Officer



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*



Accréditation  
N° 5-0014  
Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

**LCIE**

Laboratoire Central des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc  
92260 Fontenay-aux-Roses  
FRANCE

**WWW.LCIE.FR**

## Annexe de la licence / Annex of license T 25004 / 809165

### Caractéristiques / Characteristics :

| Caractéristique                                                                                                                                                           | Valeur                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Type / Type                                                                                                                                                               | Sati - Connectable - Adressable        |
| Tension assignée / Rated voltage                                                                                                                                          | 230 V~                                 |
| Fréquence assignée / Rated frequency                                                                                                                                      | 50/60 Hz                               |
| Puissance assignée / Rated power                                                                                                                                          | 0,7 W                                  |
| Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock                                                                               | I                                      |
| Degré IP / IP degree                                                                                                                                                      | IP66/68 (10m)                          |
| Degré IK / IK degree                                                                                                                                                      | IK09                                   |
| Flux assigné / Rated lumen output                                                                                                                                         | 100 lm à 1h                            |
| Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type                                                                                                      | Ni-MH 5 x GP GPRHC11KT022 6,0V – 1,1Ah |
| Source lumineuse - Etat de fonctionnement de secours (lampes de secours) – Type, nombre / Light source - Emergency mode (emergency lamps) - Type, number                  | 4 LEDs                                 |
| Source lumineuse - Etat de veille (lampes de veille) – Type, nombre / Light source - Normal mode (normal mode lamps) - Type, number                                       | 1 LED                                  |
| Source lumineuse combinée (état de veille ET état de fonctionnement de secours) : Oui – Non – NA / Combined light source (normal mode AND emergency mode) : Yes – No – NA | /                                      |
| Télécommande/Remote control                                                                                                                                               | oui                                    |
| Durée de fonctionnement "Visibilité +" / "Visibility +" operating time                                                                                                    | 15 min                                 |
| Autre - Other                                                                                                                                                             | 2 LEDs de signalisation                |