



# ÖVE-ZERTIFIKAT

und Berechtigung zur Führung des Österreichischen Prüfzeichens



Zertifikat Nr.: **131-265-09**

Gültig von: 2021 08 27  
bis: 2022 08 27

Der Österreichische Verband für Elektrotechnik (OVE) erteilt der tieferstehenden Firma das Recht, die angeführten Produkte mit dem Österreichischen Prüfzeichen zu kennzeichnen.

Firma: **Legrand Austria GmbH**  
Floridsdorfer Hauptstraße 1  
1210 Wien  
Österreich

Produkt: **Tischsteckdosen mit Leitung**

Die vom Auftraggeber vorgestellten Produkte wurden auf Einhaltung mit den Anforderungen der in diesem Zertifikat gelisteten Normen, Standards und technischen Spezifikationen geprüft. Der OVE bescheinigt die Konformität der gelisteten Produkte und jener Produkte, welche identisch mit den eingereichten hergestellt werden (EN ISO/IEC 17067, Konformitätsbewertungssystem Typ 5).

Der Herstellungsprozess und die Produkte unterliegen einer laufenden Überwachung auf der Grundlage harmonisierter, europäischer Verfahren. Dieses Zertifikat wurde unter der Annahme und vorbehaltlich der Tatsache ausgestellt, dass der Auftraggeber im Besitz sämtlicher Produktrechte ist.

Die Prüfergebnisse sind in folgenden Akten dokumentiert: **TGM-VA EE 35341, 35341A, 35341B**

Österreichischer Verband für Elektrotechnik  
Leiter OVE Prüfung und Zertifizierung

*T. Neumayer*

Digitally signed by T. Neumayer  
Email=[t.neumayer@ove.at](mailto:t.neumayer@ove.at)

Dipl.-Ing. T. Neumayer

Wien, 2021 06 23



## OVE Prüfung und Zertifizierung

Akkreditiert vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort als Zertifizierungsstelle für Produkte für die im Bescheid angeführten und unter [www.bmdw.gv.at/akkreditierung](http://www.bmdw.gv.at/akkreditierung) veröffentlichten Bereiche.



**Hersteller:**

Legrand France  
128 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny  
87045 Limoges Cedex  
Frankreich

**Fertigungsstätte(n):**

NINGBO BANMEN ELECTRIC CO., LTD  
East Section of Guanhaiwei Ind. Zone, Cixi,  
315314 Zhejiang  
China

**Geprüft und zertifiziert nach:**

ÖVE/ÖNORM IEC 60884-1:2005-09-01  
ÖVE/ÖNORM E 8684-1:2010-03-01  
DIN VDE 0620-2-1:2016-01

**Produkt: Tischsteckdosen mit Leitung**

**Typenbezeichnung:**  
*Technische Daten:*

**Handelsmarke:**

**694601 (G21)**  
Nennspannung: AC 250 V  
Nennleistung: max. 3680 W  
Nennstrom: 16 A  
IP 20, 3-fach mit Shutter  
mit Schalter  
H05VV-F 3 G 1,5 mm<sup>2</sup> (1,5 m)

LEGRAND

**694609 (G21)**  
Nennspannung: AC 250 V  
Nennleistung: max. 3680 W  
Nennstrom: 16 A  
IP 20, 6-fach mit Shutter  
mit Schalter  
H05VV-F 3 G 1,5 mm<sup>2</sup> (1,5 m)

LEGRAND

**694611 (G21)**  
Nennspannung: AC 250 V  
Nennleistung: max. 3680 W  
Nennstrom: 16 A  
IP 20, 4-fach mit Shutter  
mit Schalter und mit Überspannungsableiter  
H05VV-F 3 G 1,5 mm<sup>2</sup> (1,5 m)

LEGRAND

**OVE Prüfung und Zertifizierung**

Akkreditiert vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort als Zertifizierungsstelle für Produkte für die im Bescheid angeführten und unter [www.bmdw.gv.at/akkreditierung](http://www.bmdw.gv.at/akkreditierung) veröffentlichten Bereiche.

**694612 (G21)**

LEGRAND

Nennspannung: AC 250 V  
Nennleistung: max. 3680 W  
Nennstrom: 16 A  
IP 20, 6-fach mit Shutter  
mit Schalter und mit Überspannungsableiter  
H05VV-F 3 G 1,5 mm<sup>2</sup> (1,5 m)

**694613 (G21)**

LEGRAND

Nennspannung: AC 250 V  
Nennleistung: max. 3680 W  
Nennstrom: 16 A  
IP 20, 6-fach mit Shutter  
mit Schalter, Geräteschutzschalter,  
Überspannungsableiter und Master/Slave-Funktion  
H05VV-F 3 G 1,5 mm<sup>2</sup> (1,5 m)

**694621 (G21/G213211)**

LEGRAND

Nennspannung: AC 250 V  
Nennleistung: max. 3680 W  
Nennstrom: 16 A  
IP 20, 3-fach mit Shutter  
mit Schalter  
H05VV-F 3 G 1,5 mm<sup>2</sup> (1,5 m)

**694622 (G21/G213231)**

LEGRAND

Nennspannung: AC 250 V  
Nennleistung: max. 3680 W  
Nennstrom: 16 A  
IP 20, 3-fach mit Shutter  
mit Schalter  
H05VV-F 3 G 1,5 mm<sup>2</sup> (3 m)

**694626 (G21/G214211)**

LEGRAND

Nennspannung: AC 250 V  
Nennleistung: max. 3680 W  
Nennstrom: 16 A  
IP 20, 4-fach mit Shutter  
mit Schalter  
H05VV-F 3 G 1,5 mm<sup>2</sup> (1,5 m)

**694627 (G21/G214231)**

LEGRAND

Nennspannung: AC 250 V  
Nennleistung: max. 3680 W  
Nennstrom: 16 A  
IP 20, 4-fach mit Shutter  
mit Schalter  
H05VV-F 3 G 1,5 mm<sup>2</sup> (3 m)

**OVE Prüfung und Zertifizierung**

Akkreditiert vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort als Zertifizierungsstelle für Produkte für die im Bescheid angeführten und unter [www.bmdw.gv.at/akkreditierung](http://www.bmdw.gv.at/akkreditierung) veröffentlichten Bereiche.

**694631 (G21/G215211)**

LEGRAND

Nennspannung: AC 250 V  
Nennleistung: max. 3680 W  
Nennstrom: 16 A  
IP 20, 5-fach mit Shutter  
mit Schalter  
H05VV-F 3 G 1,5 mm<sup>2</sup> (1,5 m)

**694632 (G21/G215231)**

LEGRAND

Nennspannung: AC 250 V  
Nennleistung: max. 3680 W  
Nennstrom: 16 A  
IP 20, 5-fach mit Shutter  
mit Schalter  
H05VV-F 3 G 1,5 mm<sup>2</sup> (3 m)

**694647 (G21/G216234)**

LEGRAND

Nennspannung: AC 250 V  
Nennleistung: max. 3680 W  
Nennstrom: 16 A  
IP 20, 6-fach mit Shutter  
mit Schalter und mit Geräteschutzschalter  
H05VV-F 3 G 1,5 mm<sup>2</sup> (3 m)

**694636 (G21/G216211)**

LEGRAND

Nennspannung: AC 250 V  
Nennleistung: max. 3680 W  
Nennstrom: 16 A  
IP 20, 6-fach mit Shutter  
mit Schalter  
H05VV-F 3 G 1,5 mm<sup>2</sup> (1,5 m)

**694637 (G21/G216231)**

LEGRAND

Nennspannung: AC 250 V  
Nennleistung: max. 3680 W  
Nennstrom: 16 A  
IP 20, 6-fach mit Shutter  
mit Schalter  
H05VV-F 3 G 1,5 mm<sup>2</sup> (3 m)

**694641 (G21/G214214)**

LEGRAND

Nennspannung: AC 250 V  
Nennleistung: max. 3680 W  
Nennstrom: 16 A  
IP 20, 4-fach mit Shutter  
mit Schalter und mit Geräteschutzschalter  
H05VV-F 3 G 1,5 mm<sup>2</sup> (1,5 m)

**OVE Prüfung und Zertifizierung**

Akkreditiert vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort als Zertifizierungsstelle für Produkte für die im Bescheid angeführten und unter [www.bmdw.gv.at/akkreditierung](http://www.bmdw.gv.at/akkreditierung) veröffentlichten Bereiche.

**694643 (G21/G214234)**

LEGRAND

Nennspannung: AC 250 V  
Nennleistung: max. 3680 W  
Nennstrom: 16 A  
IP 20, 4-fach mit Shutter  
mit Schalter und mit Geräteschutzschalter  
H05VV-F 3 G 1,5 mm<sup>2</sup> (3 m)

**694646 (G21/G216214)**

LEGRAND

Nennspannung: AC 250 V  
Nennleistung: max. 3680 W  
Nennstrom: 16 A  
IP 20, 6-fach mit Shutter  
mit Schalter und mit Geräteschutzschalter  
H05VV-F 3 G 1,5 mm<sup>2</sup> (1,5 m)

**694651 (G21/G214212)**

LEGRAND

Nennspannung: AC 250 V  
Nennleistung: max. 3680 W  
Nennstrom: 16 A  
IP 20, 4-fach mit Shutter  
mit Schalter und mit Überspannungsableiter  
H05VV-F 3 G 1,5 mm<sup>2</sup> (1,5 m)

**694656 (G21/G216212)**

LEGRAND

Nennspannung: AC 250 V  
Nennleistung: max. 3680 W  
Nennstrom: 16 A  
IP 20, 6-fach mit Shutter  
mit Schalter und mit Überspannungsableiter  
H05VV-F 3 G 1,5 mm<sup>2</sup> (1,5 m)

**694648 (G21)**

LEGRAND

Nennspannung: AC 250 V  
Nennleistung: max. 3680 W  
Nennstrom: 16 A  
IP 20, 6-fach mit Shutter  
mit Schalter, Geräteschutzschalter,  
Überspannungsableiter und Master/Slave-Funktion  
H05VV-F 3 G 1,5 mm<sup>2</sup>

---

**OVE Prüfung und Zertifizierung**

Akkreditiert vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort als Zertifizierungsstelle für Produkte für die im Bescheid angeführten und unter [www.bmdw.gv.at/akkreditierung](http://www.bmdw.gv.at/akkreditierung) veröffentlichten Bereiche.