



LCIE

# LICENCE



APPAREILLAGE ELECTRIQUE INDUSTRIEL

**LCIE N° : NF208\_1037**

Titulaire :  
*License Holder:*

**LEGRAND FRANCE**  
159 RUE JEAN JOANNON  
ZI DES TROIS MOULINS  
06606 ANTIBES - FRANCE

Site de fabrication :  
*Factory:*

**LEGRAND ELEKTRIK SANAYI A.S (N°1430MO)**  
GOSB GEBZE ORGANIZE SANAYI BOLGESI  
IHSAN DEDE CADDESİ N°112  
41480 GEBZE KOCAELI - TURQUIE

Produit :  
*Product:*

**Interrupcteur-sectionneur**  
*Switch-disconnector*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*



Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

Gamme / series DX<sup>3</sup>-IS  
Références voir annexe / *references see annex*

Caractéristiques principales :  
*Main characteristics:*

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :  
*Additional information:*

Voir Annexe / *See Annex*

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

EN IEC 60947-3:2021

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

TR n°19277794-790916, 19277794-790916/1 à/to  
19277794-790916/3

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancels and replaces (if necessary):*

La licence / *License* NF208\_1003 du/of 15/11/2017  
Certification initiale sur la base d'un certificat existant.

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 05/02/2024

Date de fin de validité / *Expiry date* :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*

  
**Julien GAUTHIER**  
Responsable Certification/Certification Officer

**LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES**  
S.A.S au capital de 15.745.984 €  
RCS Nanterre B 408 363 174  
33 avenue du Général Leclerc  
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES



**RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**  
**REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS**

Références / References	Ue	Ie	Pôles / Poles
4064 11	250 V~	40 A	1 P
4064 12	250 V~	63 A	1 P
4064 40	400 V~	40 A	2 P
4064 41	400 V~	63 A	2 P
4064 60	400 V~	40 A	3 P
4064 61	400 V~	63 A	3 P
4064 80	400 V~	40 A	4 P
4064 81	400 V~	63 A	4 P

Catégorie d'emploi / Utilization category		AC-22A
Mode de manœuvre du matériel manœuvré à la main / Method of manually operated equipment		Manoeuvre dépendante manuelle / Dependent manual operation
Aptitude au sectionnement / Suitability for isolation		Apte / Suitable
Degré de protection / Protection degree :		IP20
Nombre de pôles / Number of poles :		1-2-3-4
Nature du courant / Nature of supply :		AC ~
Nombre de positions des contacts principaux / Number of positions of the main contact		2
Tension assignée d'emploi / Rated operational voltage Ue : (V)		250 V (1P) 400 V (2P/3P/4P)
Tension assignée d'isolement / Rated insulation voltage Ui : (V)		500 V
Tension assignée de tenue aux chocs / Rated impulse withstand voltage Uimp : (V)		6000 V
Courant thermique conventionnel à l'air libre / Conventional free air thermal current Ith : (A)		40/63 A
Courant thermique conventionnel sous enveloppe / Conventional enclosed thermal current Ithe : (A)		40/63 A
Courant assigné d'emploi / Rated operational current Ie : (A)		40/63 A
Courant assigné ininterrompu / Rated uninterrupted current Iu : (A)		40/63 A
Fréquence assignée / Rated frequency : (Hz)		50/60Hz
Service assigné / Rated duty		
Service continu (service de 8h) / Eight-hour duty		Oui / yes
Service ininterrompu / Uninterrupted duty		Oui / yes
Aptitude à supporter les courants de surcharges occasionnés par le démarrage de moteurs / Ability to withstand motor switching overload currents		Non/no
Courant assigné de courte durée admissible / Rated short-time withstand current : Icw (A)		2000 A
Pouvoir assigné de fermeture en court-circuit / Rated short-circuit making capacity : Icm (A)		3000 A
Groupe de matériau / Material group :		II
Type de bornes / Type of terminals:		A vis / screw
Diamètre des vis des bornes / Diameter of thread terminals : (mm)		5,0mm
Couple de serrage / Tightening torque : (Nm)		2Nm
Capacité de raccordement / Connecting capacity:		
Section mini (mm <sup>2</sup> ) / Nombre de conducteurs Min. cross-section (mm <sup>2</sup> ) / Number of conductors		1,5mm <sup>2</sup> / 2 (rigide et souple / rigid and flexible)
Section maxi (mm <sup>2</sup> ) / Nombre de conducteurs Max. cross-section (mm <sup>2</sup> ) / Number of conductors		35mm <sup>2</sup> / 1 (rigide / rigid) 25mm <sup>2</sup> / 1 (souple / flexible)
Section mini/maxi (mm <sup>2</sup> ) / Nombre de conducteurs Min./Max. cross-section (mm <sup>2</sup> ) / Number of conductors		1,5+16mm <sup>2</sup> / 1 (rigide / rigid) 1,5+10mm <sup>2</sup> / 1 (souple / flexible)