



Certificado AENOR de Producto



007/001838

AENOR certifica que la organización

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

con domicilio social en CL HIERRO, 56
28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)

suministra **Luminarias para alumbrado de emergencia LED**

conforme con las normas UNE-EN IEC 60598-1:2022 (EN IEC 60598-1:2021)
UNE-EN 60598-2-22:2015 (EN 60598-2-22:2014)
UNE-EN 60598-2-22:2015/A1:2020 (EN 60598-2-22:2014/A1:2020)
UNE-EN 62262:2002 (EN 62262:2002)

Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado

Centro de producción CL HIERRO, 56
28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 007.03.

Este certificado anula al 007/001838, de fecha 2020-09-28

Primera emisión 2020-03-16
Modificación 2023-04-10
Expiración 2026-06-30

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO





Certificado AENOR de Producto

007/001838

Anexo al Certificado

Referencia	Marca comercial	Tensión y frec. asignada	Nº lámparas x potencia asignada, tipo y porta lámparas	Grado de protecc. IP	Medios de conexión a la red	Clasific. por material superficie apoyo	Protección contra choques eléctricos (clase)	Flujo luminoso y autonomía asignadas	Caract. de la batería	Inf. adicional	Caract. generales
661000LS	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 1 W	IP42; IK 07	Bornes terminals	Apta para superficies normalmente inflamables suitable for normally flammable surfaces	Clase class II	120 lm - 1 h	NiCd 1,5 Ah	No permanente non maintained; puesta en reposo remota remote rest	Protección electrónica a electronic protection n. L31 LED Standard - Export
661003LA	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 1 W	IP42; IK 07	Bornes terminals	Apta para superficies normalmente inflamables suitable for normally flammable surfaces	Clase class II	200 lm - 1 h	NiCd 1,5 Ah	No permanente non maintained; puesta en reposo remota remote rest	Protección electrónica a electronic protection n. L31 LED Autotest
661003LS	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 1 W	IP42; IK 07	Bornes terminals	Apta para superficies normalmente inflamables suitable for normally flammable surfaces	Clase class II	200 lm - 1 h	NiCd 1,5 Ah	No permanente non maintained; puesta en reposo remota remote rest	Protección electrónica a electronic protection n. L31 LED Standard

Primera emisión 2020-03-16
 Modificación 2023-04-10
 Expiración 2026-06-30



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
 Génova, 6. 28004 Madrid. España
 Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

007/001838

Anexo al Certificado

Referencia	Marca comercial	Tensión y frec. asignada	Nº lámparas x potencia asignada, tipo y porta lámparas	Grado de protecc. IP	Medios de conexión a la red	Clasific. por material superficie apoyo	Protección contra choques eléctricos (clase)	Flujo luminoso y autonomía asignadas	Caract. de la batería	Inf. adicional	Caract. generales
661007LA	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 1 W	IP42; IK 07	Bornes terminals	Apta para superficies normalmente inflamables suitable for normally flammable surfaces	Clase class II	400 lm - 1 h	NiMH 2 Ah	No permanente non maintaine d; puesta en reposo remota remote rest	Protección electrónica a electronic protection n. L31 LED Autotest
661007LS	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 1 W	IP42; IK 07	Bornes terminals	Apta para superficies normalmente inflamables suitable for normally flammable surfaces	Clase class II	400 lm - 1 h	NiCd 1,5 Ah	No permanente non maintaine d; puesta en reposo remota remote rest	Protección electrónica a electronic protection n. L31 LED Standard
661008LS	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 1 W	IP42; IK 07	Bornes terminals	Apta para superficies normalmente inflamables suitable for normally flammable surfaces	Clase class II	250 lm - emergencia emergencia; 1 h	NiCd 1,5 Ah	Permanente maintaine d; puesta en reposo remota remote rest	Protección electrónica a electronic protection n. L31 LED Standard - Export

Primera emisión 2020-03-16
 Modificación 2023-04-10
 Expiración 2026-06-30



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
 Génova, 6. 28004 Madrid. España
 Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com




Certificado AENOR de Producto

007/001838

Anexo al Certificado

Referencia	Marca comercial	Tensión y frec. asignada	Nº lámparas x potencia asignada, tipo y porta lámparas	Grado de protecc. IP	Medios de conexión a la red	Clasific. por material superficie apoyo	Protección contra choques eléctricos (clase)	Flujo luminoso y autonomía asignadas	Caract. de la batería	Inf. adicional	Caract. generales
661009LS	LEGRAND	230 V~; 50/60 Hz	LED 4 x 1 W	IP42; IK 07	Bornes terminals	Apta para superficies normalmente inflamables suitable for normally flammable surfaces	Clase class II	250 lm - emergencia; 2 h	NiMH 2 Ah	Permanente maintained; puesta en reposo remote remote rest	Protección electrónica a electronic protection n. L31 LED Standard - Export

Primera emisión 2020-03-16
Modificación 2023-04-10
Expiración 2026-06-30



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com