



## Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002246

AENOR certifica que | AENOR certifies that

### LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domicilio social / Registered office          | HIERRO, 56 28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| suministra el producto / supplies the product | <b>Interrupor automático para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección contra sobrecorrientes, para uso domestico y analogos (ID)</b><br><b>Residual current operated circuit-breaker without integral overcurrent protection (RCCB's)</b>                                                                                                           |
| conforme con / in compliance with             | UNE-EN 61008-1:2013 (EN 61008-1:2012)<br>UNE-EN 61008-1:2013/A11:2016 (EN 61008-1:2012/A11:2015)<br>UNE-EN 61008-1:2013/A1:2015 (EN 61008-1:2012/A1:2014)<br>UNE-EN 61008-1:2013/A12:2017 (EN 61008-1:2012/A12:2017)<br>UNE-EN 61008-1:2013/A2:2015 (EN 61008-1:2012/A2:2014)<br>UNE-EN 61008-2-1/A11:1999 (EN 61008-2-1:1994/A11:1998)<br>UNE-EN 61008-2-1:1996 (EN 61008-2-1:1994) |
| Referencias / References                      | Detalladas en el Anexo al Certificado<br>Specified in Annex to the Certificate                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Centro de producción / Production site        | 290, AVENUE DE COLMAR 67100 STRASBOURG (Francia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Esquema de evaluación<br>Assessment scheme    | Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el<br>Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.15.<br><br>This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific<br>Rules RP 030.15.                                                                                                                                                    |
| Primera emisión / First issued                | 2011-04-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Última emisión / Last issued                  | 2026-04-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Expiración / Validity                         | 2031-04-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Rafael GARCÍA MEIRO  
CEO



## Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002246

### Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca Comercial/ Trade mark: LEGRAND  
Serie/ Series: TX<sup>3</sup> - DX<sup>3</sup>-(4P)

| Referencia/<br>Type Ref. | Nº de<br>polos/<br>No. of<br>poles | Corriente<br>asignada/<br>Rated<br>current | Tensión<br>asignada<br>(Un)/<br>Rated<br>voltage | Corriente<br>diferencial/<br>Rated<br>residual<br>current | Frecuencia/<br>Frequency | IΔm       | Im       | Inc        | IΔc        | Tipo/<br>Type | Información<br>adicional/<br>Additional<br>information |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------|------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 403004                   | 4P                                 | 25 A                                       | 400 V~                                           | 30 mA                                                     | 50 Hz.                   | 1000<br>A | 500<br>A | 10000<br>A | 10000<br>A | AC            | (1)                                                    |
| 403005                   | 4P                                 | 40 A                                       | 400 V~                                           | 30 mA                                                     | 50 Hz.                   | 1000<br>A | 500<br>A | 10000<br>A | 10000<br>A | AC            | (2)                                                    |
| 4116 60                  | 4P                                 | 25 A                                       | 400 V~                                           | 30 mA                                                     | 50 Hz                    | 1000<br>A | 500<br>A | 10000<br>A | 10000<br>A | AC            | (1)                                                    |
| 4116 61                  | 4P                                 | 40 A                                       | 400 V~                                           | 30 mA                                                     | 50 Hz                    | 1000<br>A | 500<br>A | 10000<br>A | 10000<br>A | AC            | (2)                                                    |
| 4116 62                  | 4P                                 | 63 A                                       | 400 V~                                           | 30 mA                                                     | 50 Hz                    | 1000<br>A | 630<br>A | 10000<br>A | 10000<br>A | AC            | (3)                                                    |
| 4116 63                  | 4P                                 | 80 A                                       | 400 V~                                           | 30 mA                                                     | 50 Hz                    | 1000<br>A | 800<br>A | 10000<br>A | 10000<br>A | AC            | (4)                                                    |
| 4116 64                  | 4P                                 | 25 A                                       | 400 V~                                           | 300 mA                                                    | 50 Hz                    | 1000<br>A | 500<br>A | 10000<br>A | 10000<br>A | AC            | (1)                                                    |
| 4116 65                  | 4P                                 | 40 A                                       | 400 V~                                           | 300 mA                                                    | 50 Hz                    | 1000<br>A | 500<br>A | 10000<br>A | 10000<br>A | AC            | (2)                                                    |
| 4116 66                  | 4P                                 | 63 A                                       | 400 V~                                           | 300 mA                                                    | 50 Hz                    | 1000<br>A | 630<br>A | 10000<br>A | 10000<br>A | AC            | (3)                                                    |
| 4116 67                  | 4P                                 | 80 A                                       | 400 V~                                           | 300 mA                                                    | 50 Hz                    | 1000<br>A | 800<br>A | 10000<br>A | 10000<br>A | AC            | (4)                                                    |
| 4116 68                  | 4P                                 | 40 A                                       | 400 V                                            | 300 mA                                                    | 50 Hz                    | 1000<br>A | 500<br>A | 10000<br>A | 10000<br>A | AC-S          | (2)                                                    |
| 4116 69                  | 4P                                 | 63 A                                       | 400 V~                                           | 300 mA                                                    | 50 Hz                    | 1000<br>A | 630<br>A | 10000<br>A | 10000<br>A | AC-S          | (3)                                                    |
| 4116 74                  | 4P                                 | 25 A                                       | 400 V~                                           | 30 mA                                                     | 50 Hz                    | 1000<br>A | 500<br>A | 10000<br>A | 10000<br>A | A             | (1)                                                    |

Primera emisión / First issued 2011-04-11  
Última emisión / Last issued 2026-04-11  
Expiración / Validity 2031-04-11



AENOR CONFÍA S.A.U.  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)

## Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002246

### Anexo al Certificado Annex to Certificate

| Referencia/<br>Type Ref. | Nº de<br>polos/<br>No. of<br>poles | Corriente<br>asignada/<br>Rated<br>current | Tensión<br>asignada<br>(Un)/<br>Rated<br>voltage | Corriente<br>diferencial/<br>Rated<br>residual<br>current | Frecuencia/<br>Frequency | I <sub>Δm</sub> | I <sub>m</sub> | I <sub>nc</sub> | I <sub>Δc</sub> | Tipo/<br>Type | Información<br>adicional/<br>Additional<br>information |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| 4116 75                  | 4P                                 | 40 A                                       | 400 V~                                           | 30 mA                                                     | 50 Hz                    | 1000<br>A       | 500<br>A       | 10000<br>A      | 10000<br>A      | A             | (2)                                                    |
| 4116 76                  | 4P                                 | 63 A                                       | 400 V~                                           | 30 mA                                                     | 50 Hz                    | 1000<br>A       | 630<br>A       | 10000<br>A      | 10000<br>A      | A             | (3)                                                    |
| 4116 77                  | 4P                                 | 80 A                                       | 400 V~                                           | 30 mA                                                     | 50 Hz                    | 1000<br>A       | 800<br>A       | 10000<br>A      | 10000<br>A      | A             | (4)                                                    |
| 4116 78                  | 4P                                 | 100 A                                      | 400 V                                            | 30 mA                                                     | 50 Hz                    | 1000<br>A       | 1000<br>A      | 10000<br>A      | 10000<br>A      | A             | (5)                                                    |
| 4116 84                  | 4P                                 | 25 A                                       | 400 V~                                           | 300 mA                                                    | 50 Hz                    | 1000<br>A       | 500<br>A       | 10000<br>A      | 10000<br>A      | A             | (1)                                                    |
| 4116 85                  | 4P                                 | 40 A                                       | 400 V~                                           | 300 mA                                                    | 50 Hz                    | 1000<br>A       | 500<br>A       | 10000<br>A      | 10000<br>A      | A             | (2)                                                    |
| 4116 86                  | 4P                                 | 63 A                                       | 400 V~                                           | 300 mA                                                    | 50 Hz                    | 1000<br>A       | 630<br>A       | 10000<br>A      | 10000<br>A      | A             | (3)                                                    |
| 4116 87                  | 4P                                 | 80 A                                       | 400 V~                                           | 300 mA                                                    | 50 Hz                    | 1000<br>A       | 800<br>A       | 10000<br>A      | 10000<br>A      | A             | (4)                                                    |
| 4116 88                  | 4P                                 | 100 A                                      | 400 V                                            | 300 mA                                                    | 50 Hz                    | 1000<br>A       | 1000<br>A      | 10000<br>A      | 10000<br>A      | A             | (5)                                                    |
| 411660E                  | 4P                                 | 25 A                                       | 400 V~                                           | 30 mA                                                     | 50 Hz                    | 1000<br>A       | 500<br>A       | 10000<br>A      | 10000<br>A      | AC            | (1)                                                    |
| 411661E                  | 4P                                 | 40 A                                       | 400 V~                                           | 30 mA                                                     | 50 Hz                    | 1000<br>A       | 500<br>A       | 10000<br>A      | 10000<br>A      | AC            | (2)                                                    |
| 411662E                  | 4P                                 | 63 A                                       | 400 V~                                           | 30 mA                                                     | 50 Hz                    | 1000<br>A       | 630<br>A       | 10000<br>A      | 10000<br>A      | AC            | (3)                                                    |
| 411664E                  | 4P                                 | 25 A                                       | 400 V~                                           | 300 mA                                                    | 50 Hz                    | 1000<br>A       | 500<br>A       | 10000<br>A      | 10000<br>A      | AC            | (1)                                                    |
| 411665E                  | 4P                                 | 40 A                                       | 400 V~                                           | 300 mA                                                    | 50 Hz                    | 1000<br>A       | 500<br>A       | 10000<br>A      | 10000<br>A      | AC            | (2)                                                    |
| 411666E                  | 4P                                 | 63 A                                       | 400 V~                                           | 300 mA                                                    | 50 Hz                    | 1000<br>A       | 630<br>A       | 10000<br>A      | 10000<br>A      | AC            | (3)                                                    |

Primera emisión / First issued 2011-04-11  
Última emisión / Last issued 2026-04-11  
Expiración / Validity 2031-04-11



**AENOR CONFÍA S.A.U.**  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)



# Certificado AENOR de Producto

## AENOR Product Certificate

030/002246

### Anexo al Certificado

### Annex to Certificate

Estos interruptores (ID's) son para uso en temperatura ambiente ente -25° C y 40° C.  
Deben protegerse aguas arriba con fusible gG de: (1) 25 A, (2) 40 A, (3) 63 A, (4) 80 A, (5) 100 A.

*These circuit-breakers (RCCB's) are for ambient air temperature from -25° C to 40° C.  
Shall be back up protected by gG: (1) 25 A, (2) 40 A, (3) 63 A, (4) 80 A, (5) 100 A.*

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Primera emisión / First issued | 2011-04-11 |
| Última emisión / Last issued   | 2026-04-11 |
| Expiración / Validity          | 2031-04-11 |



**AENOR CONFÍA S.A.U.**  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)